

neu



FW424F

## UP-Feldverteiler

12 und 24PLE pro Reihe eine Tür - 36PLE pro Reihe zwei Türen

Bezeichnung (HxBxT) mm - Nischenmaß	PLE	VPE	PrGr	Best.Nr.
3-reihig je 12PLE - 620x334x110	36	1	H14	<b>FW312F</b>
3-reihig je 24PLE - 620x550x110	72	1	H14	<b>FW324F</b>
4-reihig je 12PLE - 770x334x110	48	1	H14	<b>FW412F</b>
4-reihig je 24PLE - 770x550x110	96	1	H14	<b>FW424F</b>
4-reihig je 36PLE - 770x766x110	144	1	H14	<b>FW436F</b>
5-reihig je 12PLE - 920x334x110	60	1	H14	<b>FW512F</b>
5-reihig je 24PLE - 920x550x110	120	1	H14	<b>FW524F</b>
5-reihig je 36PLE - 920x766x110	180	1	H14	<b>FW536F</b>
6-reihig je 12PLE - 1070x334x110	72	1	H14	<b>FW612F</b>
6-reihig je 24PLE - 1070x550x110	144	1	H14	<b>FW624F</b>
6-reihig je 36PLE - 1070x766x110	216	1	H14	<b>FW636F</b>
7-reihig je 36PLE - 1220x766x110	252	1	H14	<b>FW736F</b>

## Zubehör

### Hutschiene

Bezeichnung	VPE	PrGr	Best.Nr.
1-feldig für FW x 12F	1	H14	<b>FZ12D</b>
2-feldig für FW x 24F	1	H14	<b>FZ24D</b>
3-feldig für FW x 36F	1	H14	<b>FZ36D</b>



FW24H

### Zugentlastung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Best.Nr.
1-feldig für FW x 12F	1	H14	<b>FZ12H</b>
2-feldig für FW x 24F	1	H14	<b>FZ24H</b>
3-feldig für FW x 36F	1	H14	<b>FZ36H</b>



KN00A

### Universaladapter

für PE und N-Klemmen QuickConnect

Bezeichnung	VPE	PrGr	Best.Nr.
QC, Adapter, leer	1	H12	<b>KN00A</b>



KN14E

### PE-Klemmblöcke

Bezeichnung	VPE	PrGr	Best.Nr.
QC, PE-Klemme, 6 Klemmstellen	1	H12	<b>KN06E</b>
QC, PE-Klemme, 10 Klemmstellen	1	H12	<b>KN10E</b>
QC, PE-Klemme, 14 Klemmstellen	1	H12	<b>KN14E</b>
QC, PE-Klemme, 18 Klemmstellen	1	H12	<b>KN18E</b>
QC, PE-Klemme, 22 Klemmstellen	1	H12	<b>KN22E</b>
QC, PE-Klemme, 26 Klemmstellen	1	H12	<b>KN26E</b>



KN10N

### N-Klemmblöcke

Bezeichnung	VPE	PrGr	Best.Nr.
QC, N-Klemme, 6 Klemmstellen	1	H12	<b>KN06N</b>
QC, N-Klemme, 10 Klemmstellen	1	H12	<b>KN10N</b>
QC, N-Klemme, 14 Klemmstellen	1	H12	<b>KN14N</b>
QC, N-Klemme, 18 Klemmstellen	1	H12	<b>KN18N</b>
QC, N-Klemme, 22 Klemmstellen	1	H12	<b>KN22N</b>
QC, N-Klemme, 26 Klemmstellen	1	H12	<b>KN26N</b>