

**Дълбочина на монтиране на апаратите: максимум 70 mm.**

Произведено от удароустойчива и трудно запалима пластмаса

**Технически данни:**

- 1 до 4 реда
- 8 - 36 модула
- скрит монтаж
- Бяла или прозрачна врата
- Щамповки от двете страни за входящи кабели.
- Вратичката може да се окачва отдясно или отляво
- Вратичката може да се отваря под ъгъл до 180°

**Стандарти:**  
EN 60 439-3  
IP40

Клас на защита II

КЛЕМИ



16 mm<sup>2</sup>

10 mm<sup>2</sup>

№ за поръчка

врата прозрачна

ВхШхД  
в mm

			16 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	№ за поръчка
<b>1 ред, 8</b>		PE N	4 4	4 4	<b>VL08TA</b>
Отвор в стената	170 x 200 x 70 mm				
Рамка	186 x 250 x 27 mm				
<b>1 ред, 12</b>		PE N	6 6	7 7	<b>VL12TA</b>
Отвор в стената	170 x 272 x 70 mm				
Рамка	186 x 324 x 27 mm				
<b>1 ред, 18</b>		PE N	6 6	8 8	<b>VL18TA</b>
Отвор в стената	190 x 380 x 70 mm				
Рамка	208 x 445 x 28 mm				
<b>2 реда, 24</b>		PE N	6 6	7 7	<b>VL24TA</b>
Отвор в стената	295 x 272 x 70 mm				
Рамка	311 x 324 x 28 mm				
<b>2 реда, 36</b>		PE N	6 6	7 7	<b>VL36TA</b>
Отвор в стената	420 x 272 x 70 mm				
Рамка	436 x 324 x 28 mm				



VL12TA

КЛЕМИ



16 mm<sup>2</sup>

10 mm<sup>2</sup>

№ за поръчка

врата непрозрачна

			16 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	№ за поръчка
<b>1 ред, 8</b>		PE N	4 4	4 4	<b>VL08PA</b>
Отвор в стената	170 x 200 x 70 mm				
Рамка	186 x 250 x 27 mm				
<b>1 ред, 12</b>		PE N	6 6	7 7	<b>VL12PA</b>
Отвор в стената	170 x 272 x 70 mm				
Рамка	186 x 324 x 27 mm				
<b>1 ред, 18</b>		PE N	6 6	8 8	<b>VL18PA</b>
Отвор в стената	190 x 380 x 70 mm				
Рамка	208 x 445 x 28 mm				
<b>2 реда, 24</b>		PE N	6 6	7 7	<b>VL24PA</b>
Отвор в стената	295 x 272 x 70 mm				
Рамка	311 x 324 x 28 mm				
<b>2 реда, 36</b>		PE N	6 6	7 7	<b>VL36PA</b>
Отвор в стената	420 x 272 x 70 mm				
Рамка	436 x 324 x 28 mm				



VL24PA