

- Разпределителни табла за открит монтаж
- За апарати до 63 А
- Дълбочина на монтиране на апаратите максимум до 92.5 мм
- Дълбочина за монтаж на кабелите
- Щамповки отгоре и отдолу за входящи кабели

КЛЕМИ



Типоразмер	16 mm ²		10 mm ²		№ за поръчка
	PE/N				
1 ред, 18 модула	PE/N	8		9	VB18TB
врата прозрачна	PE/N	8		9	
2 реда, 36 модула	PE/N	10		12	VB36TB
врата прозрачна	PE/N	10		12	
3 реда, 54 модула	PE/N	12		13	VB54TB
врата прозрачна	PE/N	12		13	
4 реда, 72 модула	PE/N	2 x 10		2 x 12	VB72TB
врата прозрачна	PE/N	2 x 10		2 x 12	
Ключалка	с два ключа	За разпределителни табла VB			VZ310



VB18TB



VZ310