

- Стандарти: DIN VDE 0660 част 107
- Ширина 50 mm, изход отдолу или отгоре
- Превключване на всички полюси
- С окомплектовка за закрепване
- За универсални блокове UE22C4, UE32C7, UE31B3, UE32B7



LL060

Наименование	Пояснение	Въртящ момент, Nm	Брой в опаковка	Артикул
<b>NH00, 160 A</b> За медни шини с отстояние 60 mm	Със съединителен болт M8			
	Изход отдолу Изход отгоре	14	1	<b>LL060</b> <b>LL061</b>
<b>Призматични клеми</b>	За кабели 2.5 – 95 mm <sup>2</sup> мед и алуминий	4	1 комплект = 3 броя	<b>LZ009</b>
<b>Закриване на празните места за една колона</b>	Например, за закриване на захранването		1	<b>UZ01Z5</b>

- Стандарти: DIN VDE 0660 част 107
- Ширина 100 mm, изход отгоре или отдолу по избор
- Превключване на всички полюси
- С окомплектовка за закрепване
- За универсални блокове UE51K1, UE52K4



LL131

<b>NH00, 250A</b> За медни шини с отстояние 185 mm	Свързване с кафезни клеми 35 - 240 mm <sup>2</sup> многожилни или едножилни медни или алуминиеви кабели	25	1	<b>LL131</b>
	Със съединителен болт M12x30 mm	40	1	<b>LL137</b>
<b>NH00, 400A</b> За медни шини с отстояние 185 mm	Свързване с кафезни клеми 35 - 240 mm <sup>2</sup> многожилни или едножилни медни или алуминиеви кабели	25	1	<b>LL231</b>
	Със съединителен болт M12x30 mm	40	1	<b>LL237</b>
<b>NH00, 630A</b> За медни шини с отстояние 185 mm	Със съединителен болт M12x30 mm	40	1	<b>LL337</b>
<b>Двоен адаптор за 2 бр. NH00 (LL060)</b> Върху медни шини с отстояние 185 mm	За монтаж на NH00 до NH1/2/3 С 4 изравнителни бленди	40	1	<b>LZ025</b>
<b>Капак за празно място</b>	За 1 празно място NH1/2/3		1	<b>LZ100</b>
	За 1 празно място NH00 в блокове с носач за сборни шини 185 mm до NH1/2/3		1	<b>LZ050</b>
<b>Блокировка на прозореца</b>	За LL060		1	<b>LZ014</b>



LZ025