

Автоматични прекъсвачи дефектнотокова защита

4500
3

- Стандарт: EN 61009-1
DIN EN 61009-2-1
VDE 064 Teil 20 + 21
- Номинално напрежение:
230 V~
- Устойчивост на пулсиращ –
до 250 A

- Крива на автоматичния
прекъсвач – В и С, съгласно
VDE 0641
- Изключвателна възможност 6 kA
- 63 A/gL – и лицева страна с
лостче
- Индикатор за положението
на контактната система:
червено, зелено, през
индикаторни прозорци

- Индикатор за неизправност
през индикаторни прозорци:
синьо, жълто
- Снабден с клема BI-Connect
- Защита от допир:
DIN VDE 0106 Teil 100

*Повече информация ще
намерите в техническото
приложение на стр. Т.42*



AD816J

Наименование	I_n [A]	$I_{\Delta n}$ [mA]	Брой модули	Брой в опаковка	№ за поръчка
4,5 kA, тип AC					
В характеристика	6	30	2	1	AD806J
2-полюсен	10	30	2	1	AD810J
(с 1-полюсна защита)	16	30	2	1	AD816J
	20	30	2	1	AD820J
	25	30	2	1	AD825J
	32	30	2	1	AD832J
	40	30	2	1	AD840J
С характеристика	6	30	2	1	AD856J
2-полюсен	10	30	2	1	AD860J
(с 1-полюсна защита)	16	30	2	1	AD866J
	20	30	2	1	AD870J
	25	30	2	1	AD875J
	32	30	2	1	AD882J
	40	30	2	1	AD890J



CZ001

**Помощен контакт и контакт
за сигнал неизправност**
1O + 1F
1O + 1F
6 A – 230 V~

Сигнализира положението на
контактите и задействането
при неизправност на
прекъсвача, с който е
свързан. Състои се от
помощен контакт (CA) и
контакт за сигнал за
неизправност (SD).

CZ001

Автоматични прекъсвачи дефектнотокова защита

6000
3

- Стандарт: EN 61009-1
DIN EN 61009-2-1
VDE 064 Teil 20 + 21
- Номинално напрежение:
230 V~
- Устойчивост на пулсиращ –
до 250 A

- Крива на автоматичния прекъсвач – В и С, съгласно VDE 0641
- Изключвателна възможност 6 kA
- 63 A/gL – и лицева страна с лостче
- Индикатор за положението на контактната система: червено, зелено, през индикаторни прозорци

- Индикатор за неизправност през индикаторни прозорци: синьо, безцветно
- Снабден с клемма BI-Connect
- Защита от жълто:
DIN VDE 0106 Teil 100

Повече информация ще намерите в техническото приложение на стр. Т.42



AD916J

Наименование	I_n [A]	$I_{\Delta n}$ [mA]	Брой модули	Брой в опаковка	№ за поръчка
6 kA, тип A					
В характеристика	6	30	2	1	AD906J
2-полюсен	10	30	2	1	AD910J
(с 1-полюсна защита)	16	30	2	1	AD916J
	20	30	2	1	AD920J
	25	30	2	1	AD925J
	32	30	2	1	AD932J
	40	30	2	1	AD940J
С характеристика	6	30	2	1	AD956J
2-полюсен	10	30	2	1	AD960J
(с 1-полюсна защита)	16	30	2	1	AD966J
	20	30	2	1	AD970J
	25	30	2	1	AD975J
	32	30	2	1	AD982J
	40	30	2	1	AD990J



CZ001

Помощен контакт и сигнал неизправност 1O + 1F 1O + 1F 6 A – 230 V~	Сигнализира положението на контактите и задействането при неизправност на прекъсвача, с който е свързан. Състои се от помощен контакт (CA) и контакт за сигнал за неизправност (SD).	CZ001
--	--	--------------