

Modulové přístroje Jističe – charakteristika B, C, vypínací schopnost 10 kA

10 000
3

- Vypínací schopnost 10 kA dle ČSN EN 60 898
- Třída selektivity 3
- Jmenovité napětí 230/400 V~
- Krytí IP 20
- Optický ukazatel stavu vypnuto – zapnuto na ovládací páčce

- Možnost montáže přídatných zařízení
- Možnost připojení fázovou přípojnicí
- Připojitelnost vodičů do 25 mm²
- Barevné rozlišení ovládacích páček dle jmen. proudů u 1-pól. a 3-pól. jističů

Použití: Charakteristika B pro obvody s nízkými proudovými rázy (světelné a zásuvkové obvody a tepelná zařízení)
Charakteristika C pro obvody s vyššími proudovými rázy (žárovkové skupiny a motory s lehkým rozběhem)



NBN110T



	<i>In</i> [A]	Počet mod.	Obj. č. char. B	Obj. č. char. C
Jističe 1-pólové	0.5	1	-	NCN100
	1	1	-	NCN101
	2	1	-	NCN102
	3	1	-	NCN103
	4	1	-	NCN104
	6	1	NBN106T	NCN106T
	10	1	NBN110T	NCN110T
	13	1	NBN113T	NCN113T
	16	1	NBN116T	NCN116T
	20	1	NBN120T	NCN120T
	25	1	NBN125T	NCN125T
	32	1	NBN132T	NCN132T
	40	1	NBN140T	NCN140T
	50	1	NBN150T	NCN150T
63	1	NBN163T	NCN163T	



NCN216



Jističe 2-pólové	0.5	2	-	NCN200
	1	2	-	NCN201
	2	2	-	NCN202
	3	2	-	NCN203
	4	2	-	NCN204
	6	2	NBN206	NCN206
	10	2	NBN210	NCN210
	13	2	NBN213	NCN213
	16	2	NBN216	NCN216
	20	2	NBN220	NCN220
	25	2	NBN225	NCN225
	32	2	NBN232	NCN232
	40	2	NBN240	NCN240
	50	2	NBN250	NCN250
63	2	NBN263	NCN263	



NBN325T



Jističe 3-pólové	0.5	3	-	NCN300
	1	3	-	NCN301
	2	3	-	NCN302
	3	3	-	NCN303
	4	3	-	NCN304
	6	3	NBN306T	NCN306T
	10	3	NBN310T	NCN310T
	13	3	NBN313T	NCN313T
	16	3	NBN316T	NCN316T
	20	3	NBN320T	NCN320T
	25	3	NBN325T	NCN325T
	32	3	NBN332T	NCN332T
	40	3	NBN340T	NCN340T
	50	3	NBN350T	NCN350T
63	3	NBN363T	NCN363T	



NCN316



Jističe 4-pólové	0.5	4	-	NCN400
	1	4	-	NCN401
	2	4	-	NCN402
	3	4	-	NCN403
	4	4	-	NCN404
	6	4	NBN406	NCN406
	10	4	NBN410	NCN410
	13	4	NBN413	-
	16	4	NBN416	NCN416
	20	4	NBN420	NCN420
	25	4	NBN425	NCN425
	32	4	NBN432	NCN432
	40	4	NBN440	NCN440
	50	4	NBN450	NCN450
63	4	NBN463	NCN463	

Modulové přístroje Jističe – charakteristika D, vypínací schopnost 10 kA

10 000

- Vypínací schopnost 10 kA dle ČSN EN 60 898
- Jmenovité napětí 230/400 V~
- Krytí IP 20
- Optický ukazatel stavu vypnuto – zapnuto na ovládací páčce
- Možnost montáže přídatných zařízení
- Možnost připojení fázovou přípojnicí
- Připojitelnost vodičů do 25 mm²

Použití:
pro obvody s vysokými proudovými rázy (transformátory, motory s těžkým rozběhem)



NDN110

**Jističe
1-pólové**



<i>In</i> [A]	Počet mod.	Obj. č. char. D
0.5	1	NDN100
1	1	NDN101
2	1	NDN102
3	1	NDN103
4	1	NDN104
6	1	NDN106
10	1	NDN110
13	1	NDN113
16	1	NDN116
20	1	NDN120
25	1	NDN125
32	1	NDN132
40	1	NDN140
50	1	NDN150
63	1	NDN163



NDN216

**Jističe
2-pólové**



0.5	2	NDN200
1	2	NDN201
2	2	NDN202
3	2	NDN203
4	2	NDN204
6	2	NDN206
10	2	NDN210
13	2	NDN213
16	2	NDN216
20	2	NDN220
25	2	NDN225
32	2	NDN232
40	2	NDN240
50	2	NDN250
63	2	NDN263



NDN325

**Jističe
3-pólové**



0.5	3	NDN300
1	3	NDN301
2	3	NDN302
3	3	NDN303
4	3	NDN304
6	3	NDN306
10	3	NDN310
13	3	NDN313
16	3	NDN316
20	3	NDN320
25	3	NDN325
32	3	NDN332
40	3	NDN340
50	3	NDN350
63	3	NDN363



NDN316

**Jističe
4-pólové**



0.5	4	NDN400
1	4	NDN401
2	4	NDN402
3	4	NDN403
4	4	NDN404
6	4	NDN406
10	4	NDN410
13	4	NDN413
16	4	NDN416
20	4	NDN420
25	4	NDN425
32	4	NDN432
40	4	NDN440
50	4	NDN450
63	4	NDN463

Modulové přístroje Jističe – charakteristika B, C, vypínací schopnost 10 kA

10 000
3

- Vypínací schopnost 10 kA dle ČSN EN 60 898
- Třída selektivity 3
- Jmenovité napětí 230/400 V~
- Krytí IP 20
- Optický ukazatel stavu vypnuto – zapnuto na ovládací páčce

- Možnost montáže přídatných zařízení
- Možnost připojení fázovou přípojnicí
- Připojitelnost vodičů do 25 mm²
- Jističe 1 + N a 3 + N nemají barevné rozlišení ovládacích páček.

Použití: Charakteristika B pro obvody s nízkými proudovými rázy (světelné a zásuvkové obvody a tepelná zařízení)
Charakteristika C pro obvody s vyššími proudovými rázy (žárovkové skupiny a motory s lehkým rozběhem)



NBN516



**Jističe
1 + N**

<i>In</i> [A]	Počet mod.	Obj. č. char. B	Obj. č. char. C
6	1	NBN506	NCN506
10	1	NBN510	NCN510
13	1	NBN513	NCN513
16	1	NBN516	NCN516
20	1	NBN520	NCN520
25	1	NBN525	NCN525
32	1	NBN532	NCN532
40	1	NBN540	NCN540
50	1	NBN550	NCN550
63	1	NBN563	NCN563
6	4	NBN606	NCN606
10	4	NBN610	NCN610
13	4	NBN613	NCN613
16	4	NBN616	NCN616
20	4	NBN620	NCN620
25	4	NBN625	NCN625
32	4	NBN632	NCN632
40	4	NBN640	NCN640
50	4	NBN650	NCN650
63	4	NBN663	NCN663



NCN616



**Jističe
3 + N**