










Modulové přístroje Stykače se sníženou hlučností

Použití:

Ke spínání obvodů pro napájení a ovládání akumulačních spotřebičů pro vytápění a ohřev TUV apod v prostorách s požadavky na extrémně nízkou úroveň hluku. Volba přístroje je závislá na stavu el. sítě, velikosti a kategorii spínané zátěže.

- Konstrukce dle EN 61095
- Žádný hluk při sepnutém stavu
- Snížená hlučnost při sepnutí a vypnutí
- Optický ukazatel stavu vypnuto – zapnuto
- Možnost montáže pomocného kontaktu ESN071B ke všem přístrojům s jmenovitými proudy od 25 do 63 A

- Funkce kontaktů:
S – spínací
R – rozpínací

Popis	Počet kontaktů	In [A]	Napětí cívky [V AC]	Počet mod.	Obj. č.
Stykače se sníženou hlučností	2S	40	230	3	ESN240B
	2S	63	230	3	ESN263B
	3S	25	230	2	ESN320B
	3S	40	230	3	ESN340B
	4S	25	230	2	ESN420B
	4S	40	230	3	ESN440B
	4S	63	230	3	ESN463B
	3S + 1R	25	230	2	ESN444B
	4R	25	230	2	ESN430B
Pomocný kontakt	1S + 1R	5		1/2	ESN071B
					
Plombovatelný kryt pro stykače šířky 2 mod.				2	ESN002B
Plombovatelný kryt pro stykače šířky 3 mod.				3	ESN003B



ESN420B



ESN071B