

# TANKUJ ZADARMO!

K proudovým chráničům  
poukázka jako dárek

K nákupu proudového  
chrániče obdržíte  
poukázku OMV  
v hodnotě 200,- Kč\*



**POUKÁZKA  
V HODNOTĚ 200,- Kč**  
DVĚ STĚ KORUN ČESKÝCH



Popis	Bal./ks	Obj.č.
Proudový, chránič 2 pól. 25A / 0,03 A	1	<b>CDA225D-T</b>
Proudový, chránič 4 pól. 25A / 0,03 A	1	<b>CDA425D-T</b>
Proudový, chránič 4 pól. 40A / 0,03 A	1	<b>CDA440D-T</b>
Kombinovaný, proudový chránič 2 pól. 16A / 0,03 A; B	1	<b>ADA916D-T</b>

\* Nabídka platí do vyprodání zásob.



### Vlastnosti:

- Jednoduché propojení pomocí fázové přípojnice i propojení přírodních vodičů
- Krytí IP2x bez ohledu na to, je-li použita fázová přípojnice
- Možnost plombování ovládací páčky
- Proudové chrániče jsou vybaveny signalizací příčiny vypnutí, která umožňuje jednoznačně určit, zda k vypnutí došlo v důsledku poruchového proudu nebo manuálně
- Spolehlivá signalizace stavu kontaktů přístrojů u proudových chráničů

## Proudové chrániče ve 2- a 4-pólovém provedení



CDA225D



CDA440D

### Reagující na střídavé i stejnosměrné pulzující proudy, Typ A

Popis	Mod.	Ks/bal.	30mA Obj. č.	100mA Obj. č.	300mA Obj. č.
2-pólový 16A / A	2	1	<b>CDA216D</b>	-	-
2-pólový 25A / A	2	1	<b>CDA225D</b>	-	<b>CFA225D</b>
2-pólový 40A / A	2	1	<b>CDA240D</b>	<b>CEA240D</b>	<b>CFA240D</b>
2-pólový 63A / A	2	1	<b>CDA263D</b>	-	<b>CFA263D</b>
4-pólový 25A / A	4	1	<b>CDA425D</b>	-	<b>CFA425D</b>
4-pólový 40A / A	4	1	<b>CDA440D</b>	<b>CEA440D</b>	<b>CFA440D</b>
4-pólový 63A / A	4	1	<b>CDA463D</b>	<b>CEA463D</b>	<b>CFA463D</b>
4-pólový 80A / A	4	1	<b>CD480D</b>	-	<b>CF480D</b>
4-pólový 100A / A	4	1	<b>CD484D</b>	-	<b>CF484D</b>
4-pólový 40A / A / G	4	1	<b>CJG440D</b>	-	-
4-pólový 40A / A / S	4	1	-	<b>CNA440D</b>	<b>CPA440D</b>
4-pólový 63A / A / S	4	1	-	<b>CNA463D</b>	<b>CPA463D</b>

## Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 6kA



ADA916D

### Reagující na střídavé i stejnosměrné pulzující proudy, Typ A

Popis	Mod.	Ks/bal.	Char. B Obj. č.	Char. C Obj. č.
1+N / 6A / 30mA	2	1	<b>ADA906D</b>	<b>ADA956D</b>
1+N / 10A / 30mA	2	1	<b>ADA910D</b>	<b>ADA960D</b>
1+N / 13A / 30mA	2	1	<b>ADA913D</b>	<b>ADA963D</b>
1+N / 16A / 30mA	2	1	<b>ADA916D</b>	<b>ADA966D</b>
1+N / 20A / 30mA	2	1	<b>ADA920D</b>	<b>ADA970D</b>
1+N / 25A / 30mA	2	1	<b>ADA925D</b>	<b>ADA975D</b>
1+N / 32A / 30mA	2	1	<b>ADA932D</b>	<b>ADA982D</b>
1+N / 40A / 30mA	2	1	<b>ADA940D</b>	<b>ADA990D</b>

## Fázové a hřebenové přípojnice



KDN163A



KDN263A



KDN363A

Popis	Mod.	Ks/bal.	Obj. č.
12 jednopólových jističů, do 63A	12	100	<b>KDN163A</b>
6ks dvoupólových jističů, do 63A	12	50	<b>KDN263A</b>
4 třípólové jističe, do 63A	12	50	<b>KDN363A</b>
4-pól chránič a 8 ks 1-pól jističů	12	50	<b>KDN363F</b>
3 čtyřpólové jističe (chrániče), do 63A	12	25	<b>KDN463A</b>