

Bestellübersicht September 2010

Modulargeräte

SLS-Schalter



HTS363E

B Charakteristik, 2-polig, 1-polig geschützt

Bezeichnung	VP	Um-karton	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
3-polig, 25 A Auslösecharak. E	1	192	HTS325E	HTN325E
3-polig, 35 A Auslösecharak. E	1	192	HTS335E	HTN335E
3-polig, 50 A Auslösecharak. E	1	192	HTS350E	HTN350E
3-polig, 63 A Auslösecharak. E	1	192	HTS363E	HTN363E



KDN363A

Anschlussstechnik für Modulargeräte-System

Bezeichnung	VP	Um-karton	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Phasenschienen, 12 PLE, 3-phasig z.B. für 4 LS 3-pol., 10 mm ²		50	KDN363A	KDN363A
Phasenschienen, 12 PLE, 3-phasig für 1 FI 4-pol., 8 SL 1-pol. 10 mm ²		50	KDN363F	KDN363F



KZN023

Endkappen für Phasenschiene 3P	10	1000	KZN023	KZN023
Berührungsschutzabdeckung	10			KZ059
Verbindungsbrücken 125 mm, 1P	25			KC125
Verbindungsbrücken 125 mm, 3P	25			KC325

LS-Schalter, 6 kA



MBS116

B Charakteristik, 1-polig

Bezeichnung	Verp.	Um-karton	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
1-polig, 6 kA, B-6 A	12	144	MBS106	MBN106
1-polig, 6 kA, B-10 A	12	144	MBS110	MBN110
1-polig, 6 kA, B-13 A	12	144	MBS113	MBN113
1-polig, 6 kA, B-16 A	12	144	MBS116	MBN116
1-polig, 6 kA, B-20 A	12	144	MBS120	MBN120
1-polig, 6 kA, B-25 A	12	144	MBS125	MBN125
1-polig, 6 kA, B-32 A	12	144	MBS132	MBN132



MBS116

B Charakteristik, 3-polig

Bezeichnung	Verp.	Um-karton	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
3-polig, 6 kA, B-6 A	4	48	MBS306	MBN306
3-polig, 6 kA, B-10 A	4	48	MBS310	MBN310
3-polig, 6 kA, B-13 A	4	48	MBS313	MBN313
3-polig, 6 kA, B-16 A	4	48	MBS316	MBN316
3-polig, 6 kA, B-20 A	4	48	MBS320	MBN320
3-polig, 6 kA, B-25 A	4	48	MBS325	MBN325
3-polig, 6 kA, B-32 A	4	48	MBS332	MBN332



MCS116

C Charakteristik, 1-polig

Bezeichnung	Verp.	Um-karton	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
1-polig, 6 kA, C-6 A	12	144	MCS106	MCN106
1-polig, 6 kA, C-10 A	12	144	MCS110	MCN110
1-polig, 6 kA, C-13 A	12	144	MCS113	MCN113
1-polig, 6 kA, C-16 A	12	144	MCS116	MCN116
1-polig, 6 kA, C-20 A	12	144	MCS120	MCN120
1-polig, 6 kA, C-25 A	12	144	MCS125	MCN125
1-polig, 6 kA, C-32 A	12	144	MCS132	MCN132



MCS316

C Charakteristik, 3-polig

Bezeichnung	Verp.	Um-karton	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
3-polig, 6 kA, C-6 A	4	48	MCS306	MCN306
3-polig, 6 kA, C-10 A	4	48	MCS310	MCN310
3-polig, 6 kA, C-13 A	4	48	MCS313	MCN313
3-polig, 6 kA, C-16 A	4	48	MCS316	MCN316
3-polig, 6 kA, C-20 A	4	48	MCS320	MCN320
3-polig, 6 kA, C-25 A	4	48	MCS325	MCN325
3-polig, 6 kA, C-32 A	4	48	MCS332	MCN332

FI/LS-Schalter, 6 kA



ADS916D

B Charakteristik, 2-polig, 1-polig geschützt

Bezeichnung	VP	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
1P+N, 6 kA, B-16A, 10 mA, A Typ	1	ACS916D	
1P+N, 6 kA, B-6A, 30 mA, A Typ	1	ADS906D	
1P+N, 6 kA, B-10A, 30 mA, A Typ	1	ADS910D	
1P+N, 6 kA, B-13A, 30 mA, A Typ	1	ADS913D	
1P+N, 6 kA, B-16A, 30 mA, A Typ	1	ADS916D	
1P+N, 6 kA, B-20A, 30 mA, A Typ	1	ADS920D	
1P+N, 6 kA, B-25A, 30 mA, A Typ	1	ADS925D	
1P+N, 6 kA, B-32A, 30 mA, A Typ	1	ADS932D	
1P+N, 6 kA, B-40A, 30 mA, A Typ	1	ADS940D	



ADS966D

C Charakteristik, 2-polig, 1-polig geschützt

Bezeichnung	VP	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
1P+N, 6 kA, C-16A, 10 mA, A Typ	1	ACS966D	
1P+N, 6 kA, C-6A, 30 mA, A Typ	1	ADS956D	
1P+N, 6 kA, C-10A, 30 mA, A Typ	1	ADS960D	
1P+N, 6 kA, C-13A, 30 mA, A Typ	1	ADS963D	
1P+N, 6 kA, C-16A, 30 mA, A Typ	1	ADS966D	
1P+N, 6 kA, C-20A, 30 mA, A Typ	1	ADS970D	
1P+N, 6 kA, C-25A, 30 mA, A Typ	1	ADS975D	
1P+N, 6 kA, C-32A, 30 mA, A Typ	1	ADS982D	
1P+N, 6 kA, C-40A, 30 mA, A Typ	1	ADS990D	

FI-Schalter



CDS440D

FI-Schalter, 2 und 4-polig

Bezeichnung	VP	Um-karton	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
2-polig, 25 A, 30 mA	1	60	CDS225D	CDA225D
2-polig, 40 A, 30 mA	1	60	CDS240D	CDA240D
2-polig, 63 A, 30 mA	1	60	CDS263D	CDA263D
4-polig, 25 A, 30 mA	1	36	CDS425D	CDA425D
4-polig, 40 A, 30 mA	1	36	CDS440D	CDA440D
4-polig, 63 A, 30 mA	1	36	CDS463D	CDA463D

Hilfsschalter CA und Signalkontakt SD für FI

	1	60	CZ001	CZ001
--	---	----	-------	-------

Fernschalter



EPN510

Fernschalter

Bezeichnung	VP	Um-karton	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
1 S, 16 A, 230/110 V	12	144	EPN510	
1 S, 16 A, 24/12 V	1	108	EPN513	
2 S, 16 A, 230/110 V	12	144	EPN520	
1 S, 1 Ö, 16 A, 230/110 V	12	144	EPN515	
4 S, 16 A, 230/110 V	1	60	EPN540	



EPS410B

Fernschalter, elektronisch

Bezeichnung	VP	Um-karton	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
1 S, 16 A, 230/110 V,	1	108	EPS410B	
1 S, 16 A, 8/240 V,	1	108		EP411
1 S, 16 A getr. Eing. 24/230 V	1			EP400
1 S, 16 A, mit Rückfall.	1		EPS450B	

Bestellübersicht September 2010

Modulargeräte

Installationsschütze



ES110

Schütze

Bezeichnung	VP	Um-karton	Bestell-Nr.
1 S, 25 A, 230 V	1	108	ES110
1 S, 1Ö, 25 A, 230 V	1	108	ES210



ESN420B

Schütze, brummfrei

Bezeichnung	VP	Um-karton	Bestell-Nr.
3 S, 25 A, 230 V	6	72	ESN320B
3 S, 40 A, 230 V	1	48	ESN340B
4 S, 25 A, 230 V	6	72	ESN420B
4 S, 40 A, 230 V	1	48	ESN440B
4 S, 63 A, 230 V	1	48	ESN463B

Installationsrelais



ER120

Installationsrelais

Bezeichnung	VP	Um-karton	Bestell-Nr.
1 S, 1 Ö, 16 A, 230 V	1	108	ER120
2 S, 16 A, 230 V	12	144	ER111
2 S, 2 Ö, 16 A, 230 V	1	60	ER135

Ferndimmer und -steuergeräte



EV011

Ferndimmer

Bezeichnung	VP	Bestell-Nr.
300 W Phasenanschnitt	1	EV011
300 W Phasenabschnitt	1	EV012
600 W autom. Lasterkennung	1	EV002
600 W autom. Lasterkennung Anzeigendisplay, Szenenabruf	1	EV004
1000 W autom. Lasterkennung (Slave)	1	EV100
1000 W autom. Lasterkennung (Master oder Slave)	1	EV102



EV106

Fernsteuergeräte

Bezeichnung	VP	Bestell-Nr.
Fernsteuerung 1/10 V	1	EV106
Fernsteuerung 1/10 V zusätzlich 2 Szeneneingänge	1	EV108

Treppenlichtzeitschalter



EMN001

Treppenlichtzeitschalter

Bezeichnung	VP	Um-karton	Bestell-Nr.
230 V, 1 S, 30 sek. - 10 min. elektronisch 230 V, 1 S, 30 sek. bis 10 min. + 1 h umschaltbar	6	144	EMN001
	1	108	EMS005

Dämmerungsschalter



EE110

Dämmerungsschalter

Bezeichnung	VP	Bestell-Nr.
mit Aufbaufühler EE003, 1 W, 16 A, 250 V	1	EE100
mit Einbaufühler EE002, 1 W, 16 A, 250 V	1	EE101
mit analoger Tagesschaltuhr und EE003	1	EE110
mit digitaler Wochenschaltuhr und EE003	1	EE171
2 Kanal bis 20 kLx, 2S, 16 A, 250 V	1	EE200
2 Kanal bis 20 kLx, 2S, 16 A, 250 V, Komfort, kaskadierbar	1	EE202
Aufputz IP55	1	EE701
Aufputz IP55 Komfort	1	EE702
Einbaufühler	1	EE002
Aufbaufühler	1	EE003

Zeitrelais



EZN001

Zeitrelais

Bezeichnung	Um-karton	Bestell-Nr.
anzugverzögert 1 W, 24 - 230 V, Pv = 2W	108	EZN001
rückfallverzögert 1 W, 24 - 230 V, Pv = 2W	108	EZN002

Schaltuhren



EG103D

Schaltuhren

Bezeichnung	VP	Um-karton	Bestell-Nr.
Wochenschaltuhr 1 W, 16 A, 2 PLE, Komfort	1	48	EG103D
Wochenschaltuhr 2 W, 16 A inkl. Schlüssel	1	48	EG203



EG003U

Digitale Schaltuhren, Zubehör

Bezeichnung	VP	Um-karton	Bestell-Nr.
Schlüsseladapter für PC-Programmierung	1	12	EG003U
Aufbewahrungsfach für Schlüssel	1	10	EG006

Analoge Schaltuhren



EH111

Tagesschaltuhren

Bezeichnung	VP	Um-karton	Bestell-Nr.
Tagessuhr ohne Gangreserve 1 W, 16 A, 230 V	1	108	EH010
Tagessuhr Gangreserve 200 h 1 W, 16 A, 230 V	1	108	EH011
Tagessuhr ohne Gangreserve 1 S, 16 A, 230 V	1	36	EH110
Tagessuhr Gangreserve 200 h 1 S, 16 A, 230 V	1	36	EH111
Tagesschaltuhr 1 Kanal oh. Gang- reserve, 1 W, 16 A, 230 V	1	36	EH710