



www.hager.de – die Hager-Homepage  
Produktinformationen | Software | Service

Ab sofort auch  
für Smartphones:  
Der Hager-Katalog unter  
<http://mobile.hager.de>



# Die Startseite

Direktzugang zu allen  
Produktinformationen und Services

## Elektronische Produktkataloge

Neuheiten | Technische Merkmale  
Preise | Fotos | Datenblätter  
Ausschreibungstexte

The screenshot shows the Hager website homepage. At the top left is the Hager logo. To its right is a navigation bar with a search box containing 'mobile.hager.de' and two menu items: 'Energieverteilung und Zählerplatzsysteme' and 'Leitungsführung und Raumanschlussysteme'. Below the navigation bar is a main heading: 'Hager - innovative Systemlösungen für Elektroinstallation'. The main content area features a grid of product categories, including 'Energieverteilung und Zählerplatzsysteme' (highlighted in blue), 'tebis-KNX-Präsenzmelder', 'Designkanal', and 'kallysto®-Steckdosen'. Below this are sections for 'Downloads' (listing various technical documents and software updates), 'Referenzen' (showing a project photo and a list of services like 'Verwaltung', 'Anmeldung', and 'Besucher'), and 'Stimmen zu kal...' (partially visible). The footer contains copyright information and links to 'Impressum', 'Sitemap', 'RSS-Feeds', and 'Seite bewerten'.

## Elektronische Services

Softwaredownloads und -updates  
Verkaufsunterstützung | Bedienungsanleitungen  
Katalog- und Prospektbestellung

The screenshot shows the Hager website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Referenzen', 'Unternehmen', 'Kontakt', 'Presse', 'Hager Group', and 'Hager für Bauherren'. Below this is a main navigation menu with three tabs: 'Schalterprogramme und Gebäudesteuerung', 'Service, Software & Downloads', and 'Wissen & Weiterbildung'. The 'Wissen & Weiterbildung' tab is highlighted. On the right side, there is a search bar labeled 'Suchen' with a magnifying glass icon. Below the search bar is a 'LOGIN' section with fields for 'Benutzerkennung' and a password field, a 'Login' button, and a link for 'Pasewort vergessen?'. Below the login section is a 'Technische Fragen' section featuring a photo of a customer service representative and text: 'Sie haben technische Fragen? Unser Technisches Service Telefon beantwortet Ihre Fragen.' with links for 'Service Telefon' and 'Kontaktformular'. Below this is a list of links: 'Kontakt', 'Mobiler Online-Katalog', 'Neuheiten 2011 im Überblick', and 'Newsletter'. Further down is a 'Neue Marketinghilfe' section with a banner for 'Auf Draht für gute Geschäfte' and a link to 'www.hager-zuhause.de'. At the bottom, there is a 'Pro|line' advertisement with the tagline 'das etwas andere Equipment für Baustelle, Büro, Freizeit ...'.

## Wissen

Seminare | 3D-Animationen  
Hager Tipps rund um aktuelle Themen

## Schnelle Suchfunktion

mit Vorschlagliste

## Ihr Zugang auf hager.de

Mehrwertfunktionen wie:

- Produkte vergleichen
- Projektlisten speichern + exportieren
- Sammelexport von Ausschreibungstexten und Dokumenten der Projektliste

## Ihr Zugang zur Endkunden-Website

- 3D-Rundgang
- Projektlisten speichern + exportieren
- Animierte Szenarien
- Projektliste für Bauherren

# Produktinformationen

Alles rund um das Produkt auf einen Blick und an einer Stelle

- Bestellinformationen
- Bilder
- Technische Merkmale
- Produktdatenblätter
- Zubehörinformationen
- Downloads
- Weiterführende Marketinginformationen
- Ausschreibungstexte
- Erstellung von Projektlisten

**hager**

Guten Tag, Barbara Schererf | Top-Seiten | Mein Profil | Meine Favoriten | Meine Projektlisten | Hilfe | Logout

Aktuelle Themen | Referenzen | Unternehmen | Kontakt | Presse | >> Hager für Bauherren

Energieverteilung und Zählerplatzsysteme | Leitungsführung und Raumanschlussysteme | Schalterprogramme und Gebäudesteuerung | Service, Software & Downloads | Wissen & Weiterbildung

Startseite > Energieverteilung und Zählerplatzsysteme > Leitungsschutzschalter > LS-Schalter, 6 kA, QuickConnect > MBS316

**MBS316**  
LS-Schalter 3P 6kA B-16A QC 3M

Suchen

Projektliste  
18 Produkte in der Projektliste  
Neubau EFH, Fam. Scherer  
Neubau EFH, Fam. Scherer  
Projektliste ansehen

Vergleichsliste  
Zuletzt angesehen Produkte

Kontakt  
Fragen? Wir helfen gerne weiter:  
Für Fachpartner/ Fachbetriebe  
Für Bauherren

Technische Fragen  
Newsletter  
Aktuelle Themen

tebis KNX Gebäudesystemtechnik  
Entdecken Sie tebis KNX! Die Gebäudesystemtechnik von Hager bietet für jede Anforderung eine passende tebis KNX-Variante: tebis KNX ETS, tebis TX und tebis KNX Funk.

QuickConnect-Anschlussstechnik  
Praxis-Seminare 2010

**Technische Merkmale** | Zubehör | Downloads | Weitere Infos | Ausschreibungstext

**LS-Schalter 3P 6kA B-16A QC 3M**

Best-Nr.: MBS316 1 Stk  
EAN-Nr.: 3250614314889  
VPE: 4 Stk  
Preis\*: 47,30 € / Stk  
PrGr: H20

**Technische Merkmale**

Nennstrom:	16 A
Betriebsspannung AC:	230/400 V
Frequenz:	50/60 Hz
Isolationsspannung:	500 V
Polanzahl:	3 P
Stoßspannungsfestigkeit:	4000 V
Anzahl der Platzeinheiten:	3
Betriebstemperatur:	-25 bis 60 °C
Lagertemperatur:	-25 bis 80 °C
Anschlussart:	QuickConnect
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele:	20000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele:	10000
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom:	9 W
Verlustleistung pro Pol:	3 W
Drehmoment:	2,8Nm
Höhe:	83,4 mm
Breite:	52,5 mm

MBS316


QuickConnect

DVE

Wiring diagram showing 3 poles (1, 2, 3) and 4 terminals (1, 2, 3, 4).

# Der elektronische Produktkatalog von Hager

- Aktuelle Bestellvarianten mit komfortabler Filterfunktion
- Projektlisten erstellen, verwalten, exportieren
- Produkte auf Projektliste setzen
- Produkte vergleichen
- Bestellübersicht als PDF exportieren


Aktuelle Themen | Referenzen | Unternehmen | Kontakt | Presse | Hager Group | >> Hager für Bauherren |

mobile.hager.de
Energieverteilung und Zählerplatzsysteme
Leitungsführung und Raumanschlussysteme
Schalterprogramme und Gebäudesteuerung
Service, Software & Downloads
Wissen & Weiterbildung

Startseite
Energieverteilung und Zählerplatzsysteme
Elektronische Haushaltszähler eHZ
Elektronische Haushaltszähler eHZ

## Elektronische Haushaltszähler eHZ

**Elektronische Haushaltszähler eHZ nach VDN-Lastenheft V1.02**

**MID Konform**  
Modulkombination B+D entsprechend PTB Baumusterprüfbescheinigung und PTB zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem.

**Für Untermessungen**

- Messung von EEG Energieerzeugungsanlagen bitte mit dem VNB vor Ort besprechen.
- Eignen sich auch für Abrechnungszwecke in allen Bereichen der Unterzählung beispielsweise auf Camping-Plätzen, in Ferienwohnungen oder Studentenwohnheimen.

**Anzeige**


- Großes 6-stelliges LC-Display
- Anzeige für Phasenkontrolle und Energieflussrichtung

**Datenschnittstelle**

- Unidirektionale vordere und rückwertige Infrarot-Datenschnittstelle nach DIN EN 62056-21 zur Zählerauslesung, Identifikation und Prüfung
- Genauigkeitsklasse A gemäß MID, EN 50470
- mit Standard-Eigentumsnummer

Weitere Ausführungen auf Anfrage

**eHZ Wirklieferzähler**




**Eigenschaften:**

- Dreh- und Wechselstromzähler mit einem Tarifregister zu Zählung von ins Verteilernetz eingespeister Energie
- 3 x 230 / 400 V, 50 Hz
- Nennstrom (Grenzstrom): 5 (60) A

Best-Nr. ▲	Bezeichnung ▲	VPE	PrGr	Preis* ☒	1	Stk
<a href="#">EHZ161LAR</a>	eHZ WS-Lieferstromzähler, Kl. A,	1 Stk	H01	169,50 € / Stk	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>
<a href="#">EHZ261LA</a>	eHZ-Lieferstromzähler, Kl. A,	1 Stk	H01	188,30 € / Stk	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>
<a href="#">EHZ361LAR</a>	eHZ Lieferstromzähler, Kl. A, o.R.-sperra,	1 Stk	H01	188,30 € / Stk	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>

**eHZ Wirkverbrauchszähler**



**Eigenschaften:**

- Dreh- und Wechselstromzähler mit einem Tarifregister
- 3 x 230 / 400 V, 50 Hz
- Nennstrom (Grenzstrom): 5 (60) A

Best-Nr. ▲	Bezeichnung ▲	VPE	PrGr	Preis* ☒	1	Stk
<a href="#">EHZ161W5</a>	eHZ WS-Wirkverbrauchszähler, Kl. A,	1 Stk	H01	169,50 € / Stk	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>
<a href="#">EHZ361W5</a>	eHZ-Wirkverbrauchszähler, Kl. A,	1 Stk	H01	188,30 € / Stk	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>

**eHZ Zweirichtungszähler**



**Eigenschaften:**

- Dreh- und Wechselstromzähler mit zwei getrennten Tarifregister für beide Energieflussrichtungen
- 3 x 230 / 400 V, 50 Hz
- Nennstrom (Grenzstrom): 5 (60) A

Best-Nr. ▲	Bezeichnung ▲	VPE	PrGr	Preis* ☒	1	Stk
<a href="#">EHZ361ZA</a>	eHZ-Zweirichtungszähler, Kl. A,	1 Stk	H01	226,10 € / Stk	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>

LOGIN


Benutzerkennung

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Noch kein Zugang? Jetzt registrieren!](#)

Technische Fragen



Sie haben technische Fragen? Unser Technisches Service Telefon beantwortet Ihre Fragen.


- [Service-Telefon](#)
- [Kontaktformular](#)

Kontakt


- [Mobiler Online-Katalog](#)
- [Neuheiten 2011 im Überblick](#)
- [Newsletter](#)

Endkunden-Webseite

Auf Draht für gute Geschäfte


Die Planungsbüro für Bauherren online [www.hager-zuhause.de](http://www.hager-zuhause.de)

Smart Metering mit eHZ



[Bestellübersicht als PDF](#)

[Zur Übersicht "Elektronische Haushaltszähler eHZ"](#)

\*Irtümer und Technische Änderungen vorbehalten | Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.

© Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG [Impressum](#) [Sitemap](#) [RSS-Feeds](#) [Seite bewerten](#)

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  
Zum Gunterstal  
66440 Blieskastel

Telefon 06842 945-0  
Telefax 06842 945-7666

[www.hager.de](http://www.hager.de)



<http://mobile.hager.de>

Ob auf der Baustelle, unterwegs oder bei der Besprechung vor Ort:  
Ab sofort haben Sie auch mit Ihrem Smartphone jederzeit Zugriff auf alle  
wichtigen Produktinformationen des Hager-Katalogs.