

# De verdelers van Hager voor elke situatie

Van hoofd- tot onderverdelers, met de systemen van Hager is er in elke situatie een passende oplossing beschikbaar. De samengestelde verdelers tot 63 A (de vision groepenverdeler, de vision multimedia verdeler met energycenters) stellen u in staat om moeiteloos een betrouwbare installatie op te leveren. De verdeelsystemen tot 125 A, die u zelf samen kunt stellen, geven u de vrijheid de installatie volledig naar wens op te bouwen of uit te breiden.

R1



### Overzicht verdelers t/m 125 A

Groepenverdelers vision	1.1
Keukenverdelers energybox	2.1
Verdelers vision multimedia	3.1
Verdelers vision multimedia mini	4.1
Miniverdelers	5.1
Verdelers volta	6.1
Verdelers vega	7.1
Verdelers vector	8.1
Veldverdelers	9.1

# Overzicht verdelers t/m 125 A

## Gebruikstoepassingen



### woningbouw

Groepenverdeler vision is al jarenlang een betrouwbare partner met QuickConnect aansluittechniek en prima uitbreidingsmogelijkheden. Met de energybox sluit u alle keukenapparatuur plug-and-play aan, voor maximale flexibiliteit. Verdeelsysteem vision multimedia zorgt dat u in één overzichtelijke behuizing alle functies - energieverdeling, domotica en multimedia - kunt onderbrengen.

## Type verdeler

### IP20



**energybox**  
onderverdeler  
1 - 24 modulen  
max. 25 A  
plaatstaal met  
kunststof deksel ⇓  
■ zie hoofdstuk 2

### IP30



**verdeler vision**  
opbouwverdeler  
12 - 36 modulen  
max. 63 A  
kunststof □

■ zie hoofdstuk 1

### IP31



**verdeler vision multimedia mini**  
opbouwverdeler  
max. 63 A  
plaatstaal □

■ zie hoofdstuk 4

### IP31



**verdeler vision multimedia**  
opbouwverdeler  
max. 63 A  
plaatstaal □

■ zie hoofdstuk 3

## Gebruikstoepassingen



### woningbouw vrije sector

Wilt u meer functies in de verdeler onder kunnen brengen, dan kunt u naast de vision multimedia kiezen voor verdeler volta met uitgebreide inbouw mogelijkheden. De vega-verdeler biedt plaats aan maximaal 72 modulen. Voor uitgebreide installaties kunt u de veldverdeler toepassen, waarover u in deze catalogus alles leest.

## Type verdeler

### IP20



**energybox**  
onderverdeler  
1 - 24 modulen  
max. 25 A  
plaatstaal met  
kunststof deksel ⇓  
■ zie hoofdstuk 2

### IP30



**miniverdeler**  
opbouwverdeler  
1 - 10 modulen  
max. 63 A  
kunststof □

■ zie hoofdstuk 5

### IP30



**verdeler vision**  
opbouwverdeler  
12 - 36 modulen  
max. 63 A  
kunststof □

■ zie hoofdstuk 1

### IP30



**verdeler volta**  
opbouw-/inbouw-/  
hollewandverdeler  
12 - 48 modulen  
max. 63 A  
kunststof □  
■ zie hoofdstuk 6

### IP40



**verdeler vega**  
opbouwverdeler  
18 - 72 modulen  
max. 63 A  
kunststof □

■ zie hoofdstuk 7

### IP31



**verdeler vision multimedia**  
opbouwverdeler  
max. 63 A  
plaatstaal □

■ zie hoofdstuk 3

### IP31



**verdeler vision multimedia mini**  
opbouwverdeler  
max. 63 A  
plaatstaal □

■ zie hoofdstuk 4

### IP30/44



**veldverdeler**  
opbouw-/  
inbouwverdeler  
36 - 336 modulen  
max. 125 A  
plaatstaal □  
■ zie hoofdstuk 9

**Gebruikstoepassingen**

**utiliteitsbouw**

Van hoofd- tot onderverdeler, de systemen van Hager bieden in elke situatie een passende oplossing. Verdeelsysteem univers is beschikbaar in vele afmetingen, beschermingsklassen en in geaarde of dubbel geïsoleerde uitvoeringen. De 205 mm diepe univers-verdelers zijn net als de veldverdelers vernieuwd. Daarover vindt u alle informatie in deze catalogus.

**Type verdeler**
**IP30**


**miniverdeler**  
opbouwverdeler  
1 - 10 modulen  
max. 63 A  
kunststof □

■ zie hoofdstuk 5

**IP30**


**verdeler volta**  
opbouwverdeler  
inbouw- en holle-  
wandverdeler  
12 - 48 modulen  
max. 63 A  
kunststof □

■ zie hoofdstuk 6

**IP40**


**verdeler vega**  
opbouwverdeler  
18 - 72 modulen  
max. 63 A  
kunststof □

■ zie hoofdstuk 7

**IP30/44**


**veldverdeler**  
opbouw-/  
inbouwverdeler  
36 - 336 modulen  
max. 125 A  
plaatstaal □

■ zie hoofdstuk 9

**IP65**


**verdeler vector**  
opbouwverdeler  
3 - 54 modulen  
max. 63 A  
(alleen IP65 met  
IP65-wartels)  
kunststof □

■ zie hoofdstuk 8

**Gebruikstoepassingen**

**agrarische en recreatieve sector**

Voor een veeleisende omgeving is verdeelsysteem vector geschikt. Met IP65-wartels is deze verdeler bestand tegen water. Met weber.FK1000 kunt u snel een robuust verdeelsysteem samenstellen, geheel naar wens. Hager werkt met gecertificeerde paneelbouwpartners die uw verdeler samen kunnen stellen. Kijk op [www.hager.nl](http://www.hager.nl) voor meer informatie.

**Type verdeler**
**IP65**


**verdeler vector**  
opbouwverdeler  
3 - 54 modulen  
max. 63 A  
(alleen IP65 met  
IP65-wartels)  
kunststof □

■ zie hoofdstuk 8

**IP55/67**


**verdeelsysteem  
weber.FK1000**  
opbouwverdeler koppelbaar  
en voorgeassembleerd  
max. 1000 A  
polycarbonaat, slagvast □

■ zie hoofdstuk 18

Een overzicht van de Hager-verdeelsystemen tot en met 6300 A vindt u voorafgaand aan hoofdstuk 10.