

Verdeelsystemen t/m 6300 A

Van hoofd- tot onderverdelers, met de systemen van Hager is er in elke situatie een passende oplossing beschikbaar. Tot 6300 A kunt u bij Hager terecht voor uw verdeelsysteem; om zelf samen te stellen of door professionele paneelbouwpartners te laten assembleren.

R3



Overzicht verdelers t/m 6300 A

univers verdelers IP30/44

Verdelers IP30/44, diepte 205 mm 10.2

univers verdelers IP54

Verdelers IP54, diepte 275 mm 11.2

Verdelers IP54, diepte 350 mm 11.9

Verdelers IP54, diepte 400/600 mm 11.12

Kabelinvoerunits IP54 12.1

univers verdelers IP65

Verdelers IP65 13.1

Brandveilige verdelers 14.1

univers N inbouwsysteem 15.1

weber.promes 16.1

weber.unimes 17.1

weber.FK1000 18.1

Gebruikstoepassingen



utiliteitsbouw

Van hoofd- tot onderverdeler, de systemen van Hager bieden in elke situatie een passende oplossing. Verdeelsystemen zijn beschikbaar in vele afmetingen, beschermingsklassen en in geaarde of dubbel geïsoleerde uitvoeringen.

Gebruikstoepassingen



industrie

Voor een veeleisende omgeving heeft Hager verschillende verdeelsystemen. Met univers kunt u een verdeelsysteem tot 630 A realiseren. Met weber.promes en weber.unimes kan in bouwvorm 1 t/m 4 energie verdeeld worden tot max. 6300 A. Hager werkt met gecertificeerde paneelbouwpartners die uw verdeler samen kunnen stellen. Kijk op www.hager.nl voor meer informatie.

Type verdeler

IP30/44



verdeelsysteem univers
diepte 205 mm
opbouw-/inbouwverdeler
36 - 540 modulen
staande verdeler
144 - 660 modulen
max. 400 A
plaatstaal ⊕ □
■ zie hoofdstuk 10

IP41/55



verdeelsysteem weber.promes
diepte 300 / 400 / 600 / 800 mm
wandverdeler 36 - 432 modulen
plaatstaal ⊕ □
staande verdeler 144 - 864 modulen
bouwvorm 1 t/m 4
max. 6300 A
■ zie hoofdstuk 16

IP54



verdeelsysteem univers
diepte 275 mm
opbouwverdeler
36 - 432 modulen
staande verdeler
144 - 864 modulen
max. 630 A
plaatstaal ⊕ □
■ zie hoofdstuk 10-11

IP40



verdeelsysteem weber.unimes
diepte 600 / 800 mm
bouwvorm 1 t/m 4
max. 6300 A
plaatstaal ⊕

■ zie hoofdstuk 17

Type verdeler

IP54



verdeelsysteem univers
diepte 275/300/400/600 mm
opbouwverdeler
36 - 432 modulen
staande verdeler
144 - 864 modulen
max. 630 A
plaatstaal ⊕ □
■ zie hoofdstuk 10-11

IP55/67



verdeelsysteem weber.FK1000
opbouwverdeler koppelbaar
en voorgeassembleerd
max. 1000 A
polycarbonaat, slagvast □
■ zie hoofdstuk 18

IP41/55



verdeelsysteem weber.promes
diepte 300 / 400 / 600 / 800 mm
wandverdeler 36 - 432 modulen
plaatstaal ⊕ □
staande verdeler 144 - 864 modulen
bouwvorm 1 t/m 4
max. 6300 A
■ zie hoofdstuk 16

IP65



verdeelsysteem univers
diepte 300 mm
opbouwverdeler
36 - 252 modulen
max. 630 A
glasvezelversterkt
polyester □

■ zie hoofdstuk 13

IP40



verdeelsysteem weber.unimes
diepte 600 / 800 mm
bouwvorm 1 t/m 4
max. 6300 A
plaatstaal ⊕

■ zie hoofdstuk 17

Gebruikstoepassingen



agrarische en recreatieve sector

Voor bijzondere omstandigheden biedt Hager verschillende verdeelsystemen met specifieke eigenschappen. Robuuste oplossingen die vocht, zuren en zon goed kunnen verdragen. Daarover vindt u alle informatie in deze catalogus.

Type verdeler

IP55/67



verdeelsysteem weber.FK1000
opbouwverdeler koppelbaar en voorgeassembleerd
max. 1000 A
polycarbonaat, slagvast ☐

■ zie hoofdstuk 18

IP65



verdeelsysteem univers
diepte 300 mm
opbouwverdeler
36 - 252 modulen
max. 630 A
glasvezelversterkt polyester ☐

■ zie hoofdstuk 13

Verdelers tot 6300 A

Gebruikstoepassingen



infra

Op plaatsen waar betrouwbaarheid, overzicht en uitwisselbaarheid gewenst zijn, kan Hager met het weber.unimes systeem een uitstekende oplossing bieden. Geheel naar wens wordt uw verdeelsysteem samengesteld door gecertificeerde paneelbouwpartners. Kijk op www.hager.nl voor meer informatie.

Type verdeler

IP40



verdeelsysteem weber.unimes
diepte 600 / 800 mm
bouwvorm 1 t/m 4
max. 6300 A
plaatstaal ±

■ zie hoofdstuk 17