

Prijsgroep 1

- complete groepenverdelers vision

Artikelgroepen

Groepenverdelers

A10	Groepenverdelers 2p-30mA/HACO/direct 1r/1f
A15	Groepenverdelers 2p-30mA/30mA 1r/1f
A20	Uitbreidingsverdelers 30mA/HACO/direct 1r/1f
A40	Groepenverdelers 2p-30mA/HACO/direct 2r/1f
A45	Groepenverdelers 2p-30mA/30mA(30mA) 2r/1f
A50	Uitbreidingsverdelers 30mA/HACO/direct 2r/1f
A80	Groepenverdelers 4p-30mA/HACO/direct 2r/3f
A85	Groepenverdelers 4p-30mA/30mA(30mA) 2r/3f
A90	Groepenverdelers 4p-30mA/30mA(30mA) 3r/3f
A95	Uitbreidingsverdelers 30mA/HACO/direct 2r/3f

B30	Groepenverdelers HACO/HACO 2r/1f
B40	Groepenverdelers HACO/HACO 2r/3f
B45	Groepenverdelers HACO/HACO 3r/3f
B90	Uitbreidingssets

Prijsgroep 2

- modulair schakelen & beveiligen

Artikelgroepen

Aardlekschakelaars

D11	Aardlekschakelaars 2-polig
D16	Aardlekschakelaars 4-polig
D25	Toebehoren aardlekschakelaars

Aardlekelementen, aardlekrelais

D20	Aardlekelementen, aardlekrelais
-----	---------------------------------

Aardlekautomaten HACO

D40	HACO-aardlekautomaten
-----	-----------------------

Installatieautomaten

D60	Installatieautomaten 4,5 kA B-kar.
D61	Installatieautomaten 4,5 kA C-kar.
D73	Installatieautomaten 6 kA B-kar.
D74	Installatieautomaten 6 kA C-kar.
D80	Installatieautomaten 10 kA B-kar.
D81	Installatieautomaten 10 kA C-kar.
D82	Installatieautomaten 10 kA D-kar.
D90	Installatieautomaten speciale uitvoering

Railverdeelsysteem

D85	Railverdeelsysteem tertio
-----	---------------------------

Schakelaarverdelers

F20	Schakelaarverdelers
-----	---------------------

Toebehoren, lege groepenverdelers

M20	Toebehoren, lege groepenverdelers
-----	-----------------------------------

Prijsgroep 3

- kleine verdelers
- componenten voor schakelen & beveiligen
- modulair meten & melden
- modulair besturen
- gebouwwautomatisering tebis (KNX)

Artikelgroepen

Schakelen, bedienen en meten

F10	Drukknoppen, signaallampen
F25	Schakelaars
F30	Omschakelaars
F35	Vermogens-/hoofdschakelaars
F40	Nokschakelaars
F60	Contactdozen
F70	Overspanningsbeveiligingen
F80	Meetinstrumenten (V, A, h, kWh)
F85	Transformatoren
F90	Bellen, zoemers

G10	Motorbeveiligingsschakelaars
G30	Impulsrelais
G35	Hulprelais
G40	Magneetschakelaars
G50	Relais algemeen

H10	Voorrangrelais
H25	Thermostaten
H30	Sensoren
H35	Afstanddimmers
H70	Tijdrelais
H75	Noodverlichting
H80	Trappenhuisautomaten
H90	Div. componenten/behuizingen

J10	Schemerschakelaars
J15	Programmaklokken
J20	Klokken overig
J25	Data-componenten
J50	Rookmelders

Aansluittechniek

I20	Aansluitklemmen
I30	Rijgklemmen + toebehoren
I50	Aansluitrails, stift-uitvoering
I55	Aansluitrails, vork-uitvoering

Kleine verdelers

M32	volta-inbouwverdelers
M38	volta-opbouwverdelers
M50	Verdelers vector
M60	Miniverdelers
M80	Verdelers vega

N32	Toebehoren volta-inbouwverdelers
N38	Toebehoren volta-opbouwverdelers
N50	Toebehoren vector
N60	Toebehoren miniverdeler
N80	Toebehoren verdelers algemeen

Gebouw- en woningautomatisering

H55	tebis RF/KNX, RF-standalone
H60	tebis RF/KNX schakelaars, remote control

W10	tebis systeemmodulen DIN-rail
W15	tebis systeemmodulen
W20	tebis ingangsmodule DIN-rail
W25	tebis ingangsmodule
W30	tebis actoren DIN-rail
W35	tebis actoren
W40	tebis sensoren DIN-rail
W45	tebis sensoren
W50	tebis signaalgevers
W60	tebis controllers
W70	tebis datarail
W75	tebis verbindingen
W80	tebis verdelers + toebehoren
W85	tebis klimaatproducten
W90	tebis software

Prijsgroep 4

- verdelers univers tot 630 A

Artikelgroepen

Behuizingen univers

R10	Wandverdelers geaard IP44 205 mm
R11	Speciale univers N artikelen
R12	Wandverdelers geaard IP30 205 mm
R15	Wandverdelers geïsoleerd IP44 205 mm
R16	Wandverdelers geïsoleerd IP30 205 mm
R17	Wandverdelers geïsoleerd IP54 205 mm
R20	Wandverdelers geaard IP54 FT..E
R21	Wandverdelers geaard IP54 FT..K
R25	Wandverdelers geïsoleerd IP54 / IP65 FT..S/FL..S..
R26	Wandverdelers geïsoleerd IP54 FT..L
R40	Veldverdelers IP44 opbouw FW..
R42	Veldverdelers IP30 opbouw FW..
R45	Veldverdelers IP30 inbouw FW..
R50	Staande verdelers geïsoleerd IP65 FL..SP..
R60	Staande verdelers geaard IP54 FA..E/G
R61	Staande verdelers geaard IP54 FA..K/V
R65	Staande verdelers geïsoleerd IP54 FA..H/S
R66	Staande verdelers geïsoleerd IP54 FA..L/U
R80	Staande verdelers geaard IP54 FG..
R85	Verdelers functiebehoud E30-E90 FB..
S10	Verdelertoehoren verdelers IP44
S15	Verdelertoehoren wandverdelers IP54 / IP65
S25	Inbouwramen IP44
S40	Verdelertoehoren veldverdeler FW..
S60	Verdelertoehoren staande verdeler FA..
S80	Verdelertoehoren staande verdeler FG..
S90	Verdelertoehoren algemeen

Inbouwsysteem univers N

V10	Complete bouwunits
V11	Bedradingssets
V15	Ledige bouwunits, afdekplaten
V20	Draagsteunen
V25	Montageplaten
V30	Diverse montagegedelen
V35	Railsystemen onderdelen univers N
V40	Railsystemen koper univers N
V45	Railsystemen aftakklampen univers N
V50	Schroefpatroon- en mespatroonhouders
V75	Mespatroonlastscheiders

Keukenverdeler EnergyBox

T20	EnergyBox
T25	Toebehoren EnergyBox

MultiMediaverdelers

T30	MultiMediaverdelers en EnergyCenters
T35	Uitbreidingssets en toebehoren

Overzichtelijk - het Hager-aanbod

Energie-distributie-systemen

incl. weber

Kabel-management-systemen

tehalit

Gebouw-automatisering & schakel-materiaal

incl. Berker

Prijsgroep 6

- Berker by Hager schakelmateriaal & gebouwautomatisering

Artikelgroepen

Basis + luxe

K10	Berker basiselementen, wippen, centrale inbouwelementen en toebehoren
K11	Berker afdekramen Modul 2
K12	Berker afdekramen S.1
K13	Berker afdekramen B.1
K14	Berker afdekramen B.3
K15	Berker afdekramen B.7 glas
K16	Berker afdekramen Arsys
K17	Berker afdekramen K.1/K.5
K18	Berker afdekramen Q.1
K20	Berker overig luxe programma's
K30	Berker opbouw en IP44-inbouw
K40	Berker Aquatec en ISO-Panzer
K45	Berker Integro

Elektronica + overig

K50	Berker alarm en rookmelders
K60	Berker elektronica en radio
K65	Berker Serie 1930 - Glasserie - Palazzo
K67	Berker Systeem TS en TS Crystal
K70	Berker Funkbus

KNX

K80	Berker KNX-actoren
K85	Berker KNX-sensoren
K86	Berker TS Sensor en TS Crystal ball
K87	Berker B.IQ

KNX netto geprijsd

K90	Berker KNX overig netto
-----	-------------------------

Prijsgroep 11

- installatiekanalen tehalit
- KISS infrastructuur
- bureau-aansluitsystemen tehalit
- kabeltransportkanalen tehalit
- bedradingsmanagement tehalit

Artikelgroepen

Installatiewandkanaalsysteem

1A1	tehalit.BRN wandkanalen
1A2	tehalit.BRHN wandkanalen
1A3	tehalit.BRAN wandkanalen
1A4	tehalit.BRSN wandkanalen (heavy duty)
1A5	tehalit.BRN/BRHN/BRAN/BRSN hulpstukken
1A6	tehalit.ecoline inbouwcomponenten voor BRN/BRHN/BRAN/BRSN
1A7	tehalit.inline inbouwcomponenten
1A8	standaard inbouwcomponenten
1A9	tehalit.BRN/BRHN/BRAN/BRSN toebehoren

Installatiewandkanaalsysteem staal

1B1	tehalit.TWS wandkanalen (standaard)
1B2	tehalit.TWS hulpstukken
1B3	tehalit.TWS inbouwcomponenten
1B4	tehalit.TWS toebehoren

KISS-infrastructuur

1C2	KISS-units, plintstelsysteemkabels, patchkabels
-----	---

Installatieplintkanaalsysteem

1C4	tehalit.SL plintkanaalsysteem
1C6	tehalit.SL deelfabrikaten
1C7	tehalit.SL plintkanaalsysteem (nieuw sinds dec. 2010)

Wandinbouwkanaalsysteem

1D1	tehalit.BKIS wandinbouwkanaal
-----	-------------------------------

Ruimteinstallatiesystemen

1E4	tehalit.DA200 installatiezuilen
1E5	tehalit.RS installatiezuilen
1E6	tehalit.bureau-aansluitsystemen
1E7	tehalit.topaz installatiezuilen
1E8	tehalit.DE design aansluitzuilen

Vloerinbouwkanaalsysteem

1F1	tehalit.BKB vloerinbouwkanaal
-----	-------------------------------

Kabeltransportsystemen

1J1	schakelmateriaal systo
1J2	tehalit.B kanalen
1J3	tehalit.DN kanalen
1J4	tehalit.FB kanalen
1J5	tehalit.HN kanalen
1J6	tehalit.LFK kanalen
1J7	tehalit.LF / tehalit.LFR kanalen
1J8	toebehoren tehalit.LF / tehalit.FB kanalen
1J9	tehalit.LFH kanalen

1K1	tehalit.LK kanalen
1K2	tehalit.mini-snap kanalen
1K3	tehalit.RK verdeelkanaalsysteem

1M1	tehalit.LFS kanalen
-----	---------------------

1R1	tehalit.FWK kanalen
-----	---------------------

Bedradingsmanagementsystemen

1T1	tehalit.BA6 / tehalit.BA7 bedradingskanalen
1T2	tehalit.DNG bedradingskanalen
1T4	tehalit.HA7 bedradingskanalen
1T5	toebehoren bedradingskanalen
1T6	tehalit.LKG bedradingskanalen
1T7	algemeen tehalit-bedradingskanalen
1T8	tehalit.VK-flex bedradingskanalen

Prijsgroep 21

- kunststof verdeelsysteem weber.FK1000
- toebehoren

Artikelgroepen

Kunststof verdeelsysteem toebehoren

410	weber.FK1000 losse onderdelen
450	weber.FK1000 halffabrikaten
490	weber.FK1000 wartels en raildragers
660	weber.FK1000 bevestigingsmateriaal

Kunststof verdeelsysteem

841	weber.FK1000 ledige kasten
842	weber.FK1000 accessoires kasten
846	weber.FK1000 binnenwerken
847	weber.FK1000 kast + binnenwerk compleet
849	weber.FK1000 montageaccessoires

Prijsgroep 23

- Terasaki vermogensschakelaars

Artikelgroepen

Terasaki vermogensschakelaars

861	Terasaki MCCB's
862	Terasaki MCCB toebehoren

Prijsgroep 22

- zekeringen
- lastscheiders
- railverdeelsysteem

Artikelgroepen

D-smeltveiligheden

801	D-smeltpatronen DII en DIII
803	Overige D-smeltpatronen en toebehoren
804	D-passschroeven SII en SIII
806	Schroefkoppen KII,KIII en toebehoren
821	D-schroefpatroonhouders

D0-smeltveiligheden

871	D0-smeltpatronen en toebehoren
874	D0-pashulzen
876	D0-schroefkoppen
878	D0-schroefpatroonhouders en toebehoren

Cilindrische smeltveiligheden

809	Smeltpatronen C,C1 en CHT
856	Miniatuur smeltveiligheden

NH-smeltveiligheden

807	Patroon opbergkasten
855	NH mespatronen
859	NH mespatroonhouders en toebehoren

Lastscheiders

853	Mespatroonlastscheiderstroken vertigroep en toebehoren
854	Lastscheiders silamat en toebehoren
858	Mespatroonlastscheiders silas en toebehoren

Railverdeelsystemen

823	Railverdeelsystemen multiiline
-----	--------------------------------