

Styr din ytterbelysning



Enkelt - Snabbt - Lättinstallerat

Ett skymningsrelä med förinställda värden för enkel och snabb installation.

- Kapslingsklass IP55
- Kontakt 10 A (AC 1), 1000 W (EE 701)
- Förinställd ljusstyrka, 10 Lux, (EE 701)
- Enkel montering
- Fasta inställningar

Ljusrelä för avancerad styrning. För anläggningar med högre krav, t ex skyltbelysning.

- Kapslingsklass IP55
- Kontakt 16 A (AC 1), 2300 W (EE 702)
- Inställbar ljusstyrka 2-1000 Lux (EE 702)
- Inställbar frånslagstid (EE702)

Möjlighet finns även att kombinera ljus/skymningsreläerna med Hager dimmersystem.

EE701	E1904778	Skymningsrelä, förinställd 10 lux
EE702	E1904779	Ljusrelä, inställbara tider och ljusstyrka

Cronotec - nyckeln till rationell tidsstyrning

Produktfördelar:

- Displaybelysning
- Randomfunktion
- Semesterprogram
- Lagring av programmering
- Programnyckeln programmeras via PC eller kopplingsur
- Grafisk visning av programsteg i programvara
- Kopieras till obegränsat antal kopplingsur



Produktfördelar:

- 56 programsteg
- Automatisk sommartid och vintertid
- Stapelgrafik visar dagsprofilen
- Knapplås
- Enkel programmering



EG103E	E1916403	1-kanal Digitalt kopplingsur med programnyckel
EG203E	E1916406	1-kanal Digitalt kopplingsur med programnyckel
EG103B	E1916402	2-kanal Digitalt kopplingsur utan programnyckel
EG203B	E1916405	2-kanal Digitalt kopplingsur utan programnyckel