

**Utanpåliggande kapsling i polyester, skyddsklass II**

- För inomhus eller utomhus montering

*För teknisk information se sidan 290*







FL72SPF

Mått	Antal moduler	Förp.	Ref.nr	E-nr
550 x 600 x 300	48	1	<b>FL32SPF</b>	2284309
	96	1	<b>FL52SPF</b>	2284310
	144	1	<b>FL53SPF</b>	2284311
	144	1	<b>FL72SPF</b>	2284312
	216	1	<b>FL73SPF</b>	2284313

Kapslingar IP54/65

Tillbehör

Produkt	Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr
 FL20Z	<b>Värmeelement 15 W</b>	1	<b>FL252Z</b>	2284319
	<b>Värmeelement 30 W</b>	1	<b>FL253Z</b>	2284320
	<b>Termostat för värmeelement</b>	Inställbar från 15 till +80°C	1	<b>FL258Z</b>
 FL96Z	Väggskåp av <b>Polyester</b>			
	<b>Cylinderlås med nyckel</b> Trekantsinsatts beställes separat (FL94Z)	1	<b>FL96Z</b>	2284437
 FL85Z	<b>8 mm trekantsinsats med nyckel</b>	1	<b>FL94Z</b>	2284439
	<b>8 mm fyrkantsinsats med nyckel</b>	1	<b>FL81Z</b>	2284441
	* 1 sats = 2 stycken			
 FL863Z	<b>Väggfästen</b> (1 sats = 4 stycken)	5	<b>FL863Z</b>	2284443