

- Kanalerna ligger i förpackningar om 20m
- För klippning av kanal används till fördel kanalsax L5561
- Stark dubbelhäftande tejp på undersida kanal






- Kanalen är även försedd med färdigstansade hål
- I förpackningen öppnas ett litet hål. Kanalen dras ut och klipps av efter behov

**Material:** PVC

**Standardlängd:** 20 m

**Standardfärg:** RAL 9010

**Leveransform:** Förpackning om 20m

	Benämning	Kabelutrymme 11 mm Ø Ex. 3x 1,5 mm <sup>2</sup>	Förpackning	Ref.nr	E.nr
	<b>LFR 7012</b>	-	20 m	<b>LFR7012</b>	1157570
LFR7012					
	<b>LFR 15015</b>	1	20 m	<b>LFR15015</b>	1157571
LFR15015					
	<b>LFR 20020</b>	1	20 m	<b>LFR20020</b>	1157572
LFR20020					
	<b>LFR 20035</b>	2	20 m	<b>LFR20035</b>	1157573
LFR20035					
	<b>Kanalsax</b>		1	<b>L5561</b>	1620025
L5561					