

**Multimediacentral**  
Infällda centraler finns i 3 eller 4 raders utförande och utanpåliggande som 2 eller 4 raders.  
• Försänkt DIN-skena, för Patch moduler.

- Hålad montageplåt för externa komponenter som tex router, switchar osv
- Uttag finns som standard i monteringsplåten. Två eller tre stycken beroende på central



GD418SMB



VU48SMB



VU418SMB

Produkt	Beskrivning	stk/ Förp.	Ref.nr.	E-nr.
<b>Multimediacentral</b> utanpåliggande 2-radig med monteringsplåt	Utvändigt mått 375 x 355 x 103 mm	1	<b>GD218SMB</b>	2290996
utanpåliggande 4-radig med en DIN-skena och monteringsplåt	Utvändigt mått 625 x 355 x 103 mm	1	<b>GD418SMB</b>	2290997
<b>Multimediacentral</b> infälld 3-radig med monteringsplåt, infällnadslåda i plast	Infällnadsmått 557 x 312 x 89 mm	1	<b>VU36SMB</b>	2281555
Infälld 4-radig med en DIN-skena och monteringsplåt, infällnadslåda i plast	Infällnadsmått 682 x 312 x 89 mm	1	<b>VU48SMB</b>	2281556
<b>Multimediacentral</b> infälld 3-radig med monteringsplåt, infällnadslåda i plåt	Infällnadsmått 394 x 396 x 95 mm	1	<b>VU218SMB</b>	2290874
Infälld 4-radig med en DIN-skena och monteringsplåt infällnadslåda i plåt	Infällnadsmått 634 x 396 x 95 mm	1	<b>VU418SMB</b>	2290875

Mediacentral  
IP30

- Patchkabel för korskoppling av externa uttag. Försedda med gjutna RJ45 kontakter enligt IEC/ISO60603-7
- Följer IEC/ISO 11801
- Skärmad med 360 graders kontakt
- dragavlastad kontakt
- Färg: Ljusgrå  
Andra färger på förfrågan  
Drifttemperatur:  
-20 till +80 grader Celcius
- Halogenfri kabel

Produkt	Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
<b>RJ45 Patchkabel skärmad Kat. 6</b>	<b>Längd:</b> 0,30 m	<b>TN715</b>	5150215
	0,50 m	<b>TN713</b>	5150216
	1,00 m	<b>TN714</b>	5150217



TN711