

- Norm: S-märkt enl. EN 61009-1
 - Nominell spänning 230 V~ 50/60 Hz
 - Stötström 8/20 μ s 250 A
 - Karakteristik B och C Typ G till 3000 A Typ S till 6000 A
 - Kortslutningsskydd 6 kA med försäkring 63 A / gL
 - Jordfelsindikering i separat fönster
 - Mjukledare kan anslutas under fasskena
 - Beröringsskyddad IP20
 - Faskena för inkommande finns
 - 1-Poligt överlast och kortslutningsskydd
 - Märkprogram Semiolog kan laddas ner på www.hager.se
- För teknisk information se sidan 374*



ADA916G

Produkt	I_n [A]	$I_{\Delta n}$ [mA]	Antal Mod	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
B-karakteristik 2-polig	16	10	2	1	ACA916G	2163739
	6	30	2	1	ADA906G	2163740
	10	30	2	1	ADA910G	2163741
	16	30	2	1	ADA916G	2163743
	20	30	2	1	ADA920G	2163746
C-karakteristik 2-polig	16	10	2	1	ACA966G	2163747
	6	30	2	1	ADA956G	2163748
	10	30	2	1	ADA960G	2163749
	16	30	2	1	ADA966G	2163752
	20	30	2	1	ADA970G	2163753