



**Programmeringsverktyg TX100**  
Driftsättning och programmering av KNX-radiostyrningsprodukter.

**Infälld aktorutgång 16 A**

1 kanalutgång för styrning av belastningar såsom belysning, uttag eller dyligt som ansluts till:

- KNX radiostyrningsprodukter
- Valfria tryckknappar med KNX-sensor

**Kombiapparat**

Infälld aktorutgång 10 A med ingång, 1 utgång för styrning av laster som belysning eller andra belastningar. In och utgång för-programmerade för TILL/FRÅN

Programmering med TX100 är nödvändig för:

- Förändring av förprogrammering TILL/FRÅN t ex till scenariefunktion
  - Integrering av andra radio KNX produkter som exempelvis TR302A
  - Frekvens: 868,3 MHz
  - Kontaktstatusindikering
  - Mått: 48 x 53 x 30 mm
- Alla radioprodukter kan programmeras med TX100.

**Räckvidd**

Räckvidden är beroende av öppenheten i byggnaden eller ute i det fria. Riktvärde med TX100 är 100 m på öppna ytor och 30 m inom byggnader

**Antal radioprodukter i ett system**

- Radioprodukter: max 250 st
- Radioprodukter sammankopplade med TP inom tebis TX anläggning via radiointerface max 63 st
- Max antal kanaler: 1024 st (512 ingångar och 512 utgångar)

**Radio KNX i tebis KNX**

Vid komplettering av befintlig tebis TS anläggning med KNX produkter kan dessa programmeras med TX100 + TR130x/TX351

*För teknisk information se sidan 470-475*

Produkt	Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
---------	-------------	-------	---------	-------



TX100

**Programmeringsverktyg**

Väska medlevereras med följande innehåll:

- 2 x Smartmedia kort
- 4 x laddningsbara batterier R6 med laddare

1	<b>TX100</b>	1765530
---	--------------	---------



TR201

**Radio aktorutgång, infälld 1-kanal 16 A**

Funktioner:  
• Till/Från  
• Tidsfunktion (med frånslagsvarning, tid)  
• 8 scenarion

- Prioritering (status bibehållen eller återgående)

1 potentialfri slutning  
• µ 16 A 230 V~ AC1

1	<b>TR201</b>	1765541
---	--------------	---------

Spänningsförsörjning:  
Nätspänning 230 V~ 50 Hz  
H x B x D: 48 x 53 x 30 mm

Duplexprodukt:  
Sänder och mottager



TR501

**Radio kombiapparat, infälld 1-utgång 10 A + 1 ingång**

Funktion utgång:  
• Till/Från  
• Tidsfunktion (med frånslagsvarning, tid)  
• 8 scenarion  
• Prioritering (status, bibehållen eller återgående)

- Funktion ingång:
- Till/Från, Ljusreglering, Upp/Ner (med alarmfunktion)
  - Tvångsstyrning
  - Tidsfunktioner
  - Värmestyrning
  - Ljusscener

1 potentialfri slutning  
• µ 16 A 230 V~ AC1

1	<b>TR501</b>	1765542
---	--------------	---------

Spänningsförsörjning :  
Nätspänning 230 V~ 50 Hz  
H x B x D: 48 x 53 x 30 mm

Duplexprodukt:  
Sänder och mottager

1 potentialfri ingång