

**Radiotryckknapp**

Tryckknapp för utanpåliggande montage med skruv eller självhäftande tejp (medleveras). Även hållanvisning för montering på apparatdosa (60 mm).

För styrning av t ex belysning och markiser i kombination med:

- Radioaktorer eller uttags-adaptrar
- Aktorer i modulutförande via radiointerface TR130x

Batteridrift: Batterier medleveras och med en beräknad livslängd på 4-5 år vid 4-5 påverkningar per dag.

- Finns även med solcellsdrift

Kombinerbar med:

- andra tebis radioprodukter
- tebis TX system via radiointerface TR130x

- Frekvens: 868,3 MHz

Räckvidd

Radioprodukters räckvidd är beroende på byggnadens utformning:

- Inom byggnader upp till 30 m
- I det fria 100 m

Antal radioprodukter i ett system

- 250 st
- Radioprodukter sammanlänkade med tebis TX system via radiointerface TR130x max 63 produkter
- Max antal per kanal: 1024 (max 512 ingångar och 512 utgångar)

Produkt	Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
---------	-------------	-------	---------	-------

Radiotryckknapp

Funktioner:

- Till/Från, Upp/Ner, dimmer och scenarion
- LED-indikering vid sändning
- Batteristatus

Simplex produkt

Frekvens 868,3 MHz

Spänningsförsörjning:

- CR2430 3 V Batteri
- TD250, TD251 med solcell batteri akk.

1-kanal (batteri)

1 vippra, 2 funktioner
Mått: 80,5 x 80,5 x 12 mm

Färg: Vit	1	TD100	1765050
Färg: Silver	1	TD101	1765051
Färg: Vit med märkning	1	TD110	1765052
Färg: Silver med märkning	1	TD111	1765053



TD110

2-kanal (batteri)

2 Vippor, 4 funktioner
Mått: 80,5 x 80,5 x 12 mm

Färg: Vit	1	TD200	1765054
Färg: Silver	1	TD201	1765055
Färg: Vit med märkning	1	TD210	1765056
Färg: Silver med märkning	1	TD211	1765057



TD251

2-kanals (solcell)

2 Vippor, 4 funktioner
Mått: 80,5 x 80,5 x 12 mm

Färg: Vit med märkning	1	TD250	1765058
Färg: Silver med märkning	1	TD251	1765059

3 kanals (batteri)

3 Vippor, 6 funktioner
Mått: 80,5 x 80,5 x 12 mm

Färg: Vit	1	TD300	1765060
Färg: Silver	1	TD301	1765061
Färg: Vit med märkning	1	TD310	1765062
Färg: Silver med märkning	1	TD311	1765063



TD310