

**Infälld sensor 230 V eller batteri**

2 eller 4 kanals ingång sammankopplad med konventionella strömställare eller tryckknappar, kopplingsur eller generella kontaktfunktioner. För styrning av aktorer som t ex:

- Radio aktorutgång, infälld KNX aktorer
- Aktorer anslutna via bussledning i tebis TX

**Driftsättning**

- Sammanlänkning med andra Radio KNX produkter med hjälp av programmeringsverktyg TX100
- Sammankoppling till tebis TX aktorer via radiointerface TR130x

- Frekvens: 868,3 MHz
- LED-indikering som visar kontaktstatus
- Varaktighetstid är inställbar mellan 0-300 sek
- Mått: H x B x D: 48 x 53 x 27 mm (TR30xB)
- Batteriets Livslängd: min 5 år vid 5 omkopplingar per dag

**Räckvidd**

Radioprodukternas räckvidd är beroende på byggnadens utformning :

- Inom byggnader upp till 30 m
- I det fria 100 m

**Antal radioprodukter i ett system**

- Radio KNX produkter: 250 st
- Radioprodukter sammankopplade med bussledning i tebis TX system via radiointerface TR130x: max 63 produkter
- Max antal per kanal: 1024 (max 512 ingångar och 512 utgångar)

Produkt	Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
---------	-------------	-------	---------	-------



TR304A

**Radiosensor, infälld**

Funktioner:

- Till/Från, Ljusreglering Upp/Ner (med alarmfunktion)
- Tvångsstyrning
- Tidsfunktioner
- Värmestyrning vid användning av konventionella termostater
- Ljusscenario



TR304B

**Radiosensor, infälld 2 kanaler (batteri)**

2 potentialfria ingångar  
Spänningsförsörjning:  
Batteri  
Typ: 1/2 AA 3 V LiMO2  
Simplexprodukt: Sänder

1 **TR302A** 1765537**Radiosensor, infälld 4 kanaler (batteri)**

4 potentialfria ingångar  
Spänningsförsörjning:  
Batteri  
Typ: 1/2 AA 3 V LiMO2  
Simplexprodukt: Sänder

1 **TR304A** 1765538**Radiosensor, infälld 2 kanaler (230 V~)**

2 potentialfria ingångar  
Spänningsförsörjning:  
Nätspänning 230 V~ 50 Hz  
Simplexprodukt: Sänder

1 **TR302B** 1765539**Radiosensor, infälld 4 kanaler (230 V~)**

4 potentialfria ingångar  
Spänningsförsörjning:  
Nätspänning 230 V~ 50 Hz  
Simplexprodukt: Sänder

1 **TR304B** 1765540