

Flerfunktionstermostat EK186

Elektronisk termostat. Valet av givare sker med hänsyn till användningen.

Exempel:

Bostadsuppvärmning:
givare EK081
Golvvärme:
universalgivare EK083
Vattenuppvärmning:
universalgivare EK083

Genom olika inkoppling kan olika följder väljas för reläutgången vid ett brott på givarkabeln.

1. sluter
 2. öppnar
 3. sluter, 1 minut var 4:e minut
- Reläutgångens läge indikeras med en lysdiod.

S-märkt

Nattsänkningstermostat EK187

Elektronisk termostat för bostadsuppvärmning 3 temperaturnivåer:

1. komfortnivå
2. nattsänkingsnivå
3. frysskyddsnivå

Övergången mellan 1 och 2 sker via extern order (t. ex. kopplingsur etc.)
Inkoppling av 3 sker externt eller via knapp på framsidan. LED indikering av aktuell nivå samt av kontaktens läge. Vid ev. brott på givarkabeln försäkras funktionen 1 minut var 4:e minut. Reläutgångens läge indikeras med en lysdiod.

För teknisk information se sidan 428-431

Produkt	Märkdata	Antal mod.	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
---------	----------	------------	-------	---------	-------



EK186

Flerfunktionstermostat

Levereras utan givare
Kan kombineras med givare EK081 och EK083

230 V~ 50/60 Hz
kontaktfunktion: 1 växlande kontakt 2 A - 250 V
4 områden:
- 30° till + 0°C
0° till + 30°C
+ 30° till + 60°C
+ 60° till + 90°C
Inställbar statisk hysteres skall kombineras med kontakter eller arbetsströmreläer.

3 1 **EK186** 8581540







EK187

Nattsänkningstermostat

Levereras utan givar
Kan kombineras med givare EK081 och EK082

230 V~ 50/60 Hz
kontaktfunktion; 1 växlande kontakt 2 A - 250 V
3 temp.- nivåer;
Komfort och frysskydd reglerbara 5 till 30°C
Nattsänkningstemp.: inställbar reducereing från komfortvärme 2° - 8°C
Statisk hysteres ± 0,2°C
Skall kombineras med kontakter eller arbetsströmreläer.

3 1 **EK187** 8581542

	Produkt	Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
	Rumsgivare	Kan kombineras med - termostat EK186, EK187 - programmerbar termostat EG502	1	EK081	8581545
EK081					
	Rumsgivaren Är utrustad med en potentiometer för att kunna korrigera den inställda temperaturen ± 3°C	Kan kombineras med - termostat EK187 - programmerbar termostat EG502	1	EK082	8581546
EK082					
	Universalgivare Kabel: 2 m	Kan kombineras med - termostat EK186 - programmerbar termostat EG502	1	EK083	8581547
EK083					
	Universalgivare IP 65	Kan kombineras med: - Termostat EK186 - tebis tempgivare TE001 - Telefonuppringare TH020C	1	EK086	8581544
EK086					