

## Trappautomater

### Trappautomat EMN001, och EMN005

- För tidsbegränsning av belysning i t ex trapphus, korridor och garage
- Styrning via tryckknappar
- Automatisk inställning av 3- alt. 4-ledarkoppling
- Omkopplare för tidsstyrt eller fast ljus
- Brumfri

### EMN005

- Förlängning till 1 timme (Till/frånslagsbar)

### Impulsrelä EPS450 med frånslagsfördröjning (automatiskt frånslag)

- Två drifttyper
- Normalt impulsrelä
- Med automatisk frånslag (tidsinställning mellan 5 minuter och 1 timme)
- 1 ingång 230 V och 1 ingång 8 V samt 24 V AC/DC
- Enligt EN-standard

För teknisk information se sidan 424-425

Produkt	Beskrivning	Antal moduler	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
---------	-------------	---------------	-------	---------	-------



EMN001

<b>Trappautomat</b>	Driftspänning: 230 V~ 50 Hz	1	6	<b>EMN001</b>	1905452
☀ 30 sek.-10 min	1 slutande kontakt 16 A AC1 Funktioner: • Ljudlös • Max. 100 mA glimlampström i belysta tryckknappar				



EMN005

<b>Trappautomat med multifunktion</b>	Driftspänning: 230 V~ 50/60 Hz	2	1	<b>EMN005</b>	1905455
☀ 30 sek.-10 min	1 slutande kontakt 16 A AC1 Funktioner: • Lång knapptryckning > 3 sek. 1 tim. fastförlängning. • Max. 100 mA glimlampström i belysta tryckknappar				
☀ 1 timme					
☀ 30 sek.-10 min med blinkvarning					
☀ 1 timme med blinkvarning					

<b>Trappautomat med multifunktion</b>		1	1	<b>EMS005</b>	1905458
lika som ovan med snabbanslutning					



EPS450

<b>Elektroniskt Impulsrelä Med frånslagsfördröjning</b>	Driftspänning: 8-24V AC/DC och 230 V AC	1	1	<b>EPS450</b>	4024819
Driftvalsomkopplare Frånslagsfördröjning Inställbar tid 5 min-1tim	1 slutande kontakt 16 A AC				