

# Kallysto Bestellhilfe

## Guide de choix Kallysto


### Farbauswahl und -code / *Choix de coloris et codes:*

Hager	E-No.	Hager	E-No.	Hager	E-No.
<b>00</b> Ultraweiss <i>Ultra blanc</i>	000 000 003	<b>05</b> Schwarz <i>Noir</i>	000 000 953	<b>06</b> *Orange <i>*Orange</i>	000 000 063
<b>03</b> Lichtgrau <i>Gris clair</i>	000 000 033	<b>07</b> Beige <i>Beige</i>	000 000 913		
<b>04</b> Anthrazit <i>Anthracite</i>	000 000 043	<b>09</b> Braun <i>Brun</i>	000 000 993		


Bestellbeispiel für die Farbe Schwarz bei einem Druckschalter Schema 3: WH 20 11 01 **05 C / 226 311 953**  
*Exemple de commande pour le coloris noir pour interrupteur schéma 3: WH 20 11 01 05 C / 226 311 953*

\*Orange für Sondernetz T13 & T23 / *orange pour réseaux spéciaux T13 & T23*


### Kallysto.art:



Alu, natur  
*Alu nature*



Alu, weiss  
*Alu blanc*



Alu, schwarz  
*Alu noir*



Glas, weiss  
*Verre blanc*



Glas, verspiegelt  
*Verre effet miroir*



Edelstahl, geschliffen  
*Acier affiné, poli*

Best-Nr / N° de réf.	Typ / type	E-No
<b>Glas, weiss / Verre blanc</b>		
WH24920250Z	Kallysto.art 1x1 Abdeckplatte / <i>Plaque de recouvrement</i>	334 611 003
WH24930350Z	Kallysto.art 2x1 Abdeckplatte / <i>Plaque de recouvrement</i>	334 612 003
WH24930650Z	Kallysto.art 3x1 Abdeckplatte / <i>Plaque de recouvrement</i>	334 613 003
<b>Glas, verspiegelt / Verre effet miroir</b>		
WH24920255Z	Kallysto.art 1x1 Abdeckplatte / <i>Plaque de recouvrement</i>	334 511 003
WH24930355Z	Kallysto.art 2x1 Abdeckplatte / <i>Plaque de recouvrement</i>	334 512 003
WH24930655Z	Kallysto.art 3x1 Abdeckplatte / <i>Plaque de recouvrement</i>	334 513 003
<b>Edelstahl, geschliffen / Acier affiné, poli</b>		
WH24920288Z	Kallysto.art 1x1 Abdeckplatte / <i>Plaque de recouvrement</i>	334 110 003
WH24930388Z	Kallysto.art 2x1 Abdeckplatte / <i>Plaque de recouvrement</i>	334 812 003
WH24930488Z	Kallysto.art 1x2 Abdeckplatte, waagrecht / <i>Plaque de recouvrement, horizontale</i>	334 210 003
WH24930688Z	Kallysto.art 3x1 Abdeckplatte / <i>Plaque de recouvrement</i>	334 813 003
WH24930788Z	Kallysto.art 1x3 Abdeckplatte, waagrecht / <i>Plaque de recouvrement, horizontale</i>	334 310 003
<b>Alu, natur / Alu nature</b>		
WH24920274Z	Kallysto.art 1x1 Abdeckplatte / <i>Plaque de recouvrement</i>	334 411 003
WH24930374Z	Kallysto.art 2x1 Abdeckplatte / <i>Plaque de recouvrement</i>	334 412 003
WH24930674Z	Kallysto.art 3x1 Abdeckplatte / <i>Plaque de recouvrement</i>	334 413 003
<b>Alu, weiss / Alu blanc</b>		
WH24920276Z	Kallysto.art 1x1 Abdeckplatte / <i>Plaque de recouvrement</i>	334 011 003
WH24930376Z	Kallysto.art 2x1 Abdeckplatte / <i>Plaque de recouvrement</i>	334 012 003
WH24930676Z	Kallysto.art 3x1 Abdeckplatte / <i>Plaque de recouvrement</i>	334 013 003
<b>Alu, schwarz / Alu noir</b>		
WH24920275Z	Kallysto.art 1x1 Abdeckplatte / <i>Plaque de recouvrement</i>	334 711 003
WH24930375Z	Kallysto.art 2x1 Abdeckplatte / <i>Plaque de recouvrement</i>	334 712 003
WH24930675Z	Kallysto.art 3x1 Abdeckplatte / <i>Plaque de recouvrement</i>	334 713 003























Weitere Grössen bis 3x4 oder 4x3 finden Sie im Profispick 2007-2008 auf Seite 1.28 oder auf [www.hager-tehalit.ch](http://www.hager-tehalit.ch)

*Vous trouverez des dimensions supplémentaires jusqu'à 3x4 ou 4x3 dans le P'tit Pro 2007-2008 sur la page 1.28 ou sous [www.hager-tehalit.ch](http://www.hager-tehalit.ch)*

# Kallysto Topseller-Übersicht

## Aperçu des top références Kallysto

### Schalter - Steckdosen / Interrupteurs - prises

	<b>Druckschalter Schema 3</b> <i>Interrupteur schéma 3</i>	WH 20 11 01 00 C E-No 226 311 003		<b>Typ 15</b> <i>Type 15</i>	WH 20 59 22 00 C E-No 641 300 003
	<b>Druckschalter Schema 1 (3+3)</b> <i>Interrupteur schéma 1 (3+3)</i>	WH 20 10 01 00 C E-No 226 111 003		<b>Typ 23, 16A</b> <i>Type 23, 16A</i>	WH 20 58 53 00 C E-No 639 600 003
	<b>Druckschalter Schema 6</b> <i>Interrupteur schéma 6</i>	WH 20 12 03 00 C E-No 226 601 003		<b>Typ 25, 16A</b> <i>Type 25, 16A</i>	WH 20 59 52 00 C E-No 641 600 003
	<b>Drucktaster</b> <i>Bouton-poussoir</i>	WH 20 13 01 00 C E-No 554 521 003		<b>Kleinkombination Schema 3 / T12, ohne Kinderschutz</b> <i>Petite combin. schéma 3 / T12, sans sécurité enfant</i>	WH 20 79 11 00 C E-No 750 143 003
	<b>Drucktaster, beleuchtet</b> <i>Bouton-poussoir, lumineux</i>	WH 20 13 02 00 C E-No 554 421 003		<b>Kleinkombination Drucktaster/ T13, ohne Kinderschutz</b> <i>Petite combin. bouton-poussoir / T13, sans sécurité enfant</i>	WH 20 87 11 00 C E-No 755 146 003
	<b>Sonnerie-Taster</b> <i>Poussoir de sonnerie</i>	WH 20 51 01 00 C E-No 863 721 003		<b>Blindabdeckung</b> <i>Plaque de fermeture</i>	WH 20 92 04 00 C E-No 378 400 003
	<b>1xTyp 12, ohne Kinderschutz</b> <i>1xType 12, sans sécurité enfant</i>	WH 20 57 03 00 C E-No 631 113 003		<b>Drehlichtregler Phasenanschnitt</b> <i>Variateur de lumière rotatif, coupure de phase ascendante</i>	WH 20 34 01 00 C E-No 548 702 003
	<b>3xTyp 12, ohne Kinderschutz</b> <i>3xType 12, sans sécurité enfant</i>	WH 20 63 03 00 C E-No 654 115 003		<b>Drehlichtregler Phasenabschnitt</b> <i>Variateur de lumière rotatif, coupure de phase descendante</i>	WH 20 30 08 00 C E-No 548 722 003
	<b>3xTyp 12, 1x getrennt, ohne Kinderschutz</b> <i>3xType 12, 1x séparée, sans sécurité enfant</i>	WH 20 63 07 00 C E-No 654 135 003		<b>Kurzhub Storenbedienung</b> <i>Interrupteur/poussoir de store</i>	WH 20 20 06 00 C E-No 546 522 003
	<b>1xTyp 13, ohne Kinderschutz</b> <i>1xType 13, sans sécurité enfant</i>	WH 20 58 03 00 C E-No 639 113 003		<b>T+T 83, 6-polig (je 4-polig beschaltbar)</b> <i>T+T 83, 6-pôles (chacun 4 pôles commutables)</i>	WH 50 13 01 00 C E-No 875 202 003
	<b>3xTyp 13, ohne Kinderschutz</b> <i>3xType 13, sans sécurité enfant</i>	WH 20 64 03 00 C E-No 657 115 003		<b>ISDN RJ45, 2xRJ45 Kat. 3, getrennt ungeschirmt (je 8-polig beschaltbar)</b> <i>RNIS RJ45, 2xRJ45 cat. 3, séparé non blindé (chacun 8 pôles commutables)</i>	WH 50 13 05 00 C E-No 877 213 003

Weitere Typen finden Sie im Profispick 2007-2008 ab Seite 1.02 oder auf [www.hager-tehalit.ch](http://www.hager-tehalit.ch)

*Vous trouverez des autres types supplémentaires dans le P'tit Pro 2007-2008 à partir de la page 1.02 ou sous [www.hager-tehalit.ch](http://www.hager-tehalit.ch)*