

# Tebis KNX

nuevo	Componentes del sistema	112
	Módulos de entrada	113
	Módulos de salida	114
	Módulos de entrada radio	115
	Módulos de entrada/salida radio	116
	Módulos de salida radio	116



TX101



TX100

nuevo



TXA111



TG200A/B/C

Características	Ancho en ■	Referencia	Embalaje	Precio unidad €
<b>Módulos de configuración</b>				
Kit de configuración Tebis		<b>TX101(*)</b>	1	984,97
Configurador Tebis		<b>TX100(*)</b>	1	864,01
Kit 1 adaptador XD a SmartMedia + Tarjeta XD 32MB		<b>TX153A</b>	1	70,00
Kit de 2 tarjetas XD 32MB		<b>TX153B</b>	1	120,00
<b>Acoplador de medios</b>				
Acoplador de medios color plata		<b>TR130B(*)</b>	1	259,80
<b>Repetidor radio</b>				
Repetidor radio color plata		<b>TR140B</b>	1	218,68
<b>Cables bus y borne de conexión</b>				
Cable EIB-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm L=100 m		<b>TG018</b>	1	94,77
Cable EIB-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm L=500 m		<b>TG019</b>	1	401,03
Cable EIB-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm sin halógenos L=100 m		<b>TG060</b>	1	191,32
Cable EIB-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm sin halógenos L=500 m		<b>TG061</b>	1	860,96
Borne de conexión bus (rojo/negro)		<b>TG008</b>	1	1,36
<b>Módulos de alimentación</b>				
Módulo de alimentación 29Vcc-320mA	4	<b>TXA111</b>	1	255,00
Módulo de alimentación 29Vcc-640mA	6	<b>TXA112</b>	1	315,00
<b>Acoplador de línea</b>				
Acoplador de línea	2	<b>TA008</b>	1	536,84
<b>Interface modular USB/KNX</b>				
Interface modular USB/KNX	2	<b>TH101</b>	1	349,12
Cable USB de 3 metros		<b>TH103</b>	1	33,74
<b>Puentes de conexión</b>				
Bolsa de 50 ud. para productos TXA				
negro		<b>TG200A</b>	1	39,72
gris		<b>TG200B</b>	1	39,72
marrón		<b>TG200C</b>	1	39,72

(\*) Consultar disponibilidad



TX304



TX460A



TX022



TX510



TH006

**familia 91**

(\*\*) **familia 50**

Características	Ancho en	Referencia	Embalaje	Precio unidad €
<b>Módulos de entrada para empotrar</b>				
2 entradas		<b>TX302(*)</b>	1	70,87
4 entradas		<b>TX304(*)</b>	1	99,62
4 entradas + 4 salidas LEDS		<b>TX308</b>	1	139,46
Kit de 4 LEDS rojos para TX 308		<b>TG308</b>	1	9,07
<b>Módulos de entrada 230 V ~</b>				
4 entradas	2	<b>TX314(*)</b>	1	141,23
6 entradas	4	<b>TX316(*)</b>	1	258,22
<b>Controladores de ambiente</b>				
Color blanco		<b>TX450A</b>	1	338,41
Color plata		<b>TX450B</b>	1	346,77
<b>Reguladores de temperatura ambiente</b>				
Color blanco		<b>TX460A</b>	1	387,43
Color plata		<b>TX460B</b>	1	392,22
<b>Interruptor horario</b>				
Interruptor horario 7 días 2 canales	2	<b>TX022</b>	1	193,69
Llave de bloqueo (amarilla)		<b>EG004(**)</b>	1	ver pág. 49
Llave de programación (gris)		<b>EG005(**)</b>	1	ver pág. 49
Interface programación de llaves + software USB		<b>EG003U(**)</b>	1	ver pág. 49
<b>Interruptor crepuscular</b>				
Interruptor crepuscular	2	<b>TX025</b>	1	157,46
Célula de empotrar		<b>EE002(**)</b>	1	ver pág. 49
Célula de superficie		<b>EE003(**)</b>	1	ver pág. 49
<b>Detectores de presencia 360°</b>				
Detector de presencia 2 canales		<b>TX510</b>	1	232,54
Detector de presencia, regulador de luz 1 canal		<b>TX511</b>	1	256,42
Caja para montaje en superficie		<b>EE813(**)</b>	1	ver pág. 51
<b>Detector de seguridad al viento</b>				
Anemómetro		<b>TG050</b>	1	284,29
<b>Pasarela Internet</b>				
<b>RTC KNX</b>	9	<b>TH006(*)</b>	1	1.950,10
Alimentación 29 Vdc con TXA111 dedicada				
<b>Módulo video</b>	2	<b>TH008(*)</b>	1	657,97

(\*) Consultar disponibilidad



Características Ancho Referencia Embalaje Precio unidad  
en ■ €



TXB202A



TXA206C



TXA 213



TXA 228

**Módulos de salida**

1 salida empotrar, 4 A AC1	-	<b>TXB201A</b>	1	119,06
2 salidas empotrar, 4 A AC1	-	<b>TXB202A</b>	1	166,68
4 salidas 16 A AC1	4	<b>TXA204C</b>	1	323,48
6 salidas 4 A AC1	4	<b>TXA206A</b>	1	359,47
6 salidas 10 A AC1	4	<b>TXA206B</b>	1	385,11
6 salidas 16 A AC1	4	<b>TXA206C</b>	1	410,80
6 salidas 16 A AC1 cargas capacitivas	4	<b>TXA206D</b>	1	413,28
8 salidas, 4 A AC1	6	<b>TXA208A*</b>	1	428,62
8 salidas, 10 A AC1	6	<b>TXA208B*</b>	1	476,24
8 salidas, 16 A AC1	6	<b>TXA208C*</b>	1	523,86
8 salidas, 16 A AC1 cargas capacitivas	6	<b>TXA208D*</b>	1	547,67
10 salidas 4 A AC1	6	<b>TXA207A</b>	1	553,62
10 salidas 10 A AC1	6	<b>TXA207B</b>	1	559,58
10 salidas 16 A AC1	6	<b>TXA207C</b>	1	570,58
10 salidas 16 A AC1 cargas capacitivas	6	<b>TXA207D</b>	1	583,39

\* con control manual sin presencia de bus

**Módulos de regulación**

1 salida regulación 300 W	4	<b>TXA210A</b>	1	235,50
1 salida regulación 600 W	4	<b>TXA210</b>	1	281,81
3 salidas regulación 300 W con selector salidas	6	<b>TXA213</b>	1	370,02
1 salida regulación 1.000 W	6	<b>TXA215</b>	1	313,01

**Módulos de regulación 1/10 V**

1 salida 1/10 V + 1 contacto 16 A AC1	4	<b>TX214</b>	1	231,14
3 salida 1/10 V + 1 contacto 16 A AC1 por sal.	6	<b>TX211</b>	1	377,24

**Módulos de persianas**

4 persianas 230 V 6 A AC1	4	<b>TXA223</b>	1	342,37
4 persianas de lamas 230 V 6 A AC1	4	<b>TXA224</b>	1	350,84
4 persianas 24 Vcc 6A DC1	4	<b>TXA225</b>	1	350,84
4 persianas de lamas 24 Vcc 6 A DC1	4	<b>TXA226</b>	1	350,84
8 persianas 230 V 6 A AC1	6	<b>TXA228</b>	1	663,00



Características Referencia Embalaje Precio unidad €



TR304A

**Módulos de entrada radio para empotrar**

2 entradas, con pilas	<b>TR302A</b>	1	81,75
4 entradas, con pilas	<b>TR304A</b>	1	124,97
2 entradas, 230V	<b>TR302B</b>	1	114,36
4 entradas, 230V	<b>TR304B</b>	1	140,29



TR304B

**Pulsadores de superficie radio**

2 entradas, 1 tecla	- blanco	<b>TD100</b>	1	97,56
	- plata	<b>TD101</b>	1	97,56
	- blanco con portaetiqueta	<b>TD110</b>	1	97,56
	- plata con portaetiqueta	<b>TD111</b>	1	97,56
4 entradas, 2 teclas	- blanco	<b>TD200</b>	1	111,49
	- plata	<b>TD201</b>	1	111,49
	- blanco con portaetiqueta	<b>TD210</b>	1	111,49
	- plata con portaetiqueta	<b>TD211</b>	1	111,49
6 entradas, 3 teclas	- blanco	<b>TD300</b>	1	125,41
	- plata	<b>TD301</b>	1	125,41
	- blanco con portaetiqueta	<b>TD310</b>	1	125,41
	- plata con portaetiqueta	<b>TD311</b>	1	125,41



TD200

**Pulsadores solares de superficie radio**

4 entradas, 2 teclas	- blanco con portaetiqueta	<b>TD250</b>	1	160,26
	- plata con portaetiqueta	<b>TD251</b>	1	160,26



TU224A

**Mandos a distancia radio**

4 entradas, 4 teclas	<b>TU204A(*)</b>	1	107,24
8 entradas, 8 teclas	<b>TU208A(*)</b>	1	132,47
24 entradas, 8 teclas x 3 canales	<b>TU224A(*)</b>	1	189,24





Características Referencia Embalaje Precio unidad  
€



TR521

**Módulos de entrada / salida radio para empotrar**

1 entrada + 1 salida 10A	<b>TR501</b>	1	163,66
2 entradas + 1 salida persiana / toldo	<b>TR521</b>	1	165,27

Tebis módulos de salida radio

Características Referencia Embalaje Precio unidad  
€



TR201

**Módulos de salida radio para empotrar**

1 salida ON / OFF 16A	<b>TR201</b>	1	150,65
1 salida regulación 200 W	<b>TR210</b>	1	227,19
1 salida persiana / toldo	<b>TR221</b>	1	158,78
2 salidas ON/OFF o persiana, 16A, IP55	<b>TRC202C</b>	1	220,73



TR270D

**Toma comandada radio**

1 toma ON / OFF, 16A AC1	<b>TR270D</b>	1	191,36
1 toma regulación 300 W	<b>TR271D</b>	1	299,61