

Livraison : fond percé (sauf GBD 500500), couvercle, Goulotte filmée. Couvercle "Ouverture Tournevis".
Longueur standard : 2 m, autre longueur sur demande, max. 6 m (service tehalit camelea).
Matériau : PVC rigide, en ABS pour pièces de forme.

Indice de protection :
IP 40, IK 08 à IK 09

Teinte : blanc Paloma (9010)
 noir (9011)




pour autres couleurs,
voir pages N.2 et N.3

	Goulotte socle + couvercle	Cloison	Angle intérieur variable 83° à 97°	Extension angle intérieur 97° à 140°	Angle extérieur variable 83° à 140°	Angle plat	Té	Angle intérieur 3D	Jeu d'éclisses	Embout	Clip de verrouillage Joint de couvercle	Support pour appareillage modulaire	
	Réf. Réf. num.	Réf. Réf. num.	Réf. Réf. num.	Réf. Réf. num.	Réf. Réf. num.	Réf. Réf. num.	Réf. Réf. num.	Réf. Réf. num.	Réf. Réf. num.	Réf. Réf. num.	Réf. Réf. num.	Réf. Réf. num.	
 Pour dimensions et capacité des goulottes, voir pages J.18 et J.19	GBD500500	L4369								L4433	L4389	L4760	
	blanc Paloma (9010)	203562								203579	853798	829007	
	noir (9011)	856270	828000							856638	856386		
	colisage	16 m	72 m							5 pièces	30 pièces blanc P 10 pièces Alu-noir	1 pièce	
	GBD500850	L4369	L4471		L4472	L4478	L4477		L4466	L4473	L4389	L4760	
	blanc Paloma (9010)	203593		203616		203678	205139		203739	203708	853798	829007	
	noir (9011)	856287	828000	856645		856683	856676			856669	856386		
	colisage	16 m	72 m	5 pièces		5 pièces	4 pièces	4 pièces		10 pièces	5 pièces	30 pièces blanc P 10 pièces Alu-noir	1 pièce
	GBD501000	L4369	L4361	L4364	L4362	L4368	L4351	L4352	L4460	L4363	L4389	L4760	
	blanc Paloma (9010)	827720		827737	827768	827744	854962	854900	854917	854993	827751	853798	829007
	noir		828000									856386	
	colisage	16 m	72 m	5 pièces	5 pièces	5 pièces	4 pièces	4 pièces	2 pièces	10 pièces	5 pièces	30 pièces blanc P 10 pièces Alu-noir	1 pièce
	GBD501310	L4369	L4391	L4394	L4392	L4398	L4357	L4354	L4463	L4393	L4389	L4760	
	blanc Paloma (9010)	859004		827966	827997	827973	859035	859011	854931	859042	827980	853798	829007
	noir (9011)	856294	828000	856393		856508	856621	856379		856638	856591	856386	
	colisage	12 m	72 m	5 pièces	5 pièces	5 pièces	4 pièces	4 pièces	2 pièces	10 pièces	5 pièces	30 pièces blanc P 10 pièces Alu-noir	1 pièce
	GBD501600	L4369	L4381	L4384	L4382	L4388	L4355	L4356	L4462	L4383	L4389	L4760	
	blanc Paloma (9010)	827898		827904	827935	827911	854986	854948	854955	855013	827928	853798	829007
	noir		828000									856386	
	colisage	8 m	72 m	4 pièces	4 pièces	4 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces	10 pièces	5 pièces	30 pièces blanc P 10 pièces Alu-noir	1 pièce
	GBD501610		L4341	L4345	L4342	L4348	L4347	L4356	L4465	L4343	L4389	L4760	
	blanc Paloma (9010)	884181		884198	884228	884204	884235	884242	854955	884358	884211	853798	829007
	noir (9011)	856317		856324		856331	856362	856355		856348	856386		
	colisage	8 m		4 pièces	4 pièces	4 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces	10 pièces	5 pièces	30 pièces blanc P 10 pièces Alu-noir	1 pièce
	GBD501900	L4369	L4411	L4414	L4412	L4418	L4359		L4464	L4413	L4389	L4760	
	blanc Paloma (9010)	827959		859066	859097	859073	859103	859059	859110	859080	853798	829007	
	noir		828000								856386		
	colisage	8 m	72 m	4 pièces	4 pièces	4 pièces	2 pièces	2 pièces		10 pièces	5 pièces	30 pièces blanc P 10 pièces Alu-noir	1 pièce

Livraison : socle et couvercle à commander séparément. Couvercle "Ouverture Tournevis".
Longueur standard : 2 m, autre longueur sur demande, max. 6 m (service tehalit camelea).
Matériau : profilés en alu anodisé naturel. Pièces de forme en ABS laquées alu.

Indice de protection :
IP 40, IK 10

Teinte : alu anodisé naturel (ALU)



Pour dimensions et capacité
des goulottes, voir page J.20
Diamètre et section des fils,
voir page J.17

		Socle	Couvercle	Cloison	Angle variable 83° à 97°		Angle plat	Embout	Eclisses de jonction	Clip de verrouillage Joint de couvercle		Support pour appareillage modulaire																																																	
					Angle intérieur	Angle extérieur				Réf.	Réf.																																																		
	GBA500501	GBA452	L4369							L4389	L4760																																																		
	alu anodisé naturel (ALU)	204705	204804							853798	829007																																																		
	blanc Paloma (9010)	204729	204811							829007	829007																																																		
	noir			828000						856386																																																			
	colisage	24 m	24 m	72 m					5 pièces	30 pièces blanc P 10 pièces Alu-noir	1 pièce																																																		
	GBA500851	GBA452	L4369	L4471	L4472	L4478	L4473	L4467	L4389	L4760																																																			
	alu anodisé naturel (ALU)	204743	204804		203630	203661	203692	203722	853798	829007																																																			
	blanc Paloma (9010)	204750	204811		203616	203647	203678	203708	829007	829007																																																			
	noir			828000					856386																																																				
	colisage	12 m	24 m	72 m	5 pièces	5 pièces	4 pièces	5 pièces	2 pièces	30 pièces blanc P 10 pièces Alu-noir	1 pièce																																																		
	GBA501311	GBA452	L4369	L4391	L4392	L4398	L4393	L4467	L4389	L4760																																																			
	alu anodisé naturel (ALU)	204767	204804		203760	204323	204347	204378	853798	829007																																																			
	blanc Paloma (9010)	204774	204811		827966	827973	859035	827980	829007	829007																																																			
	noir			828000					204828	856386																																																			
	colisage	12 m	24 m	72 m	5 pièces	5 pièces	4 pièces	5 pièces	2 pièces	30 pièces blanc P 10 pièces Alu-noir	1 pièce																																																		
	GBA501611	GBA452		L4341	L4342	L4348	L4343	L4467	L4389	L4760																																																			
	alu anodisé naturel (ALU)	204781	204804		204439	204453	204477	204606	853798	829007																																																			
	blanc Paloma (9010)	204798	204811		884198	884204	884235	884211	829007	829007																																																			
	noir								204828																																																				
	colisage	8 m	24 m		4 pièces	4 pièces	2 pièces	5 pièces	2 pièces	30 pièces blanc P 10 pièces Alu-noir	1 pièce																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Désignation</th> <th>Caractéristiques</th> <th>Colisage</th> <th>Couleur</th> <th>Réf. Réf. num.</th> <th>Désignation</th> <th>Caractéristiques</th> <th>Colisage</th> <th>Couleur</th> <th>Réf. Réf. num.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> L4770</td> <td>Cadre de montage vertical 45 x 45 mm</td> <td>5 pièces</td> <td></td> <td>L4770 902250</td> <td> L5802</td> <td>Jeu de bornes de masse pour socle et couvercle accessoires de mise à la terre (25 bornes socle et 25 bornes couvercle)</td> <td>1</td> <td></td> <td>L5802 297431</td> </tr> <tr> <td> AFVISTC6023</td> <td>Sachet de 250 vis autoforeuses polyamide</td> <td>L = 23 mm, Ø = 6 mm pour fixation en cloison creuse, type BA 13</td> <td>4</td> <td>AFVISTC6023 881333</td> <td> L4183</td> <td>Fils de mise à la terre avec cosses</td> <td>longueur 150 mm</td> <td>25</td> <td>L4181 250870</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Borne pour fils de mise à la terre</td> <td>matériau : tôle d'acier</td> <td>10</td> <td>L4187 254786</td> <td></td> <td></td> <td>longueur 300 mm</td> <td>25</td> <td>L4182 250887</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>longueur 600 mm</td> <td>25</td> <td>L4183 250894</td> </tr> </tbody> </table>												Désignation	Caractéristiques	Colisage	Couleur	Réf. Réf. num.	Désignation	Caractéristiques	Colisage	Couleur	Réf. Réf. num.	L4770	Cadre de montage vertical 45 x 45 mm	5 pièces		L4770 902250	L5802	Jeu de bornes de masse pour socle et couvercle accessoires de mise à la terre (25 bornes socle et 25 bornes couvercle)	1		L5802 297431	AFVISTC6023	Sachet de 250 vis autoforeuses polyamide	L = 23 mm, Ø = 6 mm pour fixation en cloison creuse, type BA 13	4	AFVISTC6023 881333	L4183	Fils de mise à la terre avec cosses	longueur 150 mm	25	L4181 250870		Borne pour fils de mise à la terre	matériau : tôle d'acier	10	L4187 254786			longueur 300 mm	25	L4182 250887								longueur 600 mm	25	L4183 250894
Désignation	Caractéristiques	Colisage	Couleur	Réf. Réf. num.	Désignation	Caractéristiques	Colisage	Couleur	Réf. Réf. num.																																																				
L4770	Cadre de montage vertical 45 x 45 mm	5 pièces		L4770 902250	L5802	Jeu de bornes de masse pour socle et couvercle accessoires de mise à la terre (25 bornes socle et 25 bornes couvercle)	1		L5802 297431																																																				
AFVISTC6023	Sachet de 250 vis autoforeuses polyamide	L = 23 mm, Ø = 6 mm pour fixation en cloison creuse, type BA 13	4	AFVISTC6023 881333	L4183	Fils de mise à la terre avec cosses	longueur 150 mm	25	L4181 250870																																																				
	Borne pour fils de mise à la terre	matériau : tôle d'acier	10	L4187 254786			longueur 300 mm	25	L4182 250887																																																				
							longueur 600 mm	25	L4183 250894																																																				





Livraison : socle fond perforé et couvercle à commander séparément.
Longueur standard : 2 m, autre longueur sur demande, max. 6 m.
Matériau : PVC rigide.

Indice de protection :
IP 40, IK 07

Teinte : blanc Paloma (9010)



pour autres longueurs,
 voir pages N.2 et N.3

	Socle	Couvercle	Cloison simple	Angle intérieur variable ± 5°	Angle extérieur variable ± 5°	Embout	Angle plat	Eclisses
- Supports pour appareillage 45 mm, voir page K.14 - Accessoires, voir page K.16 - Informations et caractéristiques techniques, voir page 1.1 	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.
	BRP651001 221948	BRP0802 213479	M2026 875318	BRP651004H 222037	BRP651003H 222020	BRP651006 221993	BRP651005H 222044	BRP65XXX9 213523
	colisage	8 m	24 m	50 m	1 pièce	1 pièce	1 pièce	10 pièces
	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.
	BRP651301 213455	BRP0802 213479	M2026 875318	BRP651304H 222068	BRP651303H 222051	BRP651306 213486	BRP651305H 222075	BRP65XXX9 213523
	colisage	8 m	24 m	50 m	1 pièce	1 pièce	1 pièce	10 pièces
	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.
	BRP651701 213462	BRP0802 213479	M2026 875318	BRP651704H 222099	BRP651703H 222105	BRP651706 213493	BRP651705H 222082	BRP65XXX9 213523
	colisage	8 m	24 m	50 m	1 pièce	1 pièce	1 pièce	10 pièces
	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.	Réf Réf. num.
	BRP65210D1 221979	BRP0802 213479	M2026 875318	BRP652104DH 222129	BRP652103DH 222112	BRP652106D 221986	BRP652105DH 222136	BRP65XXX9 213523
	colisage	8 m	24 m	50 m	1 pièce	1 pièce	1 pièce	10 pièces

Livraison : socle et couvercle à commander séparément.
Longueur standard : 2 m, autres longueurs sur demande, max. 6 m.
Matériau : aluminium anodisé naturel.

Teinte : blanc Paloma (9010)



pour autres longueurs, voir pages N.2 et N.3

	Socle	Couvercle	Cloison	Angle intérieur variable ± 5°	Angle extérieur variable ± 5°	Embout	Angle plat	Goupilles de jonction
 - Supports pour appareillage 45 mm, voir page K.14 - Accessoires, voir page K.16 - Informations et caractéristiques techniques, voir page 1.1								
	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.
	BRAP651001	BRAP0802	M1043	BRP651004H	BRP651003H	L6532	BRP651005H	L5412
	anodisé naturel (ELN) 887717	887779		222754	222822	887854	222877	
		100618					138840	
	colisage 8 m	16 m	40 m	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	100 pièces
 - Supports pour appareillage 45 mm, voir page K.14 - Accessoires, voir page K.16 - Informations et caractéristiques techniques, voir page 1.1								
	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.
	BRAP651301	BRAP0802	M1043	BRP651304H	BRP651303H	L6533	BRP651305H	L5412
	anodisé naturel (ELN) 887724	887779		222761	222839	887861	222884	
		100618					138840	
	colisage 8 m	16 m	40 m	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	100 pièces
 - Supports pour appareillage 45 mm, voir page K.14 - Accessoires, voir page K.16 - Informations et caractéristiques techniques, voir page 1.1								
	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.
	BRAP651701	BRAP0802	M1043	BRP651704H	BRP651703H	L6534	BRP651705H	L5412
	anodisé naturel (ELN) 887731	887779		222785	222846	887878	222891	
		100618					138840	
	colisage 8 m	16 m	40 m	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	100 pièces
 - Supports pour appareillage 45 mm, voir page K.14 - Accessoires, voir page K.16 - Informations et caractéristiques techniques, voir page 1.1								
	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.	Réf. num.
	BRAP802001	BRAP0802	M1043	L8081	L8082	L8034	L8085	L5412
	anodisé naturel (ELN) 887762	887779		201414	201445	887908	201476	
		100618					138840	
	colisage 6 m	16 m	40 m	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	100 pièces