

Livraison : socles et couvercle (couvercle «Ouverture tournevis») et 2 agrafes/m (sauf 12 x 20).
Longueur standard : 2 m sauf pour les dimensions 12 x 20, 12 x 30, 16 x 30 et 6 x 30 (2,10 m),
Matériau : PVC rigide

Indice de protection :
IP 40, IK 07

Teintes : blanc (RAL 9010)
 marron (RAL 8014)

Nota : les bandeaux de couleurs correspondent aux couleurs des étiquettes produits. Une même couleur est valable pour un profilé et pour tous les accessoires qui lui sont associés.

| | | Goulotte complète Réf. Réf. num. | Angle extérieur variable Réf. Réf. num. | Angle intérieur variable Réf. Réf. num. | Angle plat Réf. Réf. num. | Embout Réf. Réf. num. | Joint de couvercle Réf. Réf. num. | Té, dérivation, 3D et tour de porte Réf. Réf. num. | Adaptateur ATA / SL sur EK Réf. Réf. num. | Support pour appareil saillie ateha Réf. Réf. num. | Support double pour appareil saillie ateha Réf. Réf. num. |
|--|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | blanc Paloma (9010) | ATA12200 864305 | ATA12203 864329 | ATA12204 864336 | ATA12205 864343 | ATA12206 864350 | ATA12207 864367 | ATA12208 864374 | M5560 865838 | ATA12391 893527 | ATA12392 893534 |
| | marron (8014) | 864411 | 864435 | 864442 | 864459 | 864466 | 864473 | 864480 | | | |
| | colisage | 84 m | 40 pièces | 40 pièces | 40 pièces | 40 pièces | 40 pièces | 20 pièces | 5 pièces | 20 pièces | 10 pièces |
| | blanc Paloma (9010) | ATA12201 864312 | ATA12203 864329 | ATA12204 864336 | ATA12205 864343 | ATA12206 864350 | ATA12207 864367 | ATA12208 864374 | M5560 865838 | ATA12391 893527 | ATA12392 893534 |
| | marron (8014) | 864428 | 864435 | 864442 | 864459 | 864466 | 864473 | 864480 | | | |
| | colisage | 84 m | 40 pièces | 40 pièces | 40 pièces | 40 pièces | 40 pièces | 20 pièces | 5 pièces | 20 pièces | 10 pièces |
| | blanc Paloma (9010) | ATA12300 864527 | ATA12303 864541 | ATA12304 864558 | ATA12305 864565 | ATA12306 864572 | ATA12307 864589 | ATA12308 864596 | M5560 865838 | ATA12391 893527 | ATA12349 208826 |
| | marron (8014) | 864633 | 864657 | 864664 | 864671 | 864688 | 864695 | 864701 | | | |
| | colisage | 60 m | 40 pièces | 40 pièces | 40 pièces | 40 pièces | 40 pièces | 20 pièces | 5 pièces | 20 pièces | 10 pièces |
| | blanc Paloma (9010) | ATA12301 864534 | ATA12303 864541 | ATA12304 864558 | ATA12305 864565 | ATA12306 864572 | ATA12307 864589 | ATA12308 864596 | M5560 865838 | ATA12391 893527 | ATA12349 208826 |
| | marron (8014) | 864640 | 864657 | 864664 | 864671 | 864688 | 864695 | 864701 | | | |
| | colisage | 60 m | 40 pièces | 40 pièces | 40 pièces | 40 pièces | 40 pièces | 20 pièces | 5 pièces | 20 pièces | 10 pièces |
| | blanc Paloma (9010) | ATA16300 864985 | ATA16303 865005 | ATA16304 865012 | ATA16305 865029 | ATA16306 865036 | ATA16307 865043 | ATA16308 865050 | M5560 865838 | ATA16391 896108 | ATA16392 896115 |
| | marron (8014) | 865067 | 865081 | 865098 | 865104 | 865111 | 865128 | 865135 | | | |
| | colisage | 50 m | 20 pièces | 20 pièces | 20 pièces | 20 pièces | 20 pièces | 10 pièces | 5 pièces | 20 pièces | 10 pièces |
| | blanc Paloma (9010) | ATA16301 864992 | ATA16303 865005 | ATA16304 865012 | ATA16305 865029 | ATA16306 865036 | ATA16307 865043 | ATA16308 865050 | M5560 865838 | ATA16391 896108 | ATA16392 896115 |
| | marron (8014) | 865074 | 865081 | 865098 | 865104 | 865111 | 865128 | 865135 | | | |
| | colisage | 50 m | 20 pièces | 20 pièces | 20 pièces | 20 pièces | 20 pièces | 10 pièces | 5 pièces | 20 pièces | 10 pièces |
| | blanc Paloma (9010) | ATA63000 865463 | | | | | | | | | |
| | colisage | 46 m | | | | | | | | | |

| Désignation | Colisage (pièce) | Couleur | Réf. Réf. num. | Désignation | Caractéristiques | Colisage (pièce) | Couleur | Réf. Réf. num. |
|--------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| ATA70759 | 10 | blanc Paloma (9010) marron (8014) | ATA70759 865500 865524 | ATA63059 | Point de centre s'utilise avec les goulettes : ATA12200 ATA63000 | 6 | blanc Paloma (9010) | ATA63059 865487 |
| ATA71159 | 8 | blanc Paloma (9010) marron (8014) | ATA71159 865517 865531 | ATA63069 | Point de centre DCL livré avec connecteur et crochet à visser au plafond s'utilise avec les goulettes : ATA12200 ATA12300 ATA63000 | 6 | blanc Paloma (9010) | ATA63069 874694 |

Livraison : socles et couvercle (couvercle "Ouverture Tournevis") et 2 agrafes/m (sauf 12 x 20).
Longueur standard : 2 m sauf pour les dimensions 12 x 20, 12 x 30, 16 x 30 et 6 x 30 (2,10 m),
Matériau : PVC rigide

Indice de protection :
IP 40, IK 07

Teintes : blanc (RAL 9010)
 marron (RAL 8014)


Nota : les bandeaux de couleurs correspondent aux couleurs des étiquettes produits. Une même couleur est valable pour un profilé et pour tous les accessoires qui lui sont associés.

Goulotte complète




Réf.
Réf. num.

Angle extérieur variable




Réf.
Réf. num.

Angle intérieur variable




Réf.
Réf. num.

Angle plat




Réf.
Réf. num.

Embout




Réf.
Réf. num.

Joint de couvercle



Réf.
Réf. num.

Té, dérivation, 3D et tour de porte




Réf.
Réf. num.

Support pour appareill. saillie ateha



Réf.
Réf. num.


Support double pour appareill. saillie ateha




Réf.
Réf. num.

| Dimensions | Color | ATA12500 | ATA12503 | ATA12504 | ATA12505 | ATA12506 | ATA12507 | ATA12508 | ATA12591 | ATA12592 |
|------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | blanc Paloma (9010) | 864749 | 864770 | 864787 | 864794 | 864800 | 864817 | 864824 | 893602 | 896092 |
| | marron (8014) | 864862 | 864893 | 864909 | 864916 | 864923 | 864930 | 864947 | | |
| | colisage | 48 m | 20 pièces | 10 pièces | 20 pièces | 10 pièces |
| | blanc Paloma (9010) | ATA12501 864756 | ATA12503 864770 | ATA12504 864787 | ATA12505 864794 | ATA12506 864800 | ATA12507 864817 | ATA12508 864824 | ATA12591 893602 | ATA12592 896092 |
| | marron (8014) | 864879 | 864893 | 864909 | 864916 | 864923 | 864930 | 864947 | | |
| | colisage | 48 m | 20 pièces | 10 pièces | 20 pièces | 10 pièces |
| | blanc Paloma (9010) | ATA12502 864763 | ATA12503 864770 | ATA12504 864787 | ATA12505 864794 | ATA12506 864800 | ATA12507 864817 | ATA12508 864824 | ATA12591 893602 | ATA12592 896092 |
| | marron (8014) | 864886 | 864893 | 864909 | 864916 | 864923 | 864930 | 864947 | | |
| | colisage | 48 m | 20 pièces | 10 pièces | 20 pièces | 10 pièces |
| | blanc Paloma (9010) | ATA20500 865142 | ATA20503 865173 | ATA20504 865180 | ATA20505 865197 | ATA12506 864800 | ATA12507 864817 | ATA12508 864824 | ATA20591 896122 | ATA20592 896511 |
| | marron (8014) | 865234 | 865265 | 865272 | 865289 | 864923 | 864930 | 864947 | | |
| | colisage | 32 m | 20 pièces | 10 pièces | 20 pièces | 10 pièces |
| | blanc Paloma (9010) | ATA20501 865159 | ATA20503 865173 | ATA20504 865180 | ATA20505 865197 | ATA12506 864800 | ATA12507 864817 | ATA12508 864824 | ATA20591 896122 | ATA20592 896511 |
| | marron (8014) | 865241 | 865265 | 865272 | 865289 | 864923 | 864930 | 864947 | | |
| | colisage | 32 m | 20 pièces | 10 pièces | 20 pièces | 10 pièces |
| | blanc Paloma (9010) | ATA20502 865166 | ATA20503 865173 | ATA20504 865180 | ATA20505 865197 | ATA12506 864800 | ATA12507 864817 | ATA12508 864824 | ATA20591 896122 | ATA20592 896511 |
| | marron (8014) | 865258 | 865265 | 865272 | 865289 | 864923 | 864930 | 864947 | | |
| | colisage | 32 m | 20 pièces | 10 pièces | 20 pièces | 10 pièces |
| | blanc Paloma (9010) | ATA20752 865326 | ATA20503 865173 | ATA20754 865340 | ATA20755 865357 | ATA12506 864800 | ATA20757 865371 | ATA20758 865388 | | |
| | marron (8014) | 865395 | 865265 | 865418 | 865425 | 864923 | 865449 | 865456 | | |
| | colisage | 24 m | 20 pièces | 10 pièces | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------------|---------|----------------|-------------|------------------|------------------|---------|----------------|
| Désignation | Colisage (pièce) | Couleur | Réf. Réf. num. | Désignation | Caractéristiques | Colisage (pièce) | Couleur | Réf. Réf. num. |
|-------------|------------------|---------|----------------|-------------|------------------|------------------|---------|----------------|



| | | | |
|-------------------------------------------|----|--------------------------------------|------------------------------|
| Boîte de dérivation 75 x 75 x 32 | 10 | blanc Paloma (9010) marron (8014) | ATA70759 865500 865524 |
| Boîte de dérivation 115 x 115 x 52 | 8 | blanc Paloma (9010) marron (8014) | ATA71159 865517 865531 |





| | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| Support universel 60 mm pour ATA/LF | 90 x 90 x 42 mm | 5 | blanc Paloma (9010) | ATA80609 865548 |
| Support universel 60 mm + adaptateur ATA | 90 x 90 x 42 mm | 5 | blanc Paloma (9010) | ATA80619 865555 |

Livraison : socles, couvercle et agrafes "Ouverture Tournevis".
Longueur standard : 2,5 m, autre longueur sur demande, max. 6 m
Matériau : PVC rigide

Indice de protection :
IP 40, IK 07

Teinte : blanc (RAL 9010)

| | Goulotte complète | Angle intérieur Angle plat | Angle extérieur | Angle intérieur 3D | Embout | Joint de couvercle |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |  Réf. Réf. num. |  Réf. Réf. num. |  Réf. Réf. num. |  Réf. Réf. num. |  Réf. Réf. num. |  Réf. Réf. num. |
|  | EK400400 blanc Paloma (9010) 829106 | L2771 830157 | L2772 830164 | L2779 830218 | L2773 830171 | L2774 830188 |
| | colisage 16 pièces | 20 pièces | 20 pièces | 20 pièces | 20 pièces | 20 pièces |
| Interconnexion des systèmes | Moulures ateha et plinthes SL sur moulures d'angle EK  | Dérivation sur ATA 12 x 20 ATA 12 x 30 ATA 6 x 30  Réf. Réf. num. | Adaptateur ATA / SL sur EK  Réf. Réf. num. | | | |
| - Pour dimensions et capacité des moulures, voir page I.14 | | | | | | |
|  | blanc Paloma (9010) | L2780 865814 | M5560 865838 | | | |
| | colisage | 15 pièces | 5 pièces | | | |

Livraison : socle fond perforé et couvercle vendu séparément. Couvercle «Ouverture Tournevis».
Longueur standard : 2 m, autre longueur sur demande, max. 6 m.
Matériau : PVC rigide.

Indice de protection :
IP 40, IK 07

Teintes : blanc Paloma (9010) décor aluminium (D1) décor érable (D3) décor chêne (D5)
 noir graphite (9011) décor hêtre (D2) décor merisier (D4) décor sucupira (D6)

| | Socle | Couvercle | Support simple pour app. 45 x 45 systo | Support vide pour appareillage de type systo spécial goulottes | Support équipé 2 x 2 P + T systo spécial goulottes | Support vide pour appar. entraxe 60 mm | Pièce de recouvrement pour support | Angle intérieur variable | Angle extérieur variable | Embout droit et gauche | Té | Joint de couvercle | Adaptateur EK | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|--|
| | Réf. Réf. num. | Réf. Réf. num. | Réf. Réf. num. | Réf. Réf. num. | Réf. Réf. num. | Réf. Réf. num. | Réf. Réf. num. | Réf. Réf. num. | Réf. Réf. num. | Réf. Réf. num. | Réf. Réf. num. | Réf. Réf. num. | Réf. Réf. num. | |
| <p>- Pour dimensions et capacité des moules, voir page I.14 du catalogue général - Accessoires, voir page I.12 du catalogue général - Informations et caractéristiques techniques, voir page 1.1 du catalogue général</p> | SL200551 | SL200552 | SL20055970 | SL20055903 | SL20055960 | SL20055911 | SL20055A | SL200554 | SL200553 | SL200556 | SL200558 | SL200557 | SL2005581 | |
| | bloc Paloma (9010) | 853767 | 873727 | 894579 | 894609 | 894845 | 894876 | 894098 | 894012 | 894173 | 894333 | 894258 | 222167 | |
| | graphite noir (9011) | 893893 | 893916 | 873734 | 894586 | 894616 | 894852 | 894883 | 894104 | 894029 | 894180 | 894265 | 222174 | |
| | alu (D1) | 893923 | 873741 | 894593 | 894623 | 894869 | 894890 | 894111 | 894036 | 894197 | 894357 | 894272 | 222211 | |
| | hêtre (D2) | 893930 | | | | | 894906 | 894128 | 894043 | 894203 | | 894289 | | |
| | érable (D3) | 893947 | | | | | 894913 | 894135 | 894050 | 894210 | | 894296 | | |
| | merisier (D4) | 893954 | | | | | 894920 | 894142 | 894067 | 894227 | | 894302 | | |
| | chêne (D5) | 893961 | | | | | 894937 | 894159 | 894074 | 894234 | | 894319 | | |
| | sucupira (D6) | 893978 | | | | | 894944 | 894166 | 894081 | 894241 | | 894326 | | |
| | pour moquette | SL2005522 | | | | | | | | | | | | |
| | blanc Paloma(9010) | 894005 | | | | | | | | | | | | |
| | avec joint de mur | SL2005521 | | | | | | | | | | | | |
| | blanc Paloma(9010) | 893985 | | | | | | | | | | | | |
| graphite noir (9011) | 893992 | | | | | | | | | | | | | |
| colisage | 36 m | blanc/noir : 36 m D1 à D6 : 18 m | | 4 pièces | 4 pièces | 4 pièces | 20 pièces | 5 pièces | 5 pièces | 5 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 5 pièces | |
| | SL200801 | SL200802 | SL20080970 | SL20080903 | SL20080960 | SL20080901 | SL20080A | SL200804 | SL200803 | SL200806 | SL200808 | SL200807 | SL2008081 | |
| | bloc Paloma (9010) | 853774 | 873789 | 895644 | 895675 | 895910 | 895941 | 895163 | 895088 | 895248 | 895408 | 895323 | 222273 | |
| | graphite noir (9011) | 894951 | 873796 | 895651 | 895682 | 895927 | 895958 | 895170 | 895095 | 895255 | 895415 | 895330 | 222297 | |
| | alu (D1) | 894982 | 873802 | 895668 | 895699 | 895934 | 895965 | 895187 | 895101 | 895262 | 895422 | 895347 | 222303 | |
| | hêtre (D2) | 894999 | | | | | 895972 | 895194 | 895118 | 895279 | | 895354 | | |
| | érable (D3) | 895002 | | | | | 895989 | 895200 | 895125 | 895286 | | 895361 | | |
| | merisier (D4) | 895019 | | | | | 895996 | 895217 | 895132 | 895293 | | 895378 | | |
| | chêne (D5) | 895026 | | | | | 896009 | 895224 | 895149 | 895309 | | 895385 | | |
| | sucupira (D6) | 895033 | | | | | 896016 | 895231 | 895156 | 895316 | | 895392 | | |
| | pour moquette | SL2008022 | | | | | | | | | | | | |
| | blanc Paloma(9010) | 895064 | | | | | | | | | | | | |
| | pour LED | SL2008024 | | | | | | | | | | | | |
| | blanc Paloma(9010) | 840637 | | | | | | | | | | | | |
| graphite noir (9011) | 840644 | | | | | | | | | | | | | |
| alu (D1) | 895071 | | | | | | | | | | | | | |
| avec joint de mur | SL2008021 | | | | | | | | | | | | | |
| blanc Paloma(9010) | 895040 | | | | | | | | | | | | | |
| graphite noir (9011) | 895047 | | | | | | | | | | | | | |
| colisage | 36 m | blanc/noir : 36 m D1 à D6 : 18 m | | 4 pièces | 4 pièces | 4 pièces | 20 pièces | 5 pièces | 5 pièces | 5 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 5 pièces | |
| | SL151001 | SL151002 | SL15100970 | | | | SL15100A | SL151004 | SL151003 | SL151006 | | SL151007 | | |
| | bloc Paloma (9010) | 873918 | 873642 | | | | 873758 | 873529 | 873482 | 873567 | | 873604 | | |
| | graphite noir (9011) | 147491 | 873888 | 873659 | | | 873765 | 873536 | 883499 | 873574 | | 873611 | | |
| | alu (D1) | | 873995 | 873666 | | | 873772 | 873543 | 873505 | 873581 | | 873628 | | |
| | chêne (D5) | | 893901 | 873673 | | | | 873550 | 873512 | 87598 | | 873635 | | |
| colisage | 24 m | 24 m | | | | 15 pièces | 5 pièces | 5 pièces | 5 pièces | | 5 pièces | | | |
| | SL201151 | SL201152 | SL20115970 | SL20115903 | SL20115960 | SL20115911 | SL20115A | SL201154 | SL201153 | SL201156 | SL201158 | SL201157 | SL2011581 | |
| | bloc Paloma (9010) | 853781 | 873840 | 896290 | 896313 | 896474 | 896498 | 896078 | 896054 | 221771 | 896139 | 221795 | 222365 | |
| | graphite noir (9011) | 896023 | 221931 | 873857 | 896306 | 896320 | 896504 | 896085 | 896061 | 221788 | 896146 | 221801 | 222372 | |
| | colisage | 24 m | 24 m | | 4 pièces | 4 pièces | 15 pièces | 5 pièces | 5 pièces | 5 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 5 pièces | |