


# UP-Steckdosen

## Steckdosen SCHUKO®

Mehr als 90 Varianten, mit erhöhtem Berührungsschutz oder ohne, für Sonderstromkreise EDV/ZSV/SV, auf Wunsch mit Klappdeckel, auch abschließbar. In 7 Farben, viele Varianten mit Beschriftungsfeld.



Steckdosen Einsätze	3.4
Steckdosen Einsätze mit Aufdruck	3.6
Steckdosen Einsätze mit Kontroll LED	3.8
Steckdosen mit Klappdeckel	3.10
Steckdosen Varianten	3.12
Steckdosen Zubehör	3.14



**Merkmale:**

- Alle Einsätze kombinierbar mit allen Designlinien kallysto.pur, kallysto.stil, kallysto.art
- Quick Connect Anschluss-technik als Steckklemmen nach DIN VDE 0620 Teil 1
- Maße: ca. 56,5 x 56,5 mm

**Vorteile:**

- komplett versenkbare Befestigungskralle mit Rückstellfeder und Schnellgang-Gewinde
- stabile und kompakte Bauform zur einfachen und sicheren Montage
- Hager IsoSafe: keine elektrisch leitende Verbindung zum Metallring



WYS200

**Steckdose SCHUKO®**
**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose 16 A 250 V~, brillantweiß	10	<b>WYS200</b>	H75	4,10 €/St
Steckdose 16 A 250 V~, creme	10	<b>WYS201</b>	H75	4,10 €/St
Steckdose 16 A 250 V~, silber	10	<b>WYS206</b>	H71	7,50 €/St
Steckdose 16 A 250 V~, anthrazit	10	<b>WYS207</b>	H71	4,90 €/St
Steckdose 16 A 250 V~, bronze	10	<b>WYS208</b>	H71	7,50 €/St
Steckdose 16 A 250 V~, champagner	10	<b>WYS209</b>	H71	7,50 €/St
Steckdose, orange	10	<b>WYS243</b>	H71	7,50 €/St
Steckdose, grün	10	<b>WYS244</b>	H71	7,50 €/St



WYS400

**Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz**
**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC
- Erhöhter Berührungsschutz nach DIN VDE 0620 Teil 1 (ersetzt den Begriff „Kinderschutz“)

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose, mit Berührungsschutz, bweiß	10	<b>WYS400</b>	H70	5,90 €/St
Steckdose, mit Berührungsschutz, creme	10	<b>WYS401</b>	H70	5,90 €/St
Steckdose, mit Berührungsschutz, silber	10	<b>WYS406</b>	H71	9,30 €/St
Steckdose, mit Berührungsschutz, anth	10	<b>WYS407</b>	H71	7,80 €/St
Steckdose, mit Berührungsschutz, bronze	10	<b>WYS408</b>	H71	9,30 €/St
Steckdose, mit Berührungsschutz, cham.	10	<b>WYS409</b>	H71	9,30 €/St
Steckdose, mit Berührungsschutz, rot	10	<b>WYS425</b>	H71	9,30 €/St



WYS220

**Steckdose SCHUKO® 45°**
**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC
- bei Verwendung von z. B. Winkelsteckern

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose 45°, brillantweiß	10	<b>WYS220</b>	H70	5,50 €/St
Steckdose 45°, creme	10	<b>WYS221</b>	H70	5,50 €/St
Steckdose 45°, rot	10	<b>WYS225</b>	H70	9,70 €/St
Steckdose 45°, silber	10	<b>WYS226</b>	H71	9,30 €/St
Steckdose 45°, anthrazit	10	<b>WYS227</b>	H71	7,90 €/St



WYS210

**Steckdose SCHUKO® mit integriertem Rahmen**
**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose integrierter Rahmen, bweiß	10	<b>WYS210</b>	H75	4,55 €/St
Steckdose integrierter Rahmen, creme	10	<b>WYS211</b>	H75	4,50 €/St



WYS410

### Steckdose SCHUKO® mit integriertem Rahmen und erhöhtem Berührungsschutz

**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckd. integr. Rahmen, B.schutz, bweiß	10	<b>WYS410</b>	H70	6,35 €/St
Steckd. integr. Rah.,Berühr.schutz,creme	10	<b>WYS411</b>	H70	6,35 €/St



WYS300

### Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld

**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC

Beschriftungsbögen WUZ72x (x: 0 = weiß, 6 = silber);  
mit Beschriftungssoftware Semiolog beschriftbar.

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose m. Beschriftungsfeld, bweiß	10	<b>WYS300</b>	H70	6,40 €/St
Steckdose m. Beschriftungsfeld, creme	10	<b>WYS301</b>	H70	6,40 €/St
Steckdose m. Beschriftungsfeld, rot	10	<b>WYS305</b>	H71	11,00 €/St
Steckdose m. Beschriftungsfeld, silber	10	<b>WYS306</b>	H71	9,70 €/St
Steckdose m. Beschriftungsfeld, anth	10	<b>WYS307</b>	H71	7,20 €/St
Steckdose m. Beschriftungsfeld, bronze	10	<b>WYS308</b>	H71	9,70 €/St
Steckdose m. Beschriftungsfeld, cham	10	<b>WYS309</b>	H71	9,70 €/St



WYS440

### Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz

**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC

- Erhöhter Berührungsschutz nach VDE 0620 Teil 1  
(ersetzt den Begriff „Kinderschutz“)

Beschriftungsbögen WUZ72x (x: 0 = weiß, 6 = silber);  
mit Beschriftungssoftware Semiolog beschriftbar.


Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckd., Beschrift.u.Berühr.schutz,bweiß	10	<b>WYS440</b>	H70	8,20 €/St
Steckd.,Beschrift.u.Berühr.schutz, creme	10	<b>WYS441</b>	H70	8,20 €/St
Steckd.,Beschrift.u.Berühr.schutz,silber	10	<b>WYS446</b>	H71	11,50 €/St
Steckdose,Beschrift.u.Berühr.schutz,anth	10	<b>WYS447</b>	H71	8,90 €/St
Steckd.,Beschrift.u.Berühr.schutz,bronze	10	<b>WYS448</b>	H71	11,50 €/St
Steckdose,Beschrift.u.Berühr.schutz,cham	10	<b>WYS449</b>	H71	11,50 €/St

**Merkmale:**

- Alle Einsätze kombinierbar mit allen Designlinien kallysto.pur, kallysto.stil, kallysto.art
- Quick Connect Anschluss-technik als Steckklemmen nach DIN VDE 0620 Teil 1
- Maße: ca. 56,5 x 56,5 mm

**Vorteile:**

- komplett versenkbare Befestigungskralle mit Rückstellfeder und Schnellgang-Gewinde
- stabile und kompakte Bauform zur einfachen und sicheren Montage
- Hager IsoSafe: keine elektrisch leitende Verbindung zum Metallring




WYS205

**Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck EDV**
**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose EDV, 16 A 250 V~, bweiß	10	<b>WYS250</b>	H70	4,90 €/St
Steckdose EDV, 16 A 250 V~, creme	10	<b>WYS251</b>	H70	4,90 €/St
Steckdose EDV, 16 A 250 V~, silber	10	<b>WYS256</b>	H71	8,30 €/St
Steckdose EDV, 16 A 250 V~, anth	10	<b>WYS257</b>	H71	5,70 €/St
Steckdose EDV, rot	10	<b>WYS205</b>	H71	9,00 €/St



WYS203

**Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck (ZSV, SV)**
**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC
- ZSV: für zusätzliche Sicherheitsstromversorgung
- SV: für Sicherheitsstromversorgung

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose ZSV, orange	10	<b>WYS203</b>	H71	9,00 €/St
Steckdose SV, grün	10	<b>WYS204</b>	H71	9,00 €/St



WYS404

**Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck (ZSV, SV, EDV) und erhöhtem Berührungsschutz**
**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC
- Erhöhter Berührungsschutz nach DIN VDE 0620 Teil 1 (ersetzt den Begriff „Kinderschutz“)
- ZSV: für zusätzliche Sicherheitsstromversorgung
- SV: für Sicherheitsstromversorgung
- EDV: für EDV Kennzeichnung

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose ZSV mit Berühr.schutz, orange	10	<b>WYS403</b>	H71	10,30 €/St
Steckdose SV mit Berühr.schutz, grün	10	<b>WYS404</b>	H71	10,30 €/St
Steckdose EDV mit Berühr.schutz, rot	10	<b>WYS405</b>	H71	10,30 €/St



WYS350

**Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck (ZSV, SV, EDV) und Beschriftungsfeld**
**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC
  - ZSV: für zusätzliche Sicherheitsstromversorgung
  - SV: für Sicherheitsstromversorgung
- Beschriftungsbögen WUZ72x (x: 0 = weiß, 6 = silber);  
mit Beschriftungssoftware Semiolog beschriftbar.

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose EDV m. Beschriftungsf, bweiß	5	<b>WYS350</b>	H70	7,10 €/St
Steckdose ZSV m. Beschriftungsf, orange	10	<b>WYS303</b>	H71	11,00 €/St
Steckdose SV m. Beschriftungsfeld, grün	10	<b>WYS304</b>	H71	11,00 €/St
Steckdose m. Beschriftungsfeld, rot	10	<b>WYS305</b>	H71	11,00 €/St



WYS443

**Steckdose SCHUKO® mit Aufdruck (ZSV, SV, EDV) Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz**

**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC
- Erhöhter Berührungsschutz nach DIN VDE 0620 Teil 1 (ersetzt den Begriff „Kinderschutz“)
- ZSV: für zusätzliche Sicherheitsstromversorgung
- SV: für Sicherheitsstromversorgung
- EDV: für EDV Kennzeichnung

Beschriftungsbögen WUZ72x (x: 0 = weiß, 6 = silber); mit Beschriftungssoftware Semiolog beschriftbar.

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckd.,Beschrift.,Berühr.schutz,orange	10	<b>WYS443</b>	H71	13,00 €/St
Steckdose,Beschrift.u.Berühr.schutz,grün	10	<b>WYS444</b>	H71	13,00 €/St
Steckd., Beschrift.u.Berühr.s, EDV, rot	10	<b>WYS445</b>	H71	13,00 €/St

**Merkmale:**

- Alle Einsätze kombinierbar mit allen Designlinien kallysto.pur, kallysto.stil, kallysto.art
- Quick Connect Anschlusstechnik als Steckklemmen nach DIN VDE 0620 Teil 1
- Maße: ca. 56,5 x 56,5 mm

**Vorteile:**

- komplett versenkbare Befestigungskralle mit Rückstellfeder und Schnellgang-Gewinde
- stabile und kompakte Bauform zur einfachen und sicheren Montage
- Hager IsoSafe: keine elektrisch leitende Verbindung zum Metallring



WYS500

**Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED**
**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC
- Kontroll-LED: Farbe rot, Stromaufnahme 0,75 mA

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose, Beleuchtung, brillantweiß	10	<b>WYS500</b>	H70	15,50 €/St
Steckdose, Beleuchtung, creme	10	<b>WYS501</b>	H70	15,50 €/St
Steckdose, Beleuchtung, silber	10	<b>WYS506</b>	H71	18,90 €/St
Steckdose, Beleuchtung, anthrazit	10	<b>WYS507</b>	H71	17,10 €/St



WYS310

**Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED und Beschriftungsfeld**
**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC
- Kontroll-LED: Farbe rot, Stromaufnahme 0,75 mA
- Beschriftungsbögen WUZ72x (x: 0 = weiß, 6 = silber); mit Beschriftungssoftware Semiolog beschriftbar.

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose mit LED u. Beschr.feld, bweiß	10	<b>WYS310</b>	H70	15,50 €/St
Steckdose mit LED u. Beschr.feld, creme	10	<b>WYS311</b>	H70	15,50 €/St
Steckdose mit LED u. Beschr.feld, silber	10	<b>WYS316</b>	H71	19,20 €/St
Steckdose mit LED u. Beschr.feld, anth	10	<b>WYS317</b>	H71	16,40 €/St




WYS345

**Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz**
**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC
- Erhöhter Berührungsschutz nach DIN VDE 0620 Teil 1 (ersetzt den Begriff „Kinderschutz“)
- Kontroll-LED: Farbe rot, Stromaufnahme 0,75 mA

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckd.,LED,Beschr.,Berührsch., bweiß	10	<b>WYS340</b>	H70	17,40 €/St
Steckd., LED, Beschr.,Berührsch., creme	10	<b>WYS341</b>	H70	17,40 €/St
Steckd., LED, Beschr.,Berührschutz, rot	10	<b>WYS345</b>	H71	20,80 €/St
Steckd., LED, Beschr.,Berührsch., silber	10	<b>WYS346</b>	H71	20,80 €/St
Steckd.,LED,Beschr.,Berührsch.,anthrazit	10	<b>WYS347</b>	H71	18,30 €/St



WYS503

**Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED und Aufdruck**
**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC
- Kontroll-LED: Farbe rot, Stromaufnahme 0,75 mA
- ZSV: für zusätzliche Sicherheitsstromversorgung
- SV: für Sicherheitsstromversorgung

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose ZSV, Beleuchtung, orange	10	<b>WYS503</b>	H71	19,70 €/St
Steckdose SV, Beleuchtung, grün	10	<b>WYS504</b>	H71	19,70 €/St



WYS314

**Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Aufdruck (ZSV, SV) und Beschriftungsfeld**
**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC
- Kontroll-LED: Farbe rot, Stromaufnahme 0,75 mA
- ZSV: für zusätzliche Sicherheitsstromversorgung
- SV: für Sicherheitsstromversorgung

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose, LED, Beschr.feld, ZSV, orange	10	<b>WYS313</b>	H71	20,30 €/St
Steckdose, LED, Beschr.feld, SV, grün	10	<b>WYS314</b>	H71	20,30 €/St



WYS343

**Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Aufdruck (ZSV, SV), Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz**
**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC
- Erhöhter Berührungsschutz nach DIN VDE 0620 Teil 1 (ersetzt den Begriff „Kinderschutz“)
- Kontroll-LED: Farbe rot, Stromaufnahme 0,75 mA
- ZSV: für zusätzliche Sicherheitsstromversorgung
- SV: für Sicherheitsstromversorgung

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckd.,LED,Beschr.Berührsch.,ZSV,orange	10	<b>WYS343</b>	H71	22,20 €/St
Steckd., LED, Beschr.Berührsch.,SV, grün	10	<b>WYS344</b>	H71	22,20 €/St

**Merkmale:**

- Alle Einsätze kombinierbar mit allen Designlinien kallysto.pur, kallysto.stil, kallysto.art
- Quick Connect Anschlusstechnik als Steckklemmen nach DIN VDE 0620 Teil 1
- Maße: ca. 56,5 x 56,5 mm

**Vorteile:**

- komplett versenkbare Befestigungskralle mit Rückstellfeder und Schnellgang-Gewinde
- stabile und kompakte Bauform zur einfachen und sicheren Montage
- Hager IsoSafe: keine elektrisch leitende Verbindung zum Metallring



WYS100

**Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel**
**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC
- Klappdeckel mit Symbol
- arretiert in geöffneter Endstellung

Dichtungssset zur Erhöhung der Schutzart auf IP44 als Zubehör:

Bestellnummer: WUZ44

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose m. Klappdeckel, brillantweiß	10	<b>WYS100</b>	H70	8,80 €/St
Steckdose m. Klappdeckel, creme	10	<b>WYS101</b>	H70	8,80 €/St
Steckdose m. Klappdeckel, silber	10	<b>WYS106</b>	H71	12,20 €/St
Steckdose m. Klappdeckel, anthrazit	10	<b>WYS107</b>	H71	10,60 €/St
Steckdose m. Klappdeckel, bronze	10	<b>WYS108</b>	H71	12,20 €/St
Steckdose m. Klappdeckel, champagner	10	<b>WYS109</b>	H71	12,20 €/St



WYS140

**Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz**
**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC
- Erhöhter Berührungsschutz nach DIN VDE 0620 Teil 1 (ersetzt den Begriff „Kinderschutz“)
- Klappdeckel mit Symbol
- arretiert in geöffneter Endstellung

Dichtungssset zur Erhöhung der Schutzart auf IP44 als Zubehör:

Bestellnummer: WUZ44

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose Klappd. u. Berührschutz, bweiß	10	<b>WYS140</b>	H70	10,60 €/St
Steckdose Klappd. u. Berührschutz, creme	10	<b>WYS141</b>	H70	10,60 €/St
Steckdose Klappd. u. Berührschutz, rot	10	<b>WYS145</b>	H71	14,80 €/St
Steckdose Klappd. u. Berührschutz, silber	10	<b>WYS146</b>	H71	14,20 €/St
Steckdose Klappd. u. Berührschutz, anth.	10	<b>WYS147</b>	H71	11,40 €/St



WYS110

**Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld**
**Eigenschaften:**

- 16 A, 250 V AC
- Klappdeckel mit Symbol
- arretiert in geöffneter Endstellung

Dichtungssset zur Erhöhung der Schutzart auf IP44 als Zubehör:

Bestellnummer: WUZ44.

Beschriftungsbögen WUZ72x (x: 0 = weiß, 6 = silber); mit Beschriftungssoftware Semiolog beschriftbar.

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose beschr. Klappd., brillantweiß	10	<b>WYS110</b>	H70	11,00 €/St
Steckdose beschr. Klappd., creme	10	<b>WYS111</b>	H70	11,00 €/St
Steckdose beschr. Klappd., silber	10	<b>WYS116</b>	H71	15,20 €/St
Steckdose beschr. Klappd., anthrazit	10	<b>WYS117</b>	H71	13,20 €/St



WYS150

## Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz

### Eigenschaften:

- 16 A, 250 V AC
  - Erhöhter Berührungsschutz nach DIN VDE 0620 Teil 1 (ersetzt den Begriff „Kinderschutz“)
  - Klappdeckel mit Symbol
  - arretiert in geöffneter Endstellung
- Dichtungsset zur Erhöhung der Schutzart auf IP44 als Zubehör:  
Bestellnummer: WUZ44.  
Beschriftungsbögen WUZ72x (x: 0 = weiß, 6 = silber);  
mit Beschriftungssoftware Semiolog beschriftbar.

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckd.Klappd.,Beschrift.,B.schutz,bweiß	10	<b>WYS150</b>	H70	12,60 €/St
Steckd.Klappd.,Beschrift.,B.schutz,creme	10	<b>WYS151</b>	H70	12,60 €/St
Steckd.Klappd.,Beschrift.,B.schutz, rot	10	<b>WYS155</b>	H71	16,90 €/St
Steckd.Klappd.,Beschrift.,B.schutz,silber	10	<b>WYS156</b>	H71	16,20 €/St
Steckd.Klappd.,Beschrift.,B.schutz,anth.	10	<b>WYS157</b>	H71	13,50 €/St



WYS120

## Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, abschließbar

### Eigenschaften:

- 16 A, 250 V AC
  - Klappdeckel mit Symbol
  - arretiert in geöffneter Endstellung
  - Schloss: ungleiche Schließung, 2 Schlüssel im Lieferumfang
- Dichtungsset zur Erhöhung der Schutzart auf IP44 als Zubehör:  
Bestellnummer: WUZ44.

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose ungleiche Schließung, bweiß	10	<b>WYS120</b>	H70	34,40 €/St
Steckdose gleiche Schließung, bweiß	10	<b>WYS120GS</b>	H70	34,40 €/St
Steckdose ungleiche Schließung, creme	10	<b>WYS121</b>	H70	34,40 €/St
Steckdose gleiche Schließung, creme	10	<b>WYS121GS</b>	H70	34,40 €/St
Steckdose ungleiche Schließung, silber	10	<b>WYS126</b>	H71	47,90 €/St
Steckdose gleiche Schließung, silber	10	<b>WYS126GS</b>	H71	47,90 €/St
Steckdose ungleiche Schließung,anthrazit	10	<b>WYS127</b>	H71	41,70 €/St
Steckdose gleiche Schließung, anthrazit	10	<b>WYS127GS</b>	H71	41,70 €/St

**Merkmale:**

- Alle Einsätze kombinierbar mit allen Designlinien kallysto.pur, kallysto.stil, kallysto.art



WYS340Z

**Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz und Beschriftungsfeld****Eigenschaften:**

- Steckdose 16 A, 250 V AC
- versenkte Befestigungskralle
- Quick Connect Anschlussklemme
- Beschriftung „Überspannungsschutz“ beiliegend, zusätzliche Beschriftung über Beschriftungssoftware Semiolog
- Höchste Dauerspannung: 255 V AC
- Schutzpegel:  $\leq 1,25$  kV (L, N) bzw.  $\leq 1,5$  kV (L, N, PE)
- Nennableitstoßstrom (8/20): 3 kA
- Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gL/gG oder B 16 A
- Energetische Koordination nach DIN VDE 0185-305-4 mit Typ 2-Ableiter und Kombi-Ableiter Typ 1

**Funktionen:**

- mit integriertem, vorverdrahtetem Überspannungsschutz-Modul
- Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11
- Bei Defekt: Optische Defektanzeige (rote LED), keine Netzabschaltung

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
ÜSS-Steckd.,LED, Beschr., Berührsch., bw	1	<b>WYS340Z</b>	H72	106,70 €/St
ÜSS-Steckd.,LED,Beschr,Berührsch., creme	1	<b>WYS341Z</b>	H72	106,70 €/St
ÜSS-Steckd.,LED,Beschr,Berührsch, silber	1	<b>WYS346Z</b>	H72	125,10 €/St
ÜSS-Steckd.,LED,Beschr,Berührsch,antra.	1	<b>WYS347Z</b>	H72	122,20 €/St



WYS700

**Steckdosen mit Erdungsstift mit erhöhtem Berührungsschutz****Eigenschaften:**

- Steckdose 250 V AC
- Erhöhter Berührungsschutz
- QuickConnect Anschlussklemmen, Stecktechnik
- Schutzkontakt in Stiftausführung

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose Erdungsstift, B.schutz, bweiß	10	<b>WYS700</b>	H70	7,23 €/St
Steckdose Erdungsstift, B.schutz, creme	10	<b>WYS701</b>	H70	7,23 €/St



WYS720

**Steckdosen ohne Schutzkontakt mit erhöhtem Berührungsschutz****Eigenschaften:**

- Steckdose 250 V AC
- Erhöhter Berührungsschutz
- QuickConnect Anschlussklemmen, Stecktechnik

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Steckdose o. Schutzkont.,B.schutz, bweiß	10	<b>WYS720</b>	H70	6,28 €/St
Steckdose o. Schutzkont.,B.schutz, creme	10	<b>WYS721</b>	H70	6,28 €/St



WYS010

**NEMA Steckdosen „Amerikanisch“****Eigenschaften:**

- Steckdose „Amerikanisch“ zum Einbau in kallysto® Designlinien
- Steckdose 15 A bzw. 20 A, 125 V AC, 2-polig + PE- Schraubklemmenbefestigung
- Montage über Schraubbefestigung am Tragring

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
US NEMA Steckdose 15 A 125 V~, bweiß	5	<b>WYS010</b>	H70	29,40 €/St
US NEMA Steckdose 15 A 125 V~, creme	5	<b>WYS011</b>	H70	29,40 €/St
US NEMA Steckdose 20 A 125 V~, bweiß	5	<b>WYS020</b>	H70	32,50 €/St
US NEMA Steckdose 20 A 125 V~, creme	5	<b>WYS021</b>	H70	32,50 €/St



WUV500

## USB Ladesteckdose

### Eigenschaften:

- Anschlussdose 2-fach USB, Typ A, mit Schraubanschluss zur Spannungsversorgung 230 V (zur Durchgangsverdrahtung max. 2,5 mm<sup>2</sup> geeignet)
- Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz, Standby max. 75 mW
- Ausgang: 5 V DC ( $\pm 5\%$ ), Ausgangsstrom pro Buchse 1 A, bei Betrieb beider Buchsen max. 1,4 A
- kurzschlussfest und Überlastschutz (elektronisch)
- Einbautiefe: 32 mm

### Abdeckung:

WYA50x (x: 0 = brillantweiß, 1 = creme, 6 = silber, 7 = anthrazit, 8 = bronze, 9 = champagner)

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
USB Ladesteckdose 230 V, weiß	1	<b>WUV500</b>	H72	44,30 €/St
USB Ladesteckdose 230 V, anthrazit	1	<b>WUV507</b>	H72	44,30 €/St


**Merkmale:**

- LED-Beleuchtung für Schalter und Steckdosen nachrüstbar

**Vorteile:**

- LED mit Lebensdauer von min. 50.000 Betriebsstunden

Weitere Daten im technischen Anhang ab **Seite 20.11**

**Dichtungsset IP44****Eigenschaften:**

Zum zusätzlichen Schutz vor Nässe bei UP-Einsätzen im Innenbereich.  
Das Dichtungsset ermöglicht die Schutzart IP44 der eingebauten Schalter oder Steckdosen mit Klappdeckel in Kombination mit kallysto Rahmen und Wippen.

WUZ44

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Dichtungsset IP44	1	<b>WUZ44</b>	H70	3,40 €/St

**Verlängerungskralle****Eigenschaften:**

Für UP-Schalter, Taster, Steckdosen Schuko® mit versenkten Befestigungskralle: bei z. B. tief eingebauten UP-Dosen.  
Montierte Kralle wird durch Verlängerungskralle ersetzt.  
- Gesamtlänge: 40,5 mm  
- Verlängerung: 13,5 mm

WUZ41

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Verlängerungskralle	20	<b>WUZ41</b>	H70	0,86 €/St

**Ersatz-LED Leuchtmittel für Steckdosen Einsätze****Eigenschaften:**

- LED: Spannung 230 V AC, Stromaufnahme 0,75 mA
- Anschluss: Stecktechnik

Als Ersatz-LED für Steckdosen mit Beleuchtung.

WUZ693

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
LED Steckdosen- Leuchtmittel rot, 230 V~	10	<b>WUZ693</b>	H70	6,80 €/St

**Überspannungsschutz Aufrast-Modul für Steckdosen****Eigenschaften:**

- Höchste Dauerspannung: 255 V AC
- Schutzpegel: <= 1,5 kV
- Nennableitstrom: 5 kA
- Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gL/gG oder B 16 A
- Energetische Koordination nach DIN V VDE V 0185-4 mit Typ 2-Ableiter und Kombi-Ableiter Typ 1

**Funktionen:**

- 2-poliger Überspannungs-Ableiter zum Aufrasten auf Steckdosen SCHUKO®
- Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11,
- Bei Defekt: Akustische Defektanzeige, keine Netzabschaltung

WUZ20

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Überspannungsableiter-Typ 3 1P 3kA	1	<b>WUZ20</b>	H70	87,40 €/St



WUZ720

### Beschriftungsbögen

#### Eigenschaften:

- zur Beschriftung der Beschriftungsfelder von Schaltern, Steckdosen und Datendosen mit der Hager Beschriftungssoftware Semiolog.
- WUZ720/26: pro DIN A4 Bogen 18 Felder für Wippe mit Beschriftungsfeld (WYA22x) und 27 Felder für Steckdosen mit Beschriftungsfeld
- WUZ730/36: pro DIN A4 Bogen 24 Felder für TAE Abdeckungen mit Beschriftungsfeld (WYA50x) und 40 Felder für UAE Abdeckung (WYA51x/52x)
- WUZ740/46: Beschriftungsbögen ohne Vorprägung, DIN A4 Seiten, individuell auf Beschriftungsfelder anpassbar

Achtung: Laserdrucker verwenden

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis
Beschriftungsbögen WYS/ WYA, 3xA4, weiß	1	<b>WUZ720</b>	H71	18,30 €/St
Beschriftungsbögen WYS/ WYA, 3xA4,silber	1	<b>WUZ726</b>	H71	18,30 €/St

### Beschriftungssoftware Semiolog

Mit der Beschriftungssoftware Semiolog können die Beschriftungsbögen WUZ7xx und WYT72x zur Beschriftung von Schaltern, Steckdosen, Datendosen und KNX Sensoren professionell beschriftet werden.

Semiolog eignet sich ebenso zur Beschriftung anderer Hager Produkte z. B. Modulargeräte.

#### Planungssoftware Varyo:

Spezielle Software zur Planung und Kalkulation für das Hager Schalterprogramm kallysto®.

**Nutzen Sie die kostenlosen Downloads im Hager Internet.**