

Installatiekanaal PVC tehalit.BRN


Innovatief design combineert flexibiliteit met installatiegemak

Iedere werkplek heeft aansluitingen nodig. De eisen aan deze aansluitingen variëren in de loop van de tijd. Dit vraagt om een flexibele infrastructuur die snel en eenvoudig is aan te passen of uit te breiden.

Het installatiekanaal tehalit.BRN combineert gepatenteerde technieken met een hoge mate van flexibiliteit. U creëert hiermee een complete elektrotechnische en data-installatie, die achteraf eenvoudig aangepast kan worden. Het stabiele profiel is de basis van de installatie waar het schakelmateriaal snel ingebouwd kan worden. Het profiel is flexibel in te richten en de bekabeling is conform de geldende normeringen eenvoudig aan te leggen. De modulaire opbouw en de steekbare bekabeling maakt de installatie van data-aansluitingen en contactdozen snel en gemakkelijk.





tehalit.BRN Kanalen met hoogte 70 mm bodemprofiel, deksel en hulpstukken	1.6
tehalit.BRN Kanalen met hoogte 70 mm asymmetrisch bodemprofiel, deksel en hulpstukken	1.10
tehalit.BRN Toebehoren	1.14




- 1 Bodemprofiel
- 2 Deksel 80 mm
- 3 Inbouwcomponenten ecoline
- 4 Afdekplaten
- 5 Decentrale energieverdeling
- 6 Aansluitkabels


- 7 Standaard inbouwschakelmateriaal
- 8 Inbouwcomponenten inline
- 9 Hulpstukken
- 10 Draagsteunen




Bodemprofiel 110 BRN70110
 Bodemprofiel 130 BRN70130
 Bodemprofiel 170 BRN70170
 Bodemprofiel 210 BRN70210




Deksel 80 mm BRN70080



Contactdoos 2-voudig G4000
 Contactdoos 2-voudig, draaibaar G4040
 Contactdoos 3-voudig G4300
 Ingangconnector 3-polig G4703




Afdekplaat WCD 2-voudig G3500
 Afdekplaat WCD 2-voudig met codering G3510
 Afdekplaat WCD 3-voudig G3604
 Afdekplaat RJ45.Cat.5e/6 G3221



Inbouwverdelers 3PLE L2403
 Afdekplaat inbouwverdelers G3402
 Aansluitunit L5140



Aansluitset 300 mm G4733
 Aansluitset 450 mm G4743
 Aansluitset 750 mm G4753



Standaard kleuren

- RAL9010 helderwit
- RAL9001 wit
- RAL7035 lichtgrijs

Geringe afwijkingen van de RAL-kleur zijn mogelijk.



tehalit.BRN

Nette aansluitingen met innovatief design

Wijzigingen en uitbreidingen zijn op zeer eenvoudige wijze te realiseren. Het kanaal is in drie compartimenten opgedeeld, waarbij deksel en zijdeksel separaat af te nemen zijn. Gemonteerde componenten hoeven bij wijzigingen dus niet te worden gedemonteerd, omdat het middelste compartiment voor componenteninbouw is gereserveerd.

Met de in hoek verstelbare hulpstukken kan het kanaal perfect aan de ruimte-indeling worden aangepast en geeft daarmee een bijzonder design.




Voordelen voor u :

- Tijdbesparende componenteninbouw
- Gemakkelijk achteraf uitbreiden
- Stabiele koppelingstechniek voor eenmansmontage
- Veel hulpstukken, toebehoren en montagehulpmiddelen
- Snelmontage door speciale inbouwcomponenten: ecoline en inline

Technische eigenschappen:

- Materiaal: hard PVC
- Kleuren: RAL7035, lichtgrijs
RAL9001, wit
RAL9010, helderwit
- 3-compartimentensysteem voor gescheiden kabelaanleg


Expert tips



Het installatiekanaal is vanaf 130 mm in 3 compartimenten verdeeld, die allemaal afzonderlijk geopend kunnen worden.



Aansluittechnieken voor onder andere dataverkeer worden netjes en veilig op de gewenste plek gebracht. Achteraf wijzigen en uitbreiden van de installatie is altijd probleemloos mogelijk.



De hulpstukken worden in de RAL-kleur van het kanaal geleverd.



Met een breed assortiment hulpstukken is het installatiekanaal exact aan de ruimtelijke indeling aan te passen. Richtingsveranderingen zijn zeer eenvoudig te realiseren met de verstelbare hoekstukken.

tehalit.BRN

Kabelkanaal met hoogte 70 mm

Levering

Bodemprofiel, koppelingen, systeemdragers (10 st./m, vanaf 130 mm), zijdeksels (vanaf 130 mm) en bodemperforatie (afstand 50 mm)
Deksel 80 mm separaat bestellen

Standaard lengte

2000 mm
(andere lengtes op aanvraag)

Materiaal

Hard PVC

Standaard kleuren

RAL7035, lichtgrijs
RAL9001, wit
RAL9010, helderwit

Geringe afwijkingen van de RAL-kleuren zijn mogelijk.




Kabelruimte
11 mm Ø,
bijv. 3 x 2,5 mm²

Bodemprofiel
hard PVC

Deksel
hard PVC

BRN70110

Compartment 1: 6 kabels
Compartment 2: 6 kabels



BRN7011017035
lichtgrijs

BRN7008027035
lichtgrijs

Pakinhoud 12 m

Pakinhoud 64 m

BRN7011019001
wit

BRN7008029001
wit

Pakinhoud 12 m

Pakinhoud 64 m

BRN7011019010
helderwit


BRN7008029010
helderwit

Pakinhoud 12 m

Pakinhoud 64 m

BRN70130

Compartment 1: 8 kabels
Compartment 2: 8 kabels



BRN7013017035
lichtgrijs

BRN7008027035
lichtgrijs

Pakinhoud 12 m

Pakinhoud 64 m

BRN7013019001
wit

BRN7008029001
wit

Pakinhoud 12 m

Pakinhoud 64 m

BRN7013019010
helderwit







BRN7008029010
helderwit

Pakinhoud 12 m

Pakinhoud 64 m

STABU
bestekssystematiek

 Opgenomen onder nr.:
 Bestekspost 70.41.50
 Specificatie B272140.122.f01

 Meer technische gegevens
 vanaf pag. 17.4

Binnenhoek
verstelbaar ± 5°
 hard PVC

Buitenhoek
verstelbaar ± 5°
 hard PVC

Eindplaat
 hard PVC

Vlakke hoek
 hard PVC

T-stuk
 PC/ABS
 halogeenvrij

Wandrozet voor
wand- of draag-
steunmontage
 PC/ABS
 halogeenvrij

G12017035
 lichtgrijs
 maat a = 135 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12027035
 lichtgrijs
 maat a = 40 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12037035
 lichtgrijs
 maat a = 8 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12057035
 lichtgrijs
 maat a = 165 mm
 maat b = 165 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G124670351
 lichtgrijs
 maat a = 215 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G15117035
 lichtgrijs
 maat a = 15 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12019001
 wit
 maat a = 135 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12029001
 wit
 maat a = 40 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12039001
 wit
 maat a = 8 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12059001
 wit
 maat a = 165 mm
 maat b = 165 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G124690011
 wit
 maat a = 215 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G15119001
 wit
 maat a = 15 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12019010
 helderwit
 maat a = 135 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12029010
 helderwit
 maat a = 40 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12039010
 helderwit
 maat a = 8 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12059010
 helderwit
 maat a = 165 mm
 maat b = 165 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G124690101
 helderwit
 maat a = 215 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G15119010
 helderwit
 maat a = 15 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12117035
 lichtgrijs
 maat a = 135 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12127035
 lichtgrijs
 maat a = 40 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12137035
 lichtgrijs
 maat a = 8 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12157035
 lichtgrijs
 maat a = 185 mm
 maat b = 185 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G125670351
 lichtgrijs
 maat a = 235 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G15137035
 lichtgrijs
 maat a = 15 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12119001
 wit
 maat a = 135 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12129001
 wit
 maat a = 40 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12139001
 wit
 maat a = 8 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12159001
 wit
 maat a = 185 mm
 maat b = 185 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G125690011
 wit
 maat a = 276 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G15139001
 wit
 maat a = 15 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12119010
 helderwit
 maat a = 135 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12129010
 helderwit
 maat a = 40 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12139010
 helderwit
 maat a = 8 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G12159010
 helderwit
 maat a = 185 mm
 maat b = 185 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G126690101
 helderwit
 maat a = 276 mm
 Pakinhoud 1 stuk

G15139010
 helderwit
 maat a = 15 mm
 Pakinhoud 1 stuk

tehalit.BRN

Kabelkanaal met hoogte 70 mm

Levering

Bodemprofiel, koppelingen, systeemdragers (10 st./m, vanaf 130 mm), zijdeksels (vanaf 130 mm), kabelklemmen (5 st./m, vanaf 170 mm) en bodemperforatie (afstand 50 mm)
Deksel 80 mm separaat bestellen.

Standaard lengte

2000 mm
(andere lengtes op aanvraag)

Materiaal

Hard PVC

Standaard kleuren

RAL7035, lichtgrijs
RAL9001, wit
RAL9010, helderwit

Geringe afwijkingen van de RAL-kleuren zijn mogelijk.



Kabelruimte

11 mm Ø,
bijv. 3 x 2,5 mm²

Bodemprofiel

hard PVC

Deksel

hard PVC

BRN70170


Compartment 1: 14 kabels
Compartment 2: 14 kabels

BRN7017017035
lichtgrijs

BRN7008027035
lichtgrijs

Pakinhoud 12 m

Pakinhoud 64 m



BRN7017019001
wit

BRN7008029001
wit

Pakinhoud 12 m

Pakinhoud 64 m

BRN7017019010
helderwit

BRN7008029010
helderwit

Pakinhoud 12 m

Pakinhoud 64 m

BRN70210


Compartment 1: 22 kabels
Compartment 2: 22 kabels

BRN7021017035
lichtgrijs

BRN7008027035
lichtgrijs

Pakinhoud 6 m

Pakinhoud 64 m



BRN7021019001
wit

BRN7008029001
wit

Pakinhoud 6 m

Pakinhoud 64 m

BRN7021019010
helderwit

BRN7008029010
helderwit

Pakinhoud 6 m







Pakinhoud 64 m

STABU
bestekssystematiek

Opgenomen onder nr.:

Bestekspost 70.41.50

Specificatie B272140.122.f01

 Meer technische gegevens
vanaf pag. 17.4

**Binnenhoek
verstelbaar $\pm 5^\circ$**
hard PVC

**Buitenhoek
verstelbaar $\pm 5^\circ$**
hard PVC

Eindplaat
hard PVC

Vlakke hoek
hard PVC

T-stuk
PC/ABS
halogeenvrij

**Wandrozet voor
wand- of draag-
steunmontage**
PC/ABS
halogeenvrij

G12217035
lichtgrijs
maat a = 135 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12227035
lichtgrijs
maat a = 40 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12237035
lichtgrijs
maat a = 8 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12257035
lichtgrijs
maat a = 225 mm
maat b = 225 mm
Pakinhoud 1 stuk

G126670351
lichtgrijs
maat a = 276 mm

Pakinhoud 1 stuk

G15177035
lichtgrijs
maat a = 15 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12219001
wit
maat a = 135 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12229001
wit
maat a = 40 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12239001
wit
maat a = 8 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12259001
wit
maat a = 225 mm
maat b = 225 mm
Pakinhoud 1 stuk

G126690011
wit
maat a = 276 mm

Pakinhoud 1 stuk

G15179001
wit
maat a = 15 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12219010
helderwit
maat a = 135 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12229010
helderwit
maat a = 40 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12239010
helderwit
maat a = 8 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12259010
helderwit
maat a = 225 mm
maat b = 225 mm
Pakinhoud 1 stuk

G126690101
helderwit
maat a = 276 mm

Pakinhoud 1 stuk

G15179010
helderwit
maat a = 15 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12317035
lichtgrijs
maat a = 135 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12327035
lichtgrijs
maat a = 40 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12337035
lichtgrijs
maat a = 8 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12357035
lichtgrijs
maat a = 266 mm
maat b = 266 mm
Pakinhoud 1 stuk

G127670351
lichtgrijs
maat a = 316 mm

Pakinhoud 1 stuk

G15217035
lichtgrijs
maat a = 15 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12319001
wit
maat a = 135 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12329001
wit
maat a = 40 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12339001
wit
maat a = 8 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12359001
wit
maat a = 266 mm
maat b = 266 mm
Pakinhoud 1 stuk

G127690011
wit
maat a = 316 mm

Pakinhoud 1 stuk

G15219001
wit
maat a = 15 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12319010
helderwit
maat a = 135 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12329010
helderwit
maat a = 40 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12339010
helderwit
maat a = 8 mm

Pakinhoud 1 stuk

G12359010
helderwit
maat a = 266 mm
maat b = 266 mm
Pakinhoud 1 stuk

G127690101
helderwit
maat a = 316 mm

Pakinhoud 1 stuk

G15219010
helderwit
maat a = 15 mm

Pakinhoud 1 stuk

Levering

Bodemprofiel, koppelingen, systeemdragers (10 st./m, vanaf 130 mm), zijdeksels (vanaf 130 mm), kabelklemmen (5 st./m, vanaf 170 mm) en bodemperforatie (afstand 50 mm)
Deksel 80 mm separaat bestellen.

Standaard lengte

2000 mm
(andere lengtes op aanvraag)

Materiaal

Hard PVC

Standaard kleuren

RAL7035, lichtgrijs
RAL9001, wit
RAL9010, helderwit

Geringe afwijkingen van de RAL-kleuren zijn mogelijk.




Kabelruimte
11 mm Ø,
bijv. 3 x 2,5 mm²

Bodemprofiel
hard PVC

Deksel
hard PVC

BRN70170A

Compartiment 1: 22 kabels
Compartiment 2: 8 kabels



BRN70170A17035 lichtgrijs **BRN7008027035** lichtgrijs

Pakinhoud 6 m Pakinhoud 64 m

BRN70170A19001 wit **BRN7008029001** wit


Pakinhoud 6 m Pakinhoud 64 m

BRN70170A19010 helderwit **BRN7008029010** helderwit

Pakinhoud 6 m Pakinhoud 64 m

BRN90170

Compartiment 1: 20 kabels
Compartiment 2: 20 kabels



BRN9017017035 lichtgrijs **BRN7008027035** lichtgrijs

Pakinhoud 4 m Pakinhoud 64 m

BRN9017019001 wit **BRN7008029001** wit

Pakinhoud 4 m Pakinhoud 64 m

BRN9017019010 helderwit **BRN7008029010** helderwit









Pakinhoud 4 m Pakinhoud 64 m

STABU
bestekssystematiek

Opgenomen onder nr.:

Bestekspost 70.41.50

Specificatie B272140.122.f01

 Meer technische gegevens
vanaf pag. 17.4

Binnenhoek
hard PVC

Buitenhoek
hard PVC

**Afdekplaat voor
buitenhoek**
hard PVC

Eindplaat
hard PVC

Eindplaat rechts
hard PVC

Eindplaat rechts
hard PVC

Vlakke hoek
hard PVC

**Vlakke hoek
Grote kamer
binnenzijde**
hard PVC

G18517035
lichtgrijs
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18527035
lichtgrijs
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18637035
lichtgrijs
Pakinhoud 1 stuk

G12277035
lichtgrijs
Pakinhoud 1 stuk

G12287035
lichtgrijs
maat a = 8 mm
Pakinhoud 1 stuk

G12287035
lichtgrijs
maat a = 8 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18547035
lichtgrijs
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18519001
wit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18529001
wit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18639001
wit
Pakinhoud 1 stuk

G12279001
wit
Pakinhoud 1 stuk

G12289001
wit
maat a = 8 mm
Pakinhoud 1 stuk

G12289001
wit
maat a = 8 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18549001
wit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18519010
helderwit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18529010
helderwit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18639010
helderwit
Pakinhoud 1 stuk

G12279010
helderwit
Pakinhoud 1 stuk

G12289010
helderwit
maat a = 8 mm
Pakinhoud 1 stuk

G12289010
helderwit
maat a = 8 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18549010
helderwit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18617035
lichtgrijs
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18627035
lichtgrijs
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18637035
lichtgrijs
Pakinhoud 1 stuk

G12247035
lichtgrijs
maat a = 8 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18657035
lichtgrijs
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18619001
wit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18629001
wit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18639001
wit
Pakinhoud 1 stuk

G12249001
wit
maat a = 8 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18659001
wit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18619010
helderwit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18629010
helderwit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18639010
helderwit
Pakinhoud 1 stuk

G12249010
helderwit
maat a = 8 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18659010
helderwit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

Levering

Bodemprofiel, koppelingen, systeemdragers (10 st./m, vanaf 130 mm), zijdeksels (vanaf 130 mm), kabelklemmen (5 st./m, vanaf 170 mm) en bodemperforatie (afstand 50 mm)
Deksel 80 mm separaat bestellen

Standaard lengte

2000 mm

Materiaal

Hard PVC

Standaard kleuren

RAL7035, lichtgrijs
RAL9001, wit
RAL9010, helderwit


Geringe afwijkingen van de RAL-kleuren zijn mogelijk.



Bodemprofiel
hard PVC

Deksel
hard PVC

BRN70170A



BRN70170A17035
lichtgrijs

BRN7008027035
lichtgrijs

Pakinhoud 6

Pakinhoud 64 m

BRN70170A19001
wit

BRN7008029001
wit

Pakinhoud 6

Pakinhoud 64 m


BRN70170A19010
helderwit

BRN7008029010
helderwit

Pakinhoud 6

Pakinhoud 64 m

BRN90170



BRN9017017035
lichtgrijs

BRN7008027035
lichtgrijs

Pakinhoud 4 m

Pakinhoud 64 m

BRN9017019001
wit

BRN7008029001
wit

Pakinhoud 4 m

Pakinhoud 64 m

BRN9017019010
helderwit


BRN7008029010
helderwit



Pakinhoud 4 m


Pakinhoud 64 m



STABU
bestekssystematiek


 Opgenomen onder nr.:
Bestekspost 70.41.50
Specificatie B272140.122.f01

 Meer technische gegevens
vanaf pag. 17.4

Vlakke hoek
Grote kamer
buitenzijde
hard PVC

G18557035
lichtgrijs
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

T-stuk
hard PVC

T-stuk naar
BRN70130
hard PVC

G18567035
lichtgrijs
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

T-stuk
BRN70210
hard PVC

G18577035
lichtgrijs
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

Wandrozet voor
wand- of draag-
steunmontage
PC/ABS
halogeenvrij

Wandrozet voor
wand- of draag-
steunmontage links
PC/ABS
halogeenvrij

G15277035
lichtgrijs
maat a = 15 mm
Pakinhoud 1 stuk

Wandrozet voor
wand- of draag-
steunmontage rechts
PC/ABS
halogeenvrij

G15257035
lichtgrijs
maat a = 15 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18559001
wit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18569001
wit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18579001
wit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G15279001
wit
maat a = 15 mm
Pakinhoud 1 stuk

G15259001
wit
maat a = 15 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18559010
helderwit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18569010
helderwit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18579010
helderwit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G15279010
helderwit
maat a = 15 mm
Pakinhoud 1 stuk

G15259010
helderwit
maat a = 15 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18667035
lichtgrijs
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G15377035
lichtgrijs
maat a = 15 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18669001
wit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G15379001
wit
maat a = 15 mm
Pakinhoud 1 stuk

G18669010
helderwit
maat a = 250 mm
Pakinhoud 1 stuk

G15379010
helderwit
maat a = 15 mm
Pakinhoud 1 stuk




Zijdeksels, PVC

- Als vervangingsdeel voor BRN70130, BRN70170 en BRN70210

BRN7006529010

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Zijdeksel 130 PVC, lichtgrijs	56 m	BRN7002527035
Zijdeksel 130 PVC, wit	56 m	BRN7002529001
Zijdeksel 130 PVC, helderwit	56 m	BRN7002529010
Zijdeksel 170 PVC, lichtgrijs	28 m	BRN7004527035
Zijdeksel 170 PVC, wit	28 m	BRN7004529001
Zijdeksel 170 PVC, helderwit	28 m	BRN7004529010
Zijdeksel 210 PVC, lichtgrijs	20 m	BRN7006527035
Zijdeksel 210 PVC, wit	20 m	BRN7006529001
Zijdeksel 210 PVC, helderwit	20 m	BRN7006529010



Scheidingsschot, PVC

- Voor scheiding van energie- en datakabels

M1043

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Scheidingsschot PVC, zwart	40 m	M1043




Scheidingsschot, staal

- Voor scheiding van energie- en datakabels

G1613

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Scheidingsschot staal	32 m	G1613




Systeemdrager BRN

- Als uitbreiding op de standaard meegeleverde systeemdragers
- Voor kleinere montageafstanden is de systeemdrager eenvoudig doormidden te delen. Lengte 80 mm.

G1607R

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Systeemdrager BRN, zwart	10 st	G1607R




Bodemprofielkoppeling

- Vervangingsdeel

G1720

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Bodemprofielkoppeling BRN	10 st	G1720



Bodemprofiel kabelklem

- Voor het fixeren van kabels bij niet gesloten kamer
- Voor BRN70170 en BRN70210

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Bodemprofiel kabelklem BRN	10 st	G1800R

G1800R



Gesloten bodemprofiel kabelklem, halogeenvrij

- Voor gegarandeerde kabelfixatie, in het bijzonder bij plafondmontage

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Basisprofiel klem 130, BRN/BRAN/BRHN 70130, halogeenvrij	10 st	G1813
Basisprofiel klem 170, BRN/BRAN/BRHN 70130, halogeenvrij	10 st	G1817
Basisprofiel klem 210, BRN/BRAN/BRHN 70130, halogeenvrij	10 st	G1821

G1813




Brandvertragende pasta (set)

- Voor compartimentering in het kanaal met brandweerstandsklasse S90 volgens DIN 4102 , toegelaten op basis van de bouwinspectie
- Toelatingsnummer: Z-19.15-195 (zie technische pagina 17.17)

1 set bestaande uit:
1 kg brandvertragende pasta,
2 uitbreidingskeggen,
informatie-etiket,
toelatingscertificaat en
montagehandleiding

L6565

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Brandvertragende pasta	1 set	L6565



Geluidsisolatie

- Demping: ca. 40 dB, niet brandbaar
- Materiaalklasse: A1, niet als brandvertraging te gebruiken
- Lengte streng: 300 mm ø 30 mm

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Geluidsisolatie	1 set (15 strengen)	L5804

L5804