


Guias de escolha Orion Plus



2006


caixas e armários Orion Plus metálicos



platinas metálicas



Kits de equipamento para aparelhagem modular



caixas dimensões em mm			altura modular	n.º por fila	capacidade máx. em	caixas		pedestal a. 150	platinas			contra portas		kits de equipam. p/ ap. modular
alt.	larg.	prof.				com porta opaca	com porta transparente		metálicas lisas	metálicas perfuradas	isolantes	metálicas	isolantes	
250*	200*	160*	-	-	-	FL 101A*	FL 151A*	-	FL 401A	-	-	FL 541A	-	-
300*	250*	160*	-	-	-	FL 102A*	FL 152A*	-	FL 402A	FL 472A	FL 422A	FL 542A	-	-
300*	300*	160*	-	-	-	FL 103A*	FL 153A*	-	FL 403A	-	-	FL 543A	-	-
350	300	160	300	10	20	FL 104A	FL 154A	-	FL 404A	FL 473A	FL 423A	FL 544A	FL 643A	FL 990A
350	300	200	300	10	20	FL 105A	FL 155A	-	FL 404A	FL 473A	FL 423A	FL 544A	FL 643A	FL 990A
400*	300*	160*	-	-	-	FL 106A*	FL 156A*	-	FL 405A	-	-	FL 545A	-	-
400*	300*	200*	-	-	-	FL 107A*	FL 157A*	-	FL 405A	-	-	FL 545A	-	-
400*	400*	200*	-	-	-	FL 108A*	FL 158A*	-	FL 406A	-	-	FL 546A	-	-
500	300	160	450	10	30	FL 109A	FL 159A	-	FL 407A	FL 474A	FL 424A	FL 547A	FL 644A	FL 991A
500	300	200	450	10	30	FL 110A	FL 160A	-	FL 407A	FL 474A	FL 424A	FL 547A	FL 644A	FL 991A
500	400	160	450	16	48	FL 111A	FL 161A	-	FL 408A	FL 475A	FL 425A	FL 548A	FL 645A	FL 992A
500	400	200	450	16	48	FL 112A	FL 162A	-	FL 408A	FL 475A	FL 425A	FL 548A	FL 645A	FL 992A
500*	500*	200*	-	-	-	FL 113A*	FL 163A*	-	FL 409A	-	-	FL 549A	-	-
600*	400*	200*	-	-	-	FL 114A*	FL 164A*	-	FL 410A	-	-	FL 550A	-	-
600*	400*	250*	-	-	-	FL 115A*	FL 165A*	-	FL 410A	-	-	FL 550A	-	-
600*	600*	250*	-	-	-	FL 116A*	FL 166A*	-	FL 411A	-	-	FL 553A	-	-
650	400	200	600	16	64	FL 117A	FL 167A	-	FL 412A	FL 476A	FL 426A	FL 551A	-	FL 993A
650	400	250	600	16	64	FL 118A	FL 168A	-	FL 412A	FL 476A	FL 426A	FL 551A	-	FL 993A
650	500	200	600	22	88	FL 119A	FL 169A	FL 957A	FL 413A	FL 477A	FL 427A	FL 552A	-	FL 994A
650	500	250	600	22	88	FL 120A	FL 170A	FL 958A	FL 413A	FL 477A	FL 427A	FL 552A	-	FL 994A
800	500	200	750	22	110	FL 121A	FL 171A	FL 957A	FL 414A	FL 478A	FL 428A	FL 554A	-	FL 995A
800	500	250	750	22	110	FL 122A	FL 172A	FL 958A	FL 414A	FL 478A	FL 428A	FL 554A	-	FL 995A
800	600	250	750	26	130	FL 123A	FL 173A	FL 959A	FL 415A	FL 479A	FL 429A	FL 555A	FL 649A	FL 996A
800	600	300	750	26	130	FL 124A	FL 174A	FL 960A	FL 415A	FL 479A	FL 429A	FL 555A	FL 649A	FL 996A
950	600	250	900	26	156	FL 125A	FL 175A	FL 959A	FL 416A	FL 480A	FL 430A	FL 556A	-	FL 997A
950	600	300	900	26	156	FL 126A	FL 176A	FL 960A	FL 416A	FL 480A	FL 430A	FL 556A	-	FL 997A
950	800	250	900	37	222	FL 127A	FL 177A	FL 961A	FL 417A	FL 481A	FL 431A	FL 557A	-	FL 998A
950	800	300	900	37	222	FL 128A	FL 178A	FL 962A	FL 417A	FL 481A	FL 431A	FL 557A	-	FL 998A
1250	600	250	1200	26	208	FL 129A	FL 179A	FL 959A	FL 418A	FL 482A	FL 432A	FL 558A	-	FL 999A
1250	800	300	1200	37	296	FL 130A	FL 180A	FL 962A	FL 419A	FL 483A	FL 433A	FL 559A	-	FL 000A

Fechadura com chave:
FL 96Z



Canhões para fechos:



FL 80Z
FL 82Z
FL 93Z
FL 95Z

Patas de fixação mural:



FL 85Z

Kit de condutor de terra:
FL 874A



Kit de associação vertical:



FL 670A

* nestas caixas só podem ser instaladas platinas com posição fixa no fundo

Guia de escolha Orion Plus IP 65 caixas e armários metálicos

tampas cegas

platinas metálicas parciais
fixas ou reguláveis

calha DIN para
bornes



tampas cegas

platinas metálicas parciais
fixas

platinas metálicas parciais
reguláveis

calha DIN
para
bornes

a.50	a.150	a.200	a.300	a.150	a.200	a.300	a.400	a.150	a. 200	a.300	a.400	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FL 711E	-	-	FL 311A	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FL 711E	-	-	FL 311A	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FL 711E	-	-	FL 311A	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FL 711E	-	-	FL 311A	-	-	-	-	-	-	-	-
FL 702E	FL 712E	FL 722E	-	FL 312A	FL 322A	-	-	-	-	-	-	FL 500A
FL 702E	FL 712E	FL 722E	-	FL 312A	FL 322A	-	-	-	-	-	-	FL 500A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FL 500A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FL 500A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FL 500A
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FL 500A
FL 702E	FL 712E	FL 722E	-	FL 312A	FL 322A	-	-	-	-	-	-	FL 500A
FL 702E	FL 712E	FL 722E	-	FL 312A	FL 322A	-	-	FL 314A	FL 324A	-	-	FL 500A
FL 703E	FL 713E	FL 723E	FL 733E	FL 313A	FL 323A	FL 333A	FL 343A	-	-	-	-	FL 501A
FL 703E	FL 713E	FL 723E	FL 733E	FL 313A	FL 323A	FL 333A	FL 343A	FL 315A	FL 325A	FL 335A	FL 345A	FL 501A
FL 703E	FL 713E	FL 723E	FL 733E	FL 313A	FL 323A	FL 333A	FL 343A	-	-	-	-	FL 501A
FL 703E	FL 713E	FL 723E	FL 733E	FL 313A	FL 323A	FL 333A	FL 343A	FL 315A	FL 325A	FL 335A	FL 345A	FL 501A
FL 704E	FL 714E	FL 724E	FL 734E	-	-	-	-	FL 316A	FL 326A	FL 336A	FL 346A	FL 502A
FL 704E	FL 714E	FL 724E	FL 734E	-	-	-	-	FL 316A	FL 326A	FL 336A	FL 346A	FL 502A
FL 704E	FL 714E	FL 724E	FL 734E	-	-	-	-	FL 316A	FL 326A	FL 336A	FL 346A	FL 502A
FL 704E	FL 714E	FL 724E	FL 734E	-	-	-	-	FL 316A	FL 326A	FL 336A	FL 346A	FL 502A
FL 705E	FL 715E	FL 725E	FL 735E	-	-	-	-	FL 317A	FL 327A	FL 337A	FL 347A	FL 503A
FL 705E	FL 715E	FL 725E	FL 735E	-	-	-	-	FL 317A	FL 327A	FL 337A	FL 347A	FL 503A
FL 704E	FL 714E	FL 724E	FL 734E	-	-	-	-	FL 316A	FL 326A	FL 336A	FL 346A	FL 502A
FL 705E	FL 715E	FL 725E	FL 735E	-	-	-	-	FL 317A	FL 327A	FL 337A	FL 347A	FL 503A

Guia de escolha Orion Plus IP 65 caixas e armários em poliéster

**caixas e armários
Orion Plus
em poliéster**



platinas metálicas



contra portas



**kit de equip.
para ap.
modular**



caixas dimensões em mm			altura modular	n.º por fila	cap. máx. em	caixas		platinas metálicas		isolantes	contra portas		kits de equipam. p/ ap. modular
alt.	larg.	prof.				c/ porta opaca	c/ porta transparente	lisas	perfuradas		metálicas lisas	isolantes	
350	300	160	300	10	20	FL 204B	FL 254B	FL 404A	FL 473A	FL 423A	FL 544A	FL 643A	FL 990A
500	300	200	450	10	30	FL 209B	FL 259B	FL 407A	FL 474A	FL 424A	FL 547A	FL 644A	FL 911A
500	400	200	450	16	48	FL 213B	FL 263B	FL 408A	FL 475A	FL 425A	FL 548A	FL 645A	FL 992A
650	400	200	600	16	64	FL 216B	FL 266B	FL 412A	FL 476A	FL 426A	FL 551A	FL 646A	FL 993A
650	500	250	600	22	88	FL 221B	FL 271B	FL 413A	FL 477A	FL 427A	FL 552A	FL 647A	FL 994A
800	600	300	750	26	130	FL 229B	FL 279B	FL 415A	FL 479A	FL 429A	FL 555A	FL 649A	FL 996A

Fechadura com chave:

FL 96Z



Canhões para fechos:

FL 81Z

FL 94Z

FL 97Z



Guia de escolha Orion Plus IP 65 caixas e armários em poliéster

tampas cegas



platinas metálicas
parciais fixas ou reguláveis



calha DIN
para bornes



tampas cegas

platinas parciais

platinas metálicas parciais

calha DIN

fixas

reguláveis

p/ bornes

tampas cegas				platinas parciais fixas				platinas metálicas parciais reguláveis				calha DIN p/ bornes
a.50	a.150	a.200	a.300	a.150	a.200	a.300	a.400	a.150	a.200	a.300	a.400	
-	FL 711E	-	-	FL 311A	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FL 711E	-	-	FL 311A	-	-	-	-	-	-	-	-
FL 702E	FL 712E	FL 722E	-	FL 312A	FL 322A	-	-	-	-	-	-	FL 500A
FL 702E	FL 712E	FL 722E	-	FL 312A	FL 322A	-	-	-	-	-	-	FL 500A
FL 703E	FL 713E	FL 723E	FL 733E	FL 313A	FL 323A	FL 333A	FL 343A	-	-	-	-	FL 501A
FL 704E	FL 714E	FL 724E	FL 734E	-	-	-	-	FL 316A	FL 326A	FL 336A	FL 346A	FL 502A

Guia de escolha Orion Plus IP 65 caixas e armários em poliéster

**caixas e armários Orion Plus
em poliéster**
profundidade 300 mm

Portas transparentes

platinas metálicas



**caixas e armários
dimensões em mm**

alt.	larg.	largura modular		altura modular		parte superior		parte inferior		caixas e armários		portas transparentes		platinas metálicas	
		modular	parte sup.	parte inf.	n.º de p/ fila	cap. máx. de l	n.º de p/ fila	cap. máx. em l	c/ porta opaca	c/ porta transp.	parte sup.	parte inf.	lisas parte sup.	parte inf.	
caixas															
550	600	500	450	-	23	69	-	-	FL 300B	FL 500B	-	-	FL 510E	-	
850	600	500	750	-	23	115	-	-	FL 301B	FL 501B	-	-	FL 511E	-	
1150	600	500	1050	-	23	161	-	-	FL 302B	FL 502B	-	-	FL 512E	-	
550	850	750	450	-	37	111	-	-	FL 305B	FL 505B	-	-	FL 520E	-	
850	850	750	750	-	37	185	-	-	FL 306B	FL 506B	-	-	FL 521E	-	
1150	850	750	1050	-	37	259	-	-	FL 307B	FL 507B	-	-	FL 522E	-	
550*	1100	500+500	450	-	46	138	-	-	FL 310B*	FL 510B*	-	-	FL 530E	-	
850*	1100	500+500	750	-	46	230	-	-	FL 311B*	FL 511B*	-	-	FL 531E	-	
1150*	1100	500+500	1050	-	46	322	-	-	FL 312B*	FL 512B*	-	-	FL 532E	-	
armários															
600	600	500	450	-	23	69	-	-	FL 320B	FL 520B	-	-	FL 510E	-	
900	600	500	750	-	23	115	-	-	FL 321B	FL 521B	-	-	FL 511E	-	
1200	600	500	1050	-	23	161	-	-	FL 322B	FL 522B	-	-	FL 512E	-	
600	850	750	450	-	37	111	-	-	FL 325B	FL 525B	-	-	FL 520E	-	
900	850	750	750	-	37	185	-	-	FL 326B	FL 526B	-	-	FL 521E	-	
1200	850	750	1050	-	37	259	-	-	FL 327B	FL 527B	-	-	FL 522E	-	
600*	1100	500+500	450	-	46	138	-	-	FL 330B*	FL 530B*	-	-	FL 530E	-	
900*	1100	500+500	750	-	46	230	-	-	FL 331B*	FL 531B*	-	-	FL 531E	-	
1200*	1100	500+500	1050	-	46	322	-	-	FL 332B*	FL 532B*	-	-	FL 532E	-	
armários 2 secções															
1150	600	500	450	450	23	69	23	69	FL 340B	-	FL 400B	FL 400B	FL 510E	FL 510E	
1450	600	500	450	750	23	69	23	115	FL 342B	-	FL 400B	FL 401B	FL 510E	FL 511E	
1750	600	500	450	1050	23	69	23	161	FL 344B	-	FL 400B	FL 402B	FL 510E	FL 512E	
1750	600	500	750	750	23	115	23	115	FL 346B	-	FL 401B	FL 401B	FL 511E	FL 511E	
2050	600	500	750	1050	23	115	23	161	FL 348B	-	FL 401B	FL 402B	FL 511E	FL 512E	
1150	850	750	450	450	37	111	37	111	FL 350B	-	FL 405B	FL 405B	FL 520E	FL 520E	
1450	850	750	450	750	37	111	37	185	FL 352B	-	FL 405B	FL 406B	FL 520E	FL 521E	
1750	850	750	450	1050	37	111	37	259	FL 354B	-	FL 405B	FL 407B	FL 520E	FL 522E	
1750	850	750	750	750	37	185	37	185	FL 356B	-	FL 406B	FL 406B	FL 521E	FL 521E	
2050	850	750	750	1050	37	185	37	259	FL 358B	-	FL 406B	FL 407B	FL 521E	FL 522E	
1150*	1100	500+500	450	450	46	138	46	138	FL 360B*	-	FL 410B	FL 410B	FL 530E	FL 530E	
1450*	1100	500+500	450	750	46	138	46	230	FL 362B*	-	FL 410B	FL 411B	FL 530E	FL 531E	
1750*	1100	500+500	450	1050	46	138	46	322	FL 364B*	-	FL 410B	FL 412B	FL 530E	FL 532E	
1750*	1100	500+500	750	750	46	230	46	230	FL 366B*	-	FL 411B	FL 411B	FL 531E	FL 531E	
2050*	1100	500+500	750	1050	46	230	46	322	FL 368B*	-	FL 411B	FL 412B	FL 531E	FL 532E	


Fechadura com chave:
FL 98Z



Guias de deslizamento:
FL 672E



Patas para fixação mural:
FL 863Z



Porcas de botão:
FZ 801




* caixas e armários equipados com dupla porta

Guia de escolha Orion Plus IP 65 caixas e armários em poliéster

contra portas
metálicas



kits de equipamento
para aparelhagem
modular



tampas cegas



platinas metálicas
parciais reguláveis












calha DIN



platinas		contra portas		kits de equipamento p/ ap. modular		tampas cegas				platinas metálicas parciais reguláveis			calha DIN p/ bornes	
isolantes		metálicas												
parte sup.	parte inf.	parte sup.	parte inf.	parte sup.	parte inf.	a.50	a.150	a.200	a.300	a.150	a.200	a.300	a.400	
FL 550E	-	FL 590E	-	FL 990B	-	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 551E	-	FL 591E	-	FL 992B	-	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 552E	-	FL 592E	-	FL 994B	-	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 560E	-	FL 600E	-	FL 991B	-	FL 705E	FL 715E	FL 725E	FL 535E	FL 317A	FL 327A	FL 337A	FL 347A	FL 503A
FL 561E	-	FL 601E	-	FL 993B	-	FL 705E	FL 715E	FL 725E	FL 535E	FL 317A	FL 327A	FL 337A	FL 347A	FL 503A
FL 562E	-	FL 602E	-	FL 995B	-	FL 705E	FL 715E	FL 725E	FL 535E	FL 317A	FL 327A	FL 337A	FL 347A	FL 503A
FL 570E	-	2xFL 590E	-	2xFL 990B	-	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 571E	-	2xFL 591E	-	2xFL 992B	-	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 572E	-	2xFL 592E	-	2xFL 994B	-	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 550E	-	FL 590E	-	FL 990B	-	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 551E	-	FL 591E	-	FL 992B	-	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 552E	-	FL 592E	-	FL 994B	-	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 560E	-	FL 600E	-	FL 991B	-	FL 705E	FL 715E	FL 725E	FL 735E	FL 317A	FL 327A	FL 337A	FL 347A	FL 503A
FL 561E	-	FL 601E	-	FL 993B	-	FL 705E	FL 715E	FL 725E	FL 735E	FL 317A	FL 327A	FL 337A	FL 347A	FL 503A
FL 562E	-	FL 602E	-	FL 995B	-	FL 705E	FL 715E	FL 725E	FL 735E	FL 317A	FL 327A	FL 337A	FL 347A	FL 503A
FL 570E	-	2xFL 590E	-	2xFL 990B	-	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 571E	-	2xFL 591E	-	2xFL 992B	-	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 572E	-	2xFL 592E	-	2xFL 994B	-	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 550E	FL 550E	FL 590E	FL 590E	FL 990B	FL 990B	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 550E	FL 551E	FL 590E	FL 591E	FL 990B	FL 992B	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 550E	FL 552E	FL 590E	FL 592E	FL 990B	FL 994B	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 551E	FL 551E	FL 591E	FL 591E	FL 992B	FL 992B	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 551E	FL 552E	FL 591E	FL 592E	FL 992B	FL 994B	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 560E	FL 560E	FL 600E	FL 600E	FL 991B	FL 991B	FL 705E	FL 715E	FL 725E	FL 735E	FL 317A	FL 327A	FL 337A	FL 347A	FL 503A
FL 560E	FL 561E	FL 600E	FL 601E	FL 991B	FL 993B	FL 705E	FL 715E	FL 725E	FL 735E	FL 317A	FL 327A	FL 337A	FL 347A	FL 503A
FL 560E	FL 562E	FL 600E	FL 602E	FL 991B	FL 995B	FL 705E	FL 715E	FL 725E	FL 735E	FL 317A	FL 327A	FL 337A	FL 347A	FL 503A
FL 561E	FL 561E	FL 601E	FL 601E	FL 993B	FL 993B	FL 705E	FL 715E	FL 725E	FL 735E	FL 317A	FL 327A	FL 337A	FL 347A	FL 503A
FL 561E	FL 562E	FL 601E	FL 602E	FL 993B	FL 995B	FL 705E	FL 715E	FL 725E	FL 735E	FL 317A	FL 327A	FL 337A	FL 347A	FL 503A
FL 570E	FL 570E	2xFL 590E	2xFL 590E	2xFL 990B	2xFL 990B	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 570E	FL 571E	2xFL 590E	2xFL 591E	2xFL 990B	2xFL 992B	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 570E	FL 572E	2xFL 590E	2xFL 592E	2xFL 990B	2xFL 994B	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 571E	FL 571E	2xFL 591E	2xFL 591E	2xFL 992B	2xFL 992B	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E
FL 571E	FL 572E	2xFL 591E	2xFL 592E	2xFL 992B	2xFL 994B	-	FL 710E	-	-	FL 610E	FL 620E	FL 630E	FL 640E	FL 500E

Acessórios para caixas e armários Orion Plus

	Designação	Características	Embal.	Ref.	
	Esquadros de fixação para platinas, montagem nas guias de deslizamento para regulação em profundidade	4 esquadros fornecidos com parafusos de fixação	1	FL 450A	
FL 450A					
	Calha para electrificação horizontal e vertical	largura x profundidade 25 x 60 mm	comp. 2m	2	FL 70Z
FL 70Z					
		40 x 60 mm	comp. 2m	2	FL 71Z
	Braçadeiras guia-fios fixação por encaixe na calha DIN com o suporte UZ 01V1	de secção 2200 mm ² de secção 1600 mm ²	1 jogo	UZ 25V1	
UZ 25V1					
UZ 25V2			1 jogo	UZ 25V2	
			1 jogo = 20 peças		
	Suporte de fixação para braçadeiras guia-fios	fixação por encaixe 1 jogo = 20 peças	1 jogo	UZ 01V1	
UZ 25V1					
UZ 25V2					
	Máscaras para tapar espaços não ocupados dos kits modulares	pré-cortadas a 1/2 RAL 7035	larg. 4	6	FL 871Z
UZ 25V1					
UZ 25V2					
	Porta-etiquetas para tampas	constituído por: - porta-etiquetas transparente autocolante - etiquetas de identificação	larg. 24		JE 003
UZ 25V1					
UZ 25V2					
	Ventiladores para armários em poliamida reforçado cor RAL 7035, alimentação a 230V	potência 20W rotações/mín. 2650/3000 caudal de extração 115m ³ /h l. 250 x a. 250 x p. 113 mm	1	FL 212Z	
FL 212Z					
		potência 29W rotações/mín. 2500 caudal de extração 240m ³ /h l. 250 x a. 250 x p. 121 mm	1	FL 214Z	
		potência 67W rotações/mín. 2480/2650 caudal de extração 520m ³ /h l. 325 x a. 325 x p. 161 mm	1	FL 216Z	
	Grelhas de ventilação IP 54 fornecidas com filtro e guarnição cor RAL 7035	dimensões: l. 150 x a. 150 x p. 28 mm l. 250 x a. 250 x p. 31 mm	1	FL 220Z	
FL 212Z					
			1	FL 224Z	
	Filtros de substituição	para FL 220Z para FL 224Z	2	FL 230Z	
FL 220Z					
FL 253Z			2	FL 234Z	
	Resistências anti-condensação alimentação 230V	30W 80W 150W	1	FL 253Z	
FL 220Z					
			1	FL 255Z	
			1	FL 256Z	
	Termóstato para controlo e regulação da temperatura no interior do armário interruptor com um contacto inversor	fixação em calha DIN regulação de -10° a 80° C l. 29 x a. 68 x p. 45 mm	1	FL 258Z	
FL 258Z					
FL 259Z			1	FL 259Z	
	Pintura com bomba aerossol para retocar as caixas Orion Plus	cor RAL 7035	1	FL 672Z	
FL 258Z					
FL 259Z					
FL 672Z					