


# Infällt FW-skåp

## Kapslingsklass IP 30, Skyddsklass II

**:hager**

Allmän beskrivning  
Normskåp för infällt montage.

Leveransform

- Skåp med dörr
- Bärskenor med påskruvade DIN-skenor för 12 moduler (gäller de kompletta skåpen)
- Frontstycke med slitsar för DIN-komponenter
- En PE/N-anslutning  i varje fält

Norm

DIN VDE 0660, del 500, 504 och 504/A 1 SN EN 60439-3

Märkspänning: AC 400 V / 50 Hz

Märkström: för komponenter upp till 125 A

Skyddsklass: II (dubbelisolerat)

Kapslingsklass: IP 30

Kapslingsklass

Kapslingen håller IP30 utan dörr.

Luft- och krypavstånd

enligt DIN VDE 0110, del 1 och 2/1.89, överspänningskategori III, föroreningsgrad 2, isolermaterial II och IIIa, märkspänning AC 400 V

Dörr

Frontmonterad med dolda justerbara gångjärn, dörren kan höger- eller vänsterhängas. Dörren kan demonteras utan verktyg. Öppningsvinkel 110°.

Dörrlås

Lås med klaffhandtag, plomberbart. Kan bytas ut mot andra slag av låsanordningar.

Noll och jordanslutning

En noll - och jordplint per fält ingår.

Färg: RAL 9010 (Fjällvit)



Flänsar

Löstagbara kabelflänsar upptill och nertill av plast för enkel införing och dragavlastning av ledningar.

Material

Kapsling och dörr pulverlackerad plåt

Inklädning: Plast

Bärskenor: Galvaniserade stålprofiler





Frontstyckehållare: Plast

DIN-skenor: Plåt

Frontstycken: Plast

Infällda FW, djup 110 mm

Ref.nr.	Infällnadsmått		Ytermått ram	
	A	B	C	D
FW31U..	305	502	353	553
FW32U..	555	502	603	553
FW33U..	805	502	853	553
FW41U..	305	652	353	703
FW42U..	555	652	603	703
FW43U..	805	652	853	703
FW51U..	305	802	353	853
FW52U..	555	802	603	853
FW53U..	805	802	853	853
FW54U..	1055	802	1103	853
FW61U..	305	952	353	1003
FW62U..	555	952	603	1003
FW63U..	805	952	853	1003
FW64U..	1055	952	1103	1003
FW71U..	305	1102	353	1153
FW72U..	555	1102	603	1153
FW73U..	805	1102	853	1153



Tekniska  
sidor