

Allmän beskrivning:

Normskåp för infällt montage.

Leveransform:

- Skåp med dörr
- Bårskenor med påskruvade DIN-skenor för 12 moduler(gäller de kompletta skåpen)
- Frontstycke med slitsar för DIN-komponenter
- En PE/N-anslutning **QuickConnect** i varje fält

Norm:

EN 60439-3

Märkspänning:

AC 400 V / 50 Hz

Märkström:

för komponenter max 125 A

Skyddsklass:

II

Kapslingsklass:

IP 30

Skyddsform:

Kapslingen håller IP30 utan dörr.

Dörr:

Frontmonterad med dolda justerbara gångjärn, dörren kan höger eller vänsterhängas. Dörren kan demonteras utan verktyg. Öppningsvinkel 110°.

Dörrlås:

Lås med klaffhandtag, plomberbart. Kan bytas ut mot andra slag av låsanordningar.

PE/N skena

En PE/N anslutning per fält ingår. **QuickConnect**

Färg:

RAL 9010 (Fjällvit)

Flänsar:

Löstagbara kabelflänsar upptill och nertill av plast för enkel införing och dragavlastning av ledningar.

Material

Kapsling och dörr Epoxylackerad plåt

Inklädning:

Plast

Frontstyckehållare:


Plast

DIN-skenor:

Plåt

Frontstycken:

Plast



Infällda FW, djup 110 mm

Ref.nr.	Infällnadsmått		Yttermått ram	
	A	B	C	D
FW31U..	305	502	353	553
FW32U..	555	502	603	553
FW33U..	805	502	853	553
FW41U..	305	652	353	703
FW42U..	555	652	603	703
FW43U..	805	652	853	703
FW51U..	305	802	353	853
FW52U..	555	802	603	853
FW53U..	805	802	853	853
FW54U..	1055	802	1103	853
FW61U..	305	952	353	1003
FW62U..	555	952	603	1003
FW63U..	805	952	853	1003
FW64U..	1055	952	1103	1003
FW71U..	305	1102	353	1153
FW72U..	555	1102	603	1153
FW73U..	805	1102	853	1153

