Bestelgegevens FIBOX MNX PG met uitstootbare openingen.

AFMETING	UITSTOOTBARE OPENING		TYPENUMMER	
breedte/hoogte/diepte	lange zijde PG 9/13.5	korte zijde PG 16/21	grijs deksel	rookleur transparant deksel
130x80x60	2	1	PCP 100/60 G	PCP 100/60 T
130x80x100	2	1	PCP 100/100 G	PCP 100/100 T
130x80x125	2	1	PCP 100/125 G	PCP 100/125 T
130x130x60	2	1	PCP 125/60 G	PCP 125/60 T
130x130x100	2	1	PCP 125/100 G	PCP 125/100 T
130x130x125	2	1	PCP 125/125 G	PCP 125/125 T
180x130x60	3	2	PCP 150/60 G	PCP 150/60 T
180x130x75	3	2	PCP 150/75 G	PCP 150/75 T
180x130x100	3	2	PCP 150/100 G	PCP 150/100 T
180x130x125	3	2	PCP 150/125 G	PCP 150/125 T
180x180x60	3	3	PCP 175/60 G	PCP 175/60 T
180x180x100	3	3	PCP 175/100 G	PCP 175/100 T
255x180x60	5	3	PCP 200/60 G	PCP 200/60 T
255x180x100	5	3	PCP 200/100 G	PCP 200/100 T

Bestelgegevens FIBOX MNX PC/ABS

AFMETING	PC TYPENUMMER		ABS TYPENUMMER	
breedte/hoogte/diepte	grijs deksel	rookkleur transparant deksel	grijs deksel	rookleur transparant deksel
130x80x35	PC 100/35 LG	PC 100/35 LT	ABS 100/35 LG	ABS 100/35 LT
130x80x75	PC 100/75 LG	PC 100/75 LT	ABS 100/75 LG	ABS 100/75 LT
130x80x100	PC 100/100 LG	PC 100/100 LT	ABS 100/100 LG	ABS 100/100 LT
130x80x60	PC 100/60 HG	PC 100/60 HT	ABS 100/60 HG	ABS 100/60 HT
130x80x100	PC 100/100 HG	PC 100/100 HT	ABS 100/100 HG	ABS 100/100 HT
130x80x125	PC 100/125 HG	PC 100/125 HT	ABS 100/125 HG	ABS 100/125 HT
130x130x35	PC 125/35 LG	PC 125/35 LT	ABS 125/35 LG	ABS 125/35 LT
130x130x75	PC 125/75 LG	PC 125/75 LT	ABS 125/75 LG	ABS 125/75 LT
130x130x100	PC 125/100 LG	PC 125/100 LT	ABS 125/100 LG	ABS 125/100 LT
130x130x60	PC 125/60 HG	PC 125/60 HT	ABS 125/60 HG	ABS 125/60 HT
130x130x100	PC 125/100 HG	PC 125/100 HT	ABS 125/100 HG	ABS 125/100 HT
130x130x125	PC 125/125 HG	PC 125/125 HT	ABS 125/125 HG	ABS 125/125 HT
180x130x35	PC 150/35 LG	PC 150/35 LT	ABS 150/35 LG	ABS 150/35 LT
180x130x50	PC 150/50 LG	PC 150/50 LT	ABS 150/50 LG	ABS 150/50 LT
180x130x75	PC 150/75 LG	PC 150/75 LT	ABS 150/75 LG	ABS 150/75 LT
180x130x100	PC 150/100 LG	PC 150/100 LT	ABS 150/100 LG	ABS 150/100 LT
180x130x60	PC 150/60 HG	PC 150/60 HT	ABS 150/60 HG	ABS 150/60 HT
180x130x75	PC 150/75 HG	PC 150/75 HT	ABS 150/75 HG	ABS 150/75 HT
180x130x100	PC 150/100 HG	PC 150/100 HT	ABS 150/100 HG	ABS 150/100 HT
180x130x125	PC 150/125 HG	PC 150/125 HT	ABS 150/125 HG	ABS 150/125 HT
180x180x60	PC 175/60 HG	PC 175/60 HT	ABS 175/60 HG	ABS 175/60 HT
180x180x100	PC 175/100 HG	PC 175/100 HT	ABS 175/100 HG	ABS 175/100 HT
255x180x60	PC 200/60 HG	PC 200/60 HT	ABS 200/60 HG	ABS 200/60 HT
255x180x100	PC 200/100 HG	PC 200/100 HT	ABS 200/100 HG	ABS 200/100 HT

PC = Polycarbonaat • L = Lage onderbak 25mm • G = Grijs • H = Hoge onderbak 50mm • T = Transparant

Technische gegevens

Eigenschappen		Polycarbonaat	ABS
- Beschermingsgraad		IP67	IP67
- Temperatuur bestendigheid:	• materiaal	-40%C - +120%C	-40%C - +80%C
	• continu gebruik	max. +80%C	max. +60%C
- Mechanische sterkte		uitstekend	uitstekend
- Chemische bestendigheid		goed	goed
- Standaard kleur		grijs, RAL 7035	grijs, RAL 7035
- Brandbaarheid		UL 94-V2	UL 94-HB
- Toxiciteit		halogeenvrij	halogeenvrij

Weber Nederland B.V., postbus 30, 7740 AA Coevorden, tel. 0524 59 58 00, fax 0524 51 22 49

WEBER

FIBOX MNX SWING-PANEL
kunststof kasten
PG PC/ABS





Polycarbonaat en ABS-kasten

Door de mogelijkheid van onderbakken in 2 hoogtes (25 en 50mm) en deksels in 4 hoogtes (10, 25, 50 en 75mm) biedt de MNX serie een uniek aantal inbouwdieptes.

Multifunctionele bevestigingsnokken

De 50mm diepe onderbak is voorzien van bevestigingsnokken met 3 verschillende niveaus. Het hoogste niveau van de hoeknokken brengt de printplaat boven alle andere nokken. Het middelste niveau, met extra ondersteuningspunten, is bij uitstek geschikt voor de montage van DIN-rail, zowel horizontaal als verticaal. Op het laagste niveau is het mogelijk om de printplaat tussen de nokken te klemmen.

Dekselschroeven

De kasten zijn voorzien van kunststof dekselschroeven met sleuf/kruis. Voor handbediening kan een losse vleugelkop in deze schroef geklikt worden. De schroeven zijn eenvoudig te verzegelen.

Scharnierend paneel voor instrumentatie

De stevige aluminium frontplaat kan scharnierend worden bevestigd met behulp van een praktische scharnierbeugel. Deze scharnierbeugel kan op elke gewenste diepte gemonteerd worden, (zonder additionele bewerking). Met deze beugel is het ook mogelijk om printplaten scharnierend te bevestigen.

Dekselscharnieren

Met behulp van stevige kunststof scharnieren die aan de buitenzijde worden bevestigd kan het deksel scharnierend worden gemaakt. Afdekkapjes voor zowel het scharnier als voor de niet gebruikte dekselschroefopeningen zorgen voor een fraaie afwerking.

Deksels

De deksels worden geleverd in grijze en in rookkleurige transparante uitvoering.
Ze zijn fraai van uitvoering. De buitenste rand is iets verhoogd en gematteerd. Deze rand maakt het deksel zeer geschikt voor de bevestiging van membraamschakelaars, stickers, etc.

Uitstootbare wartelpoorten

Kasten met een 50mm diepe onderbak zijn ook leverbaar in een uitvoering met uitstootbare wartel openingen. (Alleen in de polycarbonaat uitvoering)



Accessoires voor FIBOX MNX PG en PC/ABS.

- Scharnierbeugel.
- HFP 130.
- HFP 180.
- Vleugelkop voor dekselschroeven.
- MB 14552.
- Scharnier.
- TH-A
- Montageplaat, metaal.
- Frontplaat, aluminium.
- Afdichtdop voor dekselschroef.
- Wandbevestigingsoor.
- DIN-rail, 15mm breed.
- DIN-rail, 35mm breed.