

Mehr Verdrahtungsraum in univers Z Schränken: neuer Etagenadapter zum senkrechten Einbau



Leitungseinführung und Verdrahtung werden bei der Montage von Verteilern für den Elektrotechniker häufig zu einem nervenaufreibenden Geduldsspiel. Beengte Platzverhältnisse erhöhen Installationszeiten und Verletzungsrisiko gleichermaßen. Oft würden schon wenige Zentimeter Platzgewinn für eine schnellere und einfachere Montage ausreichen. Konstruktive Änderungen ermöglichen es, diese entscheidenden Zentimeter in Verteilergehäusen zu gewinnen, und erleichtern so dem Elektrotechniker spürbar die Arbeit.

Senkrecht montierte Etagenadapter

Hager hat sich dieses Problems angenommen und einen Etagenadapter für die aktuelle Generation der univers Z Gehäuse entwickelt, der im Gegensatz zu konventionellen Ausführungen nicht waagrecht, sondern senkrecht eingebaut wird. Dieser neue Adapter für PE/N-Quick-Connect-Steck-klemmen kann im Kopf- und Fußteil der Schränke sowohl rechts als auch links eingesetzt werden.

Der Vorteil gegenüber einer waagerechten Montage: Dem Elektrotechniker steht dadurch mehr Verdrahtungsraum im oberen und unteren Anschlussraum zur Verfügung sowie mehr Platz für weitere Steckplätze auf dem Adapter selbst. Im Ergebnis profitiert der Elektrotechniker durch die deutlich verbesserten Platzverhältnisse von einer leichteren Leitungseinführung und einer einfacheren Verdrahtung.

Alle univers Z Zählerschränke der aktuellen Generation sind ab Werk mit einer entsprechenden Aufnahme ausgestattet, auf die der Etagenadapter einfach aufgeschraubt werden kann. Die neuen Bauteile können separat als Zubehör bestellt werden – entweder unbestückt oder gleich mit PE/N-Klemmen versehen.

Bereits ab Werk lieferbar sind vier Hager-Einbausätze in den Bauhöhen 950 mm, 1100 mm, 1250 mm und 1400 mm für univers Z Gehäuse, denen serienmäßig die neuen Etagenadapter zur senkrechten Montage beiliegen.



FZ384

PE/N-Klemmen auf Träger mit QuickConnect Technik, senkrecht

Bezeichnung	Querschnitt [mm ²]	VPE	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Träger m. 2x28 PE/N-Klemmen, Quick-Connect	N+PE 6x25 + 22x4	1	FZ384	H61	20,30



UZ00K2

Etagenadapter, unbestückt

Eigenschaften:

- zur senkrechten Montage im Kopf- oder Fußteil

Bezeichnung	Best.Nr.	PrGr	Preis €/St.
Etagenadapter für PE/N-Klemmen	UZ00K2		3,60

Neben den bereits seit Langem bekannten Einbauverteiltern mit waagrecht montierten PE/N-Klemmen werden nun auch Einbauverteilter mit Etagenadapter angeboten.

Schrank-Höhe	Verteiler / Einbausätze		Schrank-Höhe	Verteiler / Einbausätze	
950 mm			1250 mm		
	ZU26KS 136,30	ZU26XS 140,00		ZU48KS 171,50	ZU48XS 176,30
1100 mm			1400 mm		
	ZU37KS 164,80	ZU37XS 169,30		ZU59KS 201,80	ZU59XS 207,10

ZU..KS: PE/N Klemmen in herkömmlicher Einbauweise

ZU..XS: PE/N Klemmen zur senkrechten Montage auf Etagenadapter liegen bei

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 12/2008