

Inbouwkanaal voor systeemwanden tehalit.BKIS

Een moderne zakelijke omgeving vraagt om flexibiliteit ten aanzien van de installatie. Het nieuwe inbouwkanaal tehalit.BKIS onderscheidt zich op dit gebied met een reeks van praktische en gebruiksvriendelijke oplossingen. De omvangrijke BKIS productreeks geeft u volledige vrijheid om zelf te bepalen waar alle aansluitingen komen.


Met binnen- en buitenhoeken, T-stukken, eindprofielen, platte hoekprofielen voor enkelvoudige (12,5 mm) en dubbele (25 mm) gipswanden en kanaalsystemen met een of meerdere kanalen maakt u in elke ruimte korte metten met elke hoek.





tehalit.BKIS Enkelvoudige gipswand (12,5 mm) Profielen en hulpstukken	10.6
-----------------------------------------------------------------------------	------

tehalit.BKIS Dubbele gipswand (25 mm) Profielen en hulpstukken	10.9
----------------------------------------------------------------------	------


tehalit.BKIS Toebehoren	10.12
----------------------------	-------




- 1 BKIS zijprofiel 25 mm
- 2 BKIS zijprofiel 12,5 mm
- 3 BKIS middenstuk 12,5/25 mm
- 4 Deksel
- 5 Montagehouder




Bevestiging van de montagehouder.




Plaatsen en bevestigen van het zij-profiel en deksel.



Montagehouder met kabelgeleiding.



Opliggende inbouwmodule met steekconnector.



Geringe afwijkingen van de RAL-kleur zijn mogelijk. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Standaard kleuren

RAL9010, helderwit

RAL9011, zwart

VERZ, verzinkt




BKIS12130 met gesloten profiel en master/slave wandcontactdoos

tehalit.BKIS

Voorsprong door flexibiliteit

Voor een moderne kantooromgeving is het belangrijk dat de elektrische installatie snel en eenvoudig kan worden aangepast aan de wensen van de gebruikers. Door het BKIS inbouwkanaal voor systeemwanden is elk kantoor optimaal voorbereid op de toekomst. Door de compacte vormgeving en het ingetogen design valt het kanaal in geen enkele ruimte uit de toon en zit het niet in de weg voor de plaatsing van werkplekken. Hierdoor kan de beschikbare ruimte optimaal benut worden voor de indeling van werkplekken en is men niet langer afhankelijk van bestaande aansluitingen.



Voordelen voor u:

- Snelle en eenvoudige montage
- Compact design
- Gescheiden kanalen voor data en energie
- Veelzijdig leveringsprogramma


Technische eigenschappen:

- Materiaal: verzinkt plaatstaal
- Kleuren: RAL9010, helderwit
RAL9011, zwart
VERZ, verzinkt
- Geschikt voor modules van 45 mm, 60 mm en ecoline
- Inbouw mogelijk in systeemwanden met panelen van 12,5 mm en 25 mm dik
- Brandwerend conform DIN 4102-2


Expert tips



Stap 1 :
Eén montagesteun
per dwarssteun gebruiken.



Stap 2 :
Montage van de panelen
tegen de montagesteunen.



Stap 3 :
Zijprofielen
in de montagesteunen klikken en
vergrendelen.



Stap 4 :
**Plaatsen van
inbouwmodulen**
van het formaat 45 mm, 60 mm
en ecoline in het kabelkanaal.



Stap 5 :
**Montage
deksel 80 mm**
om de kabelkanalen te sluiten en
het geheel perfect af te werken.



Stap 6 :
Gebruik van hulpstukken
om het BKIS-kanaal op dezelfde
wijze te installeren als een
conventioneel kabelkanaal.

- In de wand geïntegreerd kanaalsysteem voor staande wanden
- Constructie met zijprofielen, montagedrager en deksel (80 mm)
- Per lengte (2 m) kanaalsysteem 4 m zijprofiel, 2 m deksel en montagehouders (1 per staander) bestellen
- Voor standaard gipswanden (12,5 mm dik)
- Kanaal met 1 of 2 compartimenten
- Kanaalbreedte bij enkelvoudige montage ca. 130 mm
- Voor opliggende ecoline modules of het kallysto programma
- Opgebouwd uit profielen
- Houdt rekening met aardingsvoorschriften

Lengte
2000 mm

Componenten
Basisprofiel, separate deksel
Basisprofiel = 2 x zijprofiel

Kleuren
RAL9010, helderwit
RAL9011, zwart
VERZ, verzinkt

Materiaal
Verzinkt plaatstaal

Materiaal montagehouder
Polyamide



BKIS1213019010

BKIS zijprofiel voor standaard gipswand, plaatstaal

- Voor standaard gipswanden (12,5 mm)

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS zijprofiel, helderwit	32 m	BKIS1213019010
BKIS zijprofiel, zwart	32 m	BKIS1213019011
BKIS zijprofiel, verzinkt	32 m	BKIS121301VERZ



BKIS251301M9010

BKIS middenstuk voor standaard en dubbele gipswand, plaatstaal

- Voor enkelvoudige of dubbele gipswanden
- Voor twee- of meerkanaals installaties

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS middenstuk, helderwit	16 m	BKIS251301M9010
BKIS middenstuk, zwart	16 m	BKIS251301M9011
BKIS middenstuk, verzinkt	16 m	BKIS251301MVERZ



BRS08029010

BKIS deksel, plaatstaal

- Deksel 80 mm

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS deksel, helderwit	32 m	BRS08029010
BKIS deksel, zwart	32 m	BRS08029011
BKIS deksel, verzinkt	32 m	BRS0802VERZ

NB: in de gedrukte catalogus staan bij de deksels verkeerde bestelnummers




BKIS121303E9010

BKIS buitenhoek voor standaard gipswand, plaatstaal

- Voor standaard gipswanden (12,5 mm)
- Incl. 2 BKISKPE-koppelingen

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS buitenhoek, helderwit	1 st	BKIS121303E9010
BKIS buitenhoek, zwart	1 st	BKIS121303E9011
BKIS buitenhoek, verzinkt	1 st	BKIS121303EVERZ




BKIS121303D9010

BKIS meerkanaals buitenhoek voor standaard gipswand, plaatstaal

- Voor standaard gipswanden (12,5 mm)
- Voor twee- of meerkanaals installaties
- Incl. 2 BKISKPE-koppelingen

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS meerkanaals buitenhoek, helderwit	1 st	BKIS121303D9010
BKIS meerkanaals buitenhoek, zwart	1 st	BKIS121303D9011
BKIS meerkanaals buitenhoek, verzinkt	1 st	BKIS121303DVERZ




BKIS121304E9010

BKIS binnenhoek voor standaard gipswand, plaatstaal

- Voor standaard gipswanden (12,5 mm)
- Incl. 2 BKISKPE-koppelingen

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS binnenhoek, helderwit	1 st	BKIS121304E9010
BKIS binnenhoek, zwart	1 st	BKIS121304E9011
BKIS binnenhoek, verzinkt	1 st	BKIS121304EVERZ




BKIS121304D9010

BKIS meerkanaals binnenhoek voor standaard gipswand, plaatstaal

- Voor standaard gipswanden (12,5 mm)
- Voor twee- of meerkanaals installaties
- Incl. 2 BKISKPE-koppelingen

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS meerkanaals binnenhoek, helderwit	1 st	BKIS121304D9010
BKIS meerkanaals binnenhoek, zwart	1 st	BKIS121304D9011
BKIS meerkanaals binnenhoek, verzinkt	1 st	BKIS121304DVERZ




BKIS121305E9010

BKIS vlak hoekprofiel voor standaard gipswanden, plaatstaal

- Voor standaard gipswanden (12,5 mm)
- Incl. 3 BKISKPE-koppelingen

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS vlak hoekprofiel, helderwit	1 st	BKIS121305E9010
BKIS vlak hoekprofiel, zwart	1 st	BKIS121305E9011
BKIS vlak hoekprofiel, verzinkt	1 st	BKIS121305EVERZ



BKIS121305D9010

BKIS meerkanaals vlak hoekprofiel voor standaard gipswanden, plaatstaal

- Voor standaard gipswanden (12,5 mm dikte)
- Voor twee- of meerkanaals installaties
- Incl. 3 BKISKPE-koppelingen

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS meerkanaals vlak hoekprofiel, helderwit	1 st	BKIS121305D9010
BKIS meerkanaals vlak hoekprofiel, zwart	1 st	BKIS121305D9011
BKIS meerkanaals vlak hoekprofiel, verzinkt	1 st	BKIS121305DVERZ



BKIS121306E9010

BKIS eindstuk voor standaard gipswanden, plaatstaal

- Voor standaard gipswanden (12,5 mm)

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS eindstuk, helderwit	1 st	BKIS121306E9010
BKIS eindstuk, zwart	1 st	BKIS121306E9011
BKIS eindstuk, verzinkt	1 st	BKIS121306EVERZ



BKIS121306D9010

BKIS meerkanaals eindstuk voor standaard gipswanden, plaatstaal

- Voor standaard gipswanden (12,5 mm)
- Voor twee- of meerkanaals installaties

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS meerkanaals eindstuk, helderwit	1 st	BKIS121306D9010
BKIS meerkanaals eindstuk, zwart	1 st	BKIS121306D9011
BKIS meerkanaals eindstuk, verzinkt	1 st	BKIS121306DVERZ




BKIS121308E9010

BKIS T-stuk voor standaard gipswanden, plaatstaal

- Voor standaard gipswanden (12,5 mm)
- Incl. 4 BKISKPE-koppelingen

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS T-stuk, helderwit	1 st	BKIS121308E9010
BKIS T-stuk, zwart	1 st	BKIS121308E9011
BKIS T-stuk, verzinkt	1 st	BKIS121308EVERZ



BKIS121308D9010

BKIS meerkanaals T-stuk voor standaard gipswanden, plaatstaal

- Voor standaard gipswanden (12,5 mm)
- Voor twee- of meerkanaals installaties
- Incl. 4 BKISKPE-koppelingen

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS meerkanaals T-stuk, helderwit	1 st	BKIS121308D9010
BKIS meerkanaals T-stuk, zwart	1 st	BKIS121308D9011
BKIS meerkanaals T-stuk, verzinkt	1 st	BKIS121308DVERZ

- In de wand geïntegreerd kanaalsysteem voor staande wanden
 - Constructie met zijprofielen, montagedrager en deksel (80 mm)
 - Per lengte (2 m) kanaalsysteem 4 m zijprofiel, 2 m deksel en montagehouders (1 per staander) bestellen
 - Voor standaard gipswanden (12,5 mm dik)
 - Kanaal met 1 of 2 compartimenten
 - Kanaalbreedte bij enkelvoudige montage ca. 130 mm
 - Voor opliggende ecoline modules of het kallysto programma
 - Opgebouwd uit profielen
 - Houdt rekening met aardingsvoorschriften
- Lengte**
2000 mm
- Componenten**
Basisprofiel, separate deksel
Basisprofiel = 2 x zijprofiel
- Kleuren**
RAL9010, helderwit
RAL9011, zwart
VERZ, verzinkt
- Materiaal**
Verzinkt plaatstaal
- Materiaal montagehouder**
Polyamide



BKIS1213019010

BKIS zijprofiel voor standaard gipswand, plaatstaal

- Voor standaard gipswanden (12,5 mm)

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS zijprofiel, helderwit	32 m	BKIS1213019010
BKIS zijprofiel, zwart	32 m	BKIS1213019011
BKIS zijprofiel, verzinkt	32 m	BKIS121301VERZ



BKIS251301M9010

BKIS middenstuk voor standaard en dubbele gipswand, plaatstaal

- Voor enkelvoudige of dubbele gipswanden
- Voor twee- of meerkanaals installaties

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS middenstuk, helderwit	16 m	BKIS251301M9010
BKIS middenstuk, zwart	16 m	BKIS251301M9011
BKIS middenstuk, verzinkt	16 m	BKIS251301MVERZ




BRS08029010

BKIS deksel, plaatstaal

- Deksel 80 mm

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS deksel, helderwit	32 m	BRS08029010
BKIS deksel, zwart	32 m	BRS08029011
BKIS deksel, verzinkt	32 m	BRS0802VERZ

NB: in de gedrukte catalogus staan bij de deksels verkeerde bestelnummers



BKIS251303E9010

BKIS buitenhoek voor dubbele gipswand, plaatstaal

- voor dubbele gipswanden (25 mm)
- Incl. 2 BKISKPE-koppelingen

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS buitenhoek, helderwit	1 st	BKIS251303E9010
BKIS buitenhoek, zwart	1 st	BKIS251303E9011
BKIS buitenhoek, verzinkt	1 st	BKIS251303EVERZ




BKIS251303D9010

BKIS meerkanaals buitenhoek voor dubbele gipswand, plaatstaal

- voor dubbele gipswanden (25 mm)
- voor twee- of meerkanaals installaties
- Incl. 2 BKISKPE-koppelingen

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS meerkanaals buitenhoek, helderwit	1 st	BKIS251303D9010
BKIS meerkanaals buitenhoek, zwart	1 st	BKIS251303D9011
BKIS meerkanaals buitenhoek, verzinkt	1 st	BKIS251303DVERZ




BKIS251304E9010

BKIS binnenhoek voor dubbele gipswand, plaatstaal

- Voor dubbele gipswanden (25 mm)
- Incl. 2 BKISKPE-koppelingen

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS binnenhoek, helderwit	1 st	BKIS251304E9010
BKIS binnenhoek, zwart	1 st	BKIS251304E9011
BKIS binnenhoek, verzinkt	1 st	BKIS251304EVERZ



BKIS251304D9010

BKIS meerkanaals binnenhoek voor dubbele gipswand, plaatstaal

- Voor dubbele gipswanden (25 mm)
- Voor twee- of meerkanaals installaties
- Incl. 2 BKISKPE-koppelingen

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS meerkanaals binnenhoek, helderwit	1 st	BKIS251304D9010
BKIS meerkanaals binnenhoek, zwart	1 st	BKIS251304D9011
BKIS meerkanaals binnenhoek, verzinkt	1 st	BKIS251304DVERZ




BKIS251305E9010

BKIS vlak hoekprofiel voor dubbele gipswanden, plaatstaal

- Voor dubbele gipswanden (25 mm)
- Incl. 3 BKISKPE-koppelingen

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS vlak hoekprofiel, helderwit	1 st	BKIS251305E9010
BKIS vlak hoekprofiel, zwart	1 st	BKIS251305E9011
BKIS vlak hoekprofiel, verzinkt	1 st	BKIS251305EVERZ



BKIS251305D9010

BKIS meerkanaals vlak hoekprofiel voor dubbele gipswanden, plaatstaal

- Voor dubbele gipswanden (25 mm)
- Voor twee- of meerkanaals installaties
- Incl. 3 BKISKPE-koppelingen

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS meerkanaals vlak hoekprofiel, helderwit	1 st	BKIS251305D9010
BKIS meerkanaals vlak hoekprofiel, zwart	1 st	BKIS251305D9011
BKIS meerkanaals vlak hoekprofiel, verzinkt	1 st	BKIS251305DVERZ



BKIS251306E9010

BKIS eindstuk voor dubbele gipswanden, plaatstaal

- Voor dubbele gipswanden (25 mm)

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS eindstuk, helderwit	1 st	BKIS251306E9010
BKIS eindstuk, zwart	1 st	BKIS251306E9011
BKIS eindstuk, verzinkt	1 st	BKIS251306EVERZ



BKIS251306D9010

BKIS meerkanaals eindstuk voor standaard gipswanden, plaatstaal

- Voor dubbele gipswanden (25 mm)
- Voor twee- of meerkanaals installaties

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS meerkanaals eindstuk, helderwit	1 st	BKIS251306D9010
BKIS meerkanaals eindstuk, zwart	1 st	BKIS251306D9011
BKIS meerkanaals eindstuk, verzinkt	1 st	BKIS251306DVERZ




BKIS251308E9010

BKIS T-stuk voor dubbele gipswanden, plaatstaal

- Voor dubbele gipswanden (25 mm)
- Incl. 4 BKISKPE-koppelingen

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS T-stuk, helderwit	1 st	BKIS251308E9010
BKIS T-stuk, zwart	1 st	BKIS251308E9011
BKIS T-stuk, verzinkt	1 st	BKIS251308EVERZ



BKIS251308D9010

BKIS meerkanaals T-stuk voor dubbele gipswanden, plaatstaal

- Voor dubbele gipswanden (25 mm)
- Voor twee- of meerkanaals installaties
- Incl. 4 BKISKPE-koppelingen

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
BKIS meerkanaals T-stuk, helderwit	1 st	BKIS251308D9010
BKIS meerkanaals T-stuk, zwart	1 st	BKIS251308D9011
BKIS meerkanaals T-stuk, verzinkt	1 st	BKIS251308DVERZ




BKIS130MHU

Montagehouder, universeel, polyamide

- Universele montagehouder

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Montagehouder universeel, PA	25 st	BKIS130MHU



BKIS130MHP

Montagehouder Protektor, polyamide

- Montagehouder Protektor, speciaal aangepast voor Protektor standprofielen

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Montagehouder Protektor, PA	25 st	BKIS130MHP



BKISKPE

Universele koppeling

- Als verbinding tussen enkelvoudige kanaalprofielen
- Montagehouder voor componenten in éénkanaals installaties
- Montagehouder bij verticale montage van enkelvoudig kanaalprofiel

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Koppeling BKIS universeel, enkelvoudig	20 st	BKISKPE




BKISKPD

Universele koppeling, meervoudig

- Als verbinding tussen meervoudige kanaalprofielen
- Montagehouder voor componenten in meerkanaals installaties
- Montagehouder bij verticale montage van meervoudige kanaalprofiel

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Koppeling BKIS universeel, meervoudig	12 st	BKISKPD



G2401

Universele aardklem, verzinkt plaatstaal

- Voor de elektrische verbinding tussen wandkanaal en deksel

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Universele aardklem BRSN	10 st	G2401



L4187CHRO

Aardklem

- Voor basisaansluiting op G2400/G2401 tot een doorsnede van max. 10 mm²

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Aardklem, verchroomd	10 st	L4187CHRO



L4181GNGE

Aardleiding

- Steekklemmen, doorsnede 4 mm², voor elektrische verbinding tussen kanaal en deksel en voor overbrugging tussen kanaaldelen

Omschrijving	Pakinhoud	Best.nr.
Aardleiding, L= 150 mm, steekklemmen	100 st	L4181GNGE
Aardleiding, L= 300 mm, steekklemmen	100 st	L4182GNGE
Aardleiding, L= 600 mm, steekklemmen	25 st	L4183GNGE