


Boligskappakker



univers boligskappakker

Boligskappakker fra Hager består av 4 forskjellige typer tilpasset de mest vanlige behov. Boligskapene leveres komplett med skap, overbelastningsvern, overspenningsvern, jordfeilautomater og annet nødvendig utstyr inkludert.



Enkel justering av dør uten bruk av verktøy.



Stor fleksibel flens med 45 innføringsmuligheter.



Forsterket rørflensfeste med fire festeskruer.



Avtagbare transportbeskyttere.



Monteringssett for innfelling i trevegg. Ingen boring i skapet.



Praktisk 2-delt eske med borehullskisse for bruk som mal.



Skjult ledningsinnføring leveres som tilleggsutstyr.



Boligskapene leveres i isolasjonsklasse II, dobbeltisolert, IP44.



BS42D5N El.nr.: 24 715 75

IT-nett 3 x 50A

- 1 x **FP42N3N** Sikringskap IP44, Kl.II dobbeltisolert
- 1 x **NAN350** Overbelastningsvern, 3x50A, SCP
- 1 x **SPN315** Overspenningsvern klasse C, 3-polet 275V
- 1 x **ADA320N** Jordfeilautomat 2P, 20A B, 30mA A
- 1 x **ADA366N** Jordfeilautomat 2P, 16A C, 30mA A
- 6 x **ADA316N** Jordfeilautomat 2P, 16A B, 30mA A

Nødvendige faseskinner, ledningssett og målersøyfer samt innfellingsflenser er vedlagt.

Utvendige mål: H=650 mm B=550 mm D=205 mm



BS52D5N El.nr.: 24 715 76

IT-nett 3 x 50A

- 1 x **FP52N3N** Sikringskap IP44, Kl.II dobbeltisolert
- 1 x **NAN350** Overbelastningsvern, 3x50A, SCP, 10kA
- 1 x **SPN315** Overspenningsvern klasse C, 3-polet 275V
- 6 x **ADA316N** Jordfeilautomat, 2P, 16A B, 30mA A
- 1 x **ADA320N** Jordfeilautomat, 2P, 20A B, 30mA A
- 1 x **ADA366N** Jordfeilautomat, 2P, 16A C, 30mA A

Nødvendige faseskinner, ledningssett og målersøyfer samt innfellingsflenser er vedlagt.

Utvendige mål: H=800 mm B=550 mm D=205 mm



BS52D6N El.nr.: 24 715 77

IT-nett 3 x 63A

- 1 x **FP52N3N** Sikringskap IP44, Kl.II dobbeltisolert
- 1 x **NAN363** Overbelastningsvern, 3x63A, SCP, 10kA
- 1 x **SPN315** Overspenningsvern klasse C, 3-polet 275V
- 7 x **ADA316N** Jordfeilautomat, 2P, 16A B, 30mA A
- 1 x **ADA320N** Jordfeilautomat, 2P, 20A B, 30mA A
- 2 x **ADA366N** Jordfeilautomat, 2P, 16A C, 30mA A

Nødvendige faseskinner, ledningssett og målersøyfer samt innfellingsflenser er vedlagt.

Utvendige mål: H=800 mm B=550 mm D=205 mm



BS42E4N El.nr.: 24 715 78

TN-nett 4 x 40A

- 1 x **FP42N3N** Sikringskap IP44, Kl.II dobbeltisolert
- 1 x **NAN440** Overbelastningsvern, 4x40A, SCP
- 1 x **SPN415** Overspenningsvern klasse C, 4-polet 275V
- 6 x **ADA916G** Jordfeilautomat 1+N, 16A B, 30mA A
- 1 x **ADA966G** Jordfeilautomat 1+N, 16A C, 30mA A
- 1 x **ADA920G** Jordfeilautomat 1+N, 20A B, 30mA A

Nødvendige faseskinner, ledningssett og målersøyfer samt innfellingsflenser er vedlagt.

Utvendige mål: H=650 mm B=550 mm D=205 mm

Hager Systemer as
Industriveien 8B
Postboks 391
1471 Lørenskog

Tel. 67 91 16 20
Fax. 67 91 16 49

E-mail: kundeservice@hager.no

