


Toebehoren tebis KNX

In dit hoofdstuk vindt u allerlei toebehoren voor de tebis-KNX-producten van de voorgaande hoofdstukken, zoals batterijen, isolatiekapjes, datarails, etc.







TG401

Vervangingsbatterij

Eigenschappen:
- Lithiumbatterij 3 V

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Batterij CR2430 3V voor schakelaars TD-serie en kallysto en afst.bed. TU4xx	10	TG401
Batterij 1/2 AA 3V voor inbouwelingen TR302 en TR304	1	TG402
Batterij 1/3 N 3V voor afstandsbedieningen TU204, TU208 en TU224	1	TG403



UYTG0XXK

Isolatiekapjes

Eigenschappen:
- Vinyl, transparant
- Om 230V- en SELV-circuits te scheiden

Meer informatie over toepassing en montage op pagina **14.65**.

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Isolatiekapje voor buskabelverbindingen	10 sets	UYTG0XXK
Isolatiekapje voor schakeluitgangen TXA201/TXB202	10 stuks	UYTXB20XK



SP202N


Apparaatbeveiliging, fijnbeveiliging D

Aanbevolen fijnbeveiliging tegen overspanning.

Eigenschappen:
- L/N beschermingsniveau: $\leq 1,25$ kV
- L (N)/PE beschermingsniveau: $\leq 1,5$ kV
- 1 + N - PE met bedrijfssignalering

Voor uitgebreide informatie over overspanningsbeveiliging raadpleeg www.hager.nl/e-catalogus.

Omschrijving	Mod.	Verp.	Best.nr.
Apparaatbeveiliging, fijnbeveiliging D	2	1	SP202N



TG029

Overspanningsbeveiliging voor buskabel 30 V

Eigenschappen:
- 2-polige veiligheidsuitschakeling
- Niet geschikt voor netspanning

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Overspanningsbeveiliging voor buskabel 30 V	1	TG029



WUJ70

Universeel scheidingsrelais voor 2 motoren

Bestemd voor het gelijktijdig aansturen van 2 inductieve belastingen die niet direct parallel geschakeld mogen worden (volg richtlijnen van motorfabrikant).

- 230 V AC motoren voor rolluiken, zonwering
- 230 V AC motoren voor ventilatie
- Verlichting

Eigenschappen:
- 2 kanalen in/2x2 kanalen uit
- 230 V AC, 8A (cos phi=1) 3 A (cos phi = 0,6)
- Schroefklem aansluiting
- 100% inschakelen toegestaan
- Afmeting (hxbxd): 52 x 50 x 22 mm

Zie pagina **14.78** voor het aansluitschema

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Scheidingsrelais, 230 V, universeel, voor aansturing van 2 motoren	1	WUJ70

Datarails

Met de datarail zijn modulaire componenten via drukcontacten eenvoudig met elkaar te verbinden in de meterkast. De datarails met zelfklevende onderlaag zijn speciaal op het veelzijdige univers verdeel-systeem afgestemd.



TG030

Datarail voor DIN-rail, diepte 7,5 mm

Eigenschappen

- Breedte: 40 mm
- Lengte: 214 mm
- 4 sporen
- Met onderlaag
- Zelfklevend

Omschrijving

Datarail voor DIN-rail, diepte 7,5 mm, zelfklevend

Best.nr.

TG030



TG031

Datarail voor DIN-rail, diepte 13,5 mm

Eigenschappen

- Breedte: 40 mm
- Lengte: 214 mm
- 4 sporen
- Met onderlaag
- zelfklevend

Omschrijving

Datarail voor DIN-rail, diepte 13,5 mm, zelfklevend

Best.nr.

TG031



TG007

Afdekstrook voor datarail

Eigenschappen

- Lengte: 243 mm

Omschrijving

Afdekstrook voor datarail, 243 mm

Mod. Verp.

13 5

Best.nr.

TG007



TG008

TG025

Busklemmen

Omschrijving

Busklemmen, 2-polig (rood/zwart)

Busklemmen, 2-polig (geel/wit)

Verp.


50

50

Best.nr.

TG008

TG025



TG018

Buskabel

Eigenschappen

- EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 (testspanning 4 kV)

Omschrijving

Buskabel, lengte 100 m

Buskabel, lengte 500 m

Buskabel, halogeenvrij, 100 m

Buskabel, halogeenvrij, 500 m

Verp.

1

1

1

1

Best.nr.

TG018

TG019

TG060

TG061