

När ledningar blir överflödiga

Radioprodukter skapar möjligheter till mångsidiga lösningar i elinstallationen. Det finns inga anläggningar som är omöjliga. Tebissystemet öppnar för installationer som av kostnadsskäl tidigare varit ogenomförbara där man behövde ledningar.

Idag kan du använda tebis radio, en installationslösning som kräver en liten insats eftersom styrsignalerna överförs via radio. Tebis radio fortsätter konsekvent med samma komfort och enkelhet som kännetecknar styrsystemet tebis TX.

Installationsbesparingar

Istället för att öppna väggarna i fler rum för att förlägga ledningar infällt, kan apparater kommunicera med varandra via radio. Radiosignalen klarar upp till 30 m inomhus och 100 m utomhus. Vid längre avstånd kan aktorer fungera som radioförstärkare för styrsignalerna.

Störsäker radioteknik

Tebissystemet baseras på buss-teknik enligt KNX-världsstandard. Tebis radio hamnar aldrig i konflikt med andra radiosignalsystem.



Sändning sker på frekvens 868,3 MHz - alltså på ett område som är reserverat för användning inom byggnader. Med programmeringsverktyget TX100 överförs och programmeras samtliga funktioner till sensorer och aktorer och med de extra mätfunktionerna kan signalen hos radiosändaren kontrolleras.



Programmeringsverktyg TX100



Produkt	Ref.nr	E-nr
Programmeringsenhet tebis TX	TX100	1765530
Radioförstärkare, vit	TR140A	1765535
Radioförstärkare, silver	TR140B	1765536
Radiosensor, 2 ing. batteri	TR302A	1765537
Radiosensor, 4 ing. batteri	TR304A	1765538
Radiosensor, 2 ing. 230 V	TR302B	1765539
Radiosensor, 4 ing. 230 V	TR304B	1765540
Radioaktor 1 utg. 16 A	TR201	1765541
Dimmeraktor radio 200 W	TR210	1765548
Radiosensor/aktor 10 A	TR501	1765542
Radio jalusiaktor 1 utg.	TR221	1765543
Radio jalusiaktor 1 utg. / 2 ing.	TR521	1765544
Radio uttagsadapter 16A	TR270D	1765545
Radio uttagsadapter dimmer 200 W	TR271D	1765546
1-knapp vit	TD100	1765050
1-knapp silver	TD101	1765051
1-knapp vit med märkning	TD110	1765052
1-knapp silver med märkning	TD111	1765053
2-knapp vit	TD200	1765054
2-knapp silver	TD201	1765055
2-knapp vit med märkning	TD210	1765056
2-knapp silver med märkning	TD211	1765057
2-knapp vit med märkning	TD250	1765058
2-knapp silver med märkning	TD251	1765059
3-knapp vit	TD300	1765060
3-knapp silver	TD301	1765061
3-knapp vit med märkning	TD310	1765062
3-knapp silver med märkning	TD311	1765063
4-knapp fjärrkontroll	TU204A	1765575
8-knapp fjärrkontroll	TU208A	1765576
24-knapp fjärrkontroll	TU224A	1765577