

**4 knapps display**

Komponent med bussanslutning som kombination av 4 x knappar och LCD display. Ram med apparat för infälld inbyggnad i 60 mm apparatdosa.

4-vals tryckknappar:

4 knappar fritt funktionsutnyttjande. De 4 touchknapparna möjliggör alla styrfunktioner som PÅ/AV, UPP/NER, scenario, etc.

LCD-display:

Betjänar till statusindikering och ytterligare indikeringar i kombination med övriga komponenter som är anslutna till systemet. På så sätt kan ljusvärden hos ett skymningsrelä, temperaturer (inne/ute) eller väderdata (vindhastighet, lux värden) ges från en väderstation. Dessa data kan visas via symboler (symbolbibliotek, t ex ljussymbol) eller via fri text.

Dessutom kan statusindikationerna anknytas till logiska funktioner som OCH resp ELLER funktioner.

Displayuppbyggnad

- Uppdelat i ett centralt område och fyra ytterområden (1/knapp)

- Centralt område: visar 1-4 rader (lika stora tecken)

- Alla områden möjliggör indikering av statusmeddelanden med text eller symboler såsom datum, klockslag eller lokal temperatur

- Bakgrundsbelysning: aktiv vid knapptryck eller väckningsfunktion. Frånslag enligt inställd tid

Ytterligare funktioner

- Lokal temperaturmätning
- Datum och klockslag
- Väckarklocka (4 toner)

Levereras med BCU**driftsättning:**

Programmeringsverktyg TX100 och radiointerface TR130

Ytterligare funktioner

- (utan buss anknötning)
- Lokal temperaturmätning
- Datum och Tid
- Väckarklocka (4 toner)

Rumstermostat

Termostat i kombination med 4 touchknappar och LCD-display för inbyggnad i 60 mm apparatdosa.

4-touchknappar:

4 knappar med fria funktioner t ex Till/Från, Dimmer och scenarion etc.

LCD-display:

Två olika driftlägen, värme eller belysningsstyrning. Driftlägena är inställbara.

I belysningsläget kan aktuell tid, datum eller status av belysning visas och även reglering av belysning är möjlig. Värmeläget visar aktuell temperatur och även reglering av aktuell komforttemperatur är möjlig.

Produkt	Tekniska data	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
---------	---------------	-------	---------	-------



TX450A

Rumsdisplay med 4 knappar (inkl. BCU)

Funktioner:

- Belysning Tänd/Släck
- Markis/Persienn Upp/Ner
- Ljusreglering
- Tidsfunktioner
- Ljusscenarier
- Temperaturvisning
- Display: Statusindikering med logiska funktioner

Spänningsförsörjning:
29 V Systemspänning

Mått: 80 x 80 mm

Färg: Vit	1	TX450A	1765585
-----------	---	---------------	---------

Färg : Silver	1	TX450B	1765586
---------------	---	---------------	---------



TX460A

Rumsdisplay med termostat och 4 knappar

Regler funktioner:

- Värme och kyla
- 2 graderingar värme och tillsatsinställning
- Driftlägen: Komfort, Standby, Nat, Frost
- PID-reglering

Spänningsförsörjning:
29 V Systemspänning

Mått: 80 x 80 mm

Funktion knappar:

- Till/Från
- Belysning Tänd/Släck
- Markis/Persienn
- Dimmer
- Tidsfunktioner
- Ljusscenarier
- 2-kanallägen

Färg: Vit/Grå	1	TX460A	1765611
---------------	---	---------------	---------

Färg: Silver/Grå	1	TX460B	1765612
------------------	---	---------------	---------