

**4-knapps display**

Kombinerad 4 tryckknapp med LCD display och bussanslutning. Monteras i 60 mm apparatdosa

4-valstryckknapp

4 läges valfria funktioner som TILL/FRÅN, UPP/NER, scenarion etc

LCD display:

För indikering av valfria anslutna KNX-produkters status t ex ljusvärde, inne/utetemperatur, väderdata etc. Status indikeras antingen med symboler eller fritext. Indikeringarna kan även visas under varandra med OCH/ELLER kommandon.

LCD displayens utseende

- Indelad i ett centralt text/symbolfält och 4 kringliggande knappfunktioner
- Text/symbolfält: Indikeringar på 1-4 rader (samma texthöjd)
- Alla indikeringar kan utföras som symboler eller fritext samt datum, realtid eller lokal temperatur
- Displaybelysning som aktiveras vid knapptryckning eller väckningsfunktion. Släckningstid på displayen är programmerbar

Funktioner utan bussanslutning:

- Lokal temperatur
- Datum och realtid
- Väckningsfunktion (4 toner)

Levereras med BCU

Rumstermostat

Kombinerad med 4 st touchknappar och display för infällnad i 6 mm apparatdosa.

4 knapps display

4 st touchknappar med valfria funktioner som t ex Till/Från, Dimmer, Ljusscenarion etc.

LCD-Display:

Två olika driftlägen inställbara, termostat- eller belysningsläge. I belysningsläge visas funktioner för resp. tryckknapp och t ex datum, tid eller t ex status. Termostatläget visar aktuell temperatur och inställd komforttemperatur etc. Det är inställbart vilken av ovanstående meny som skall visas i driftläge.

För teknisk information se sidan 496

| Produkt | Beskrivning | Förp. | Ref.nr. | E-nr. |
|---------|-------------|-------|---------|-------|
|---------|-------------|-------|---------|-------|



TX450A

Rumsdisplay med 4 tryckknappar (inkl. BCU)**Funktioner:**

- TILL/FRÅN
- Markis/persienn UPP/NED
- Ljusreglering
- Tidsfunktioner
- Scenarion
- Display: statusangivelser med OCH/ELLER-funktion

Spänningsförsörjning:
Systemspänning 29 V DC

Mått: 80 x 80 mm

Applikation: TL450A

Färg: vit / grå

1

TX450A

1765585

Färg: silver / grå

1

TX450B

1765586



TX460A

Rumsdisplay med termostat och 4 knappar**Reglerfunktioner:**

- Värme och kyla
- 2 graderingar värme och tillsats inställning
- Driftlägen: Komfort, Standby, Natt, Frost/
- PID-reglering

Funktion knappar:

- Till/Från
- Belysning Tänd/Släck
- Markis/Persienn
- Dimmer
- Tidsfunktioner
- Ljusscenarion
- 2-kanallägen

Spänningsförsörjning:
Systemspänning: 29 V DC

Mått: 80 x 80 mm

Applikation: TL460A

Rumsdisplay

Färg: Vit/Grå

1

TX460A

1765611

Rumsdisplay

Färg: Silver/Grå

1

TX460B

1765612