

Quéraz PVC

Equipped d'un plateau de bureau Dijon (21)



Pierre Viard,
Gérant de la
société Voituret :



“L'enjeu de ce chantier express était de proposer un câblage rapide, de qualité, esthétique et évolutif...”

Je disposais, évidemment, de délais très courts. Il m'a fallu choisir un système simple à monter. Le choix de l'association Quéraz PVC / Zénith a été payant puisque trois semaines ont suffi à une seule personne pour poser et mettre en œuvre plus de 410 prises et une centaine de disjoncteurs différentiels sur 300 m de goulotte. En effet, pouvoir monter ces centaines de prises en un tour de main sans support d'appareillage, boîte de montage ou adaptateur est un gain de temps plus qu'appréciable. En plus, leur montage intervient au dernier moment, une fois que le plan du mobilier est définitif.

Le critère “esthétisme” était primordial puisque mon client souhaitait utiliser ce chantier comme espace de démonstration de la performance de ses propres produits. Et le parti pris de Quéraz PVC en matière de design contribue à apporter une certaine modernité sur ce plateau...

Un des autres avantages de la gamme Quéraz PVC, c'est qu'une fois le chantier terminé, il suffit de retirer le film protecteur pour un résultat impeccable.”



• **Bâtiment :**

Siège régional de la division réseau d'entreprises à Dijon (1000 m²)

• **Objectif du chantier :**

assurer le cheminement du réseau informatique et des câbles d'alimentation jusqu'à 80 postes de travail tout en amenant l'appareillage final au plus près.

• **Contraintes particulières :**

- 6 prises de courant et 4 RJ 45 à alimenter par poste,

- un réseau facilement accessible,
- l'extension éventuelle de l'installation,
- un chantier limité dans le temps,
- une intégration parfaite dans l'environnement,
- une finition impeccable.

• **Descriptif de l'installation :**

- prises de courant Zénith + prises informatiques de catégorie 5 et 6

• **Maître d'ouvrage :** Alcatel

• **Installateur :** Société Voituret

Les avantages de Quéraz PVC :

- **design unique et novateur**
se mariant à tous les styles
- **mise en œuvre facilitée**
grâce à l'enclipsage direct de l'appareillage au format 45 mm
- **capacité de câblage exceptionnelle**
pour un encombrement réduit
- **installation aisée**
pièces de forme à géométrie variables
- **finition impeccable** grâce à un film de protection



L'offre Quéraz PVC :

- 5 références de profilés :
GBD 50100 : 54 x 105 mm
GBD 50130 : 54 x 130 mm
GBD 50131 : 54 x 130 mm
(2 compartiments d'installation)
GBD 50160 : 54 x 175 mm
GBD 50190 : 54 x 207 mm

- 12 types de pièces de formes et d'accessoires

Livraison : Socles fonds percés et couvercles

Matériau : PVC rigide

Coloris : blanc Paloma RAL 9010 (laquage en teintes RAL standard sur demande).



Autres applications :

Tertiaires :

- Hôtel Royal (Versailles)
- RATP (Paris)
- Colin Paloc (67)
- Prefalor (57)
- CGE Distribution (77)
- Vulcania Parc (63)
- ESME (94)
- Métaproductique (42)
- Usine SAFT (33)



Agences commerciales :

- BNP Paribas
- Agence AGF (Paris)

Enseignement :

- Ecole Supérieure des Travaux Publics (Paris)



TEHALIT

Hager Tehalit Systèmes SAS
132, boulevard d'Europe BP 78
67212 Obernai Cedex

Service Prescription Nationale
Tél : 01 40 85 44 67
Fax : 01 40 85 44 68
www.tehalit.fr

Descriptif technique

- Goulottes filmées pour garantir une bonne protection pendant le chantier.
- Le principe du double verrouillage garantit le maintien du couvercle et assure une résistance élevée de l'appareillage à l'arrachement.
- Les pièces d'angles intérieures et extérieures sont à géométrie variable (de 83° à 140°, sans découpe).
- Les profilés accueillent tout type d'appareillage au format 45 mm.

Mise en œuvre

- Les goulottes sont fixées par vis et chevilles. Elles sont ajustables horizontalement et verticalement grâce à des perforations cruciformes à l'arrière des profilés.
- Un joint autocollant, de couleur blanc Paloma, peut être placé entre le socle et le sol et/ou le mur pour masquer les éventuelles irrégularités.
- A chaque traversée de paroi, un matériau absorbant acoustique de type L5804 de marque Tehalit ou équivalent peut être mis en place.