




# BA7A y HA7, canales de cuadro



nuevo

BA7A  
canales de cuadro en PVC


nuevo



Suministro: canal y tapa. Canal con paredes y fondo perforado.  
Longitud: 2 m. Material: PVC-M1.  
Color: Gris RAL 7030


Precios unitarios: metro (m)

Dimensiones (mm):




A x B

Canal y tapa



Tapa (recambio)



	A x B	Ref.	Embal.	Precio	Ref.	Embal.	Precio
	25 x 25	BA7A 25025	50 m	2,26 €/m	BA7 0252K	28 m	1,04 €/m
	25 x 40	BA7A 25040	48 m	2,57 €/m	BA7 0402K	28 m	1,33 €/m
	40 x 25	BA7A 40025	48 m	2,93 €/m	BA7 0252	28 m	1,04 €/m
	40 x 40	BA7A 40040	50 m	3,56 €/m	BA7 0402	28 m	1,36 €/m
	40 x 60	BA7A 40060	40 m	4,42 €/m	BA7 0602	20 m	2,02 €/m
	40 x 80	BA7A 40080	30 m	5,98 €/m	BA7 0802	20 m	2,50 €/m
	40 x 100	BA7A 40100	20 m	7,80 €/m	BA7 1002	12 m	3,43 €/m
	60 x 25	BA7A 60025	60 m	3,94 €/m	BA7 0252	28 m	1,04 €/m
	60 x 40	BA7A 60040	40 m	4,64 €/m	BA7 0402	28 m	1,36 €/m
	60 x 60	BA7A 60060	24 m	5,38 €/m	BA7 0602	20 m	2,02 €/m
	60 x 80	BA7A 60080	20 m	6,51 €/m	BA7 0802	20 m	2,50 €/m
	60 x 100	BA7A 60100	16 m	7,99 €/m	BA7 1002	12 m	3,43 €/m
	60 x 120	BA7A 60120	12 m	9,92 €/m	BA7 1202	12 m	4,06 €/m
	80 x 25	BA7A 80025	20 m	5,45 €/m	BA7 0252	28 m	1,04 €/m
	80 x 40	BA7A 80040	20 m	5,64 €/m	BA7 0402	28 m	1,36 €/m
	80 x 60	BA7A 80060	20 m	6,68 €/m	BA7 0602	20 m	2,02 €/m
	80 x 80	BA7A 80080	12 m	8,01 €/m	BA7 0802	20 m	2,50 €/m
	80 x 100	BA7A 80100	12 m	9,60 €/m	BA7 1002	12 m	3,43 €/m
	80 x 120	BA7A 80120	16 m	10,20 €/m	BA7 1202	12 m	4,06 €/m
	100 x 60	BA7A 100060	16 m	10,13 €/m	BA7 0602	20 m	2,02 €/m
	100 x 80	BA7A 100080	16 m	11,12 €/m	BA7 0802	20 m	2,50 €/m
	100 x 100	BA7A 100100	12 m	11,32 €/m	BA7 1002	12 m	3,43 €/m

Accesorios  
BA7A y HA7

Precios unitarios: unidad (u)

Descripción

Ref.

Embal.

Precio



Sujetacables  
para todos los perfiles BA7A y  
HA7 (excepto dim. 25x25, 25x40  
y 40x25 mm)

BA7CLIP


10 u

0,64 €/u

# HA7

## canales de cuadro en PC ABS sin halógenos


nuevo




**Suministro:** canal y tapa. Canal con paredes y fondo perforados.  
**Longitud:** 2 m. **Material:** PC ABS. Sin halógenos  
**Color:**  Gris claro RAL 7035

Precios unitarios: metro (m)

Dimensiones (mm):




Canal y tapa




	A x B	Ref.	Embal.	Precio
	25 x 25	HA7 25025	50 m	6,95 €/m
	25 x 40	HA7 25040*	48 m	7,39 €/m
	40 x 25	HA7 40025	48 m	7,49 €/m
	40 x 40	HA7 40040	50 m	8,30 €/m
	40 x 60	HA7 40060*	40 m	10,52 €/m
	40 x 80	HA7 40080*	30 m	13,10 €/m
	40 x 100	HA7 40100*	20 m	17,46 €/m
	60 x 25	HA7 60025	60 m	9,72 €/m
	60 x 40	HA7 60040	40 m	10,86 €/m
	60 x 60	HA7 60060	24 m	12,45 €/m
	60 x 80	HA7 60080	20 m	14,35 €/m
	60 x 100	HA7 60100*	16 m	17,66 €/m
	60 x 120	HA7 60120*	12 m	21,40 €/m
	80 x 25	HA7 80025*	20 m	12,13 €/m
	80 x 40	HA7 80040	20 m	13,25 €/m
	80 x 60	HA7 80060	20 m	14,37 €/m
	80 x 80	HA7 80080	12 m	16,80 €/m
	80 x 100	HA7 80100	12 m	21,44 €/m
	80 x 120	HA7 80120	16 m	22,65 €/m
	100 x 60	HA7 100060*	16 m	22,43 €/m
	100 x 80	HA7 100080*	16 m	23,12 €/m
	100 x 100	HA7 100100*	12 m	23,78 €/m

\*Disponible a partir de Julio 2008


## Dimensiones BA7A y HA7




**Cortes laterales**  
 Profundidades  
 25 y 40 mm



**Taladros para fijación** según EN 50085 para ancho 25, 40 y 60 mm



**Cortes laterales**  
 Profundidades  
 60 y 80 mm  
 Profundidad  
 100 mm: 2 resaltes



**Taladros de fijación** según EN 50085 para ancho 80, 100 y 120 mm

**TEHALIT**

Hager Sistemas S.A.  
Paratge Coll-Blanc s/n  
Apartado 39  
E-08430 La Roca del Vallès  
Teléfono 93 842 4730  
Telefax 93 842 2132  
[www.hager.es](http://www.hager.es)

