


6LE000909B



vision

(NL)
(DE)

Gebruiksaanwijzing
Montageanleitung

(FR)
(GB)

Notice d'instructions
Mounting instructions

Uitbreidingset vision:

Combi-kit:
VKS01COMBI, VKS02COMBI, VKS03COMBI,
VKS04COMBI

bestaande uit:

ALS 2p/30mA:

1,2,3 of 4 installatie-automaten 16A/B-kar.

QuickConnect :

Bedrading: bruin 6 mm² 250 mm,

blauw 6 mm² 250 mm.

Doorverbindingsrail

Eventuele afscherming

CDA540G

MKS516



KB4FN

KZ059


Opmerking:

De set wordt geleverd met aansluitrail KB4FN t.b.v. maximale uitbreiding (tot 4 eindgroepen).


De bekabeling dient rechtstreeks op de hoofdschakelaar te worden aangesloten




VKS01COMBI





VKS02COMBI




VKS03COMBI



VKS04COMBI



6LE000702B



vision

(NL)
(DE)

Gebruiksaanwijzing Montageanleitung

(FR)
(GB)

Notice d'instructions Mounting instructions

Uitbreidingset vision:

VKS15S

bestaande uit:

2x Aardlekschakelaar 1p+N, 30mA, 40A CDA540G

2x Bedrading: bruin 6 mm² 250 mm

2x Bedrading blauw 6 mm² 250 mm

2x Doorverbindingsrail

2x Afscherming

CDA540G

KB4FN

KZ059

VKS151S

bestaande uit:

Aardlekschakelaar 1p+N, 30mA, 40A CDA540G

Bedrading: bruin 6 mm² 250 mm

Bedrading blauw 6 mm² 250 mm

Doorverbindingsrail

Afscherming

CDA540G



KB4FN

KZ059

Opmerking:




De set wordt geleverd met aansluitrail KB4FN t.b.v. maximale uitbreiding (tot 4 eindgroepen).

De bekabeling dient rechtstreeks op de hoofdschakelaar te worden aangesloten




VKS15S / VKS151S


1x




pozydrive PZ 2



01




02



03

Hager 05.2017

6LE000701B



vision

(NL)
(DE)

Gebruiksaanwijzing
Montageanleitung

(FR)
(GB)

Notice d'instructions
Mounting instructions

Uitbreidingset vision:

VKS16S

Bestaande uit:

2x Aardlekschakelaar 3p+N, 30mA, 40A

Doorverbindingrail 4p 63A

Bedrading 3x bruin 6 mm² 250 mm.

Bedrading 1x blauw 6 mm² 250 mm:

CDS440G
KDN463E

VKS161S

Bestaande uit:

Aardlekschakelaar 3p+N, 30mA, 40A



Bedrading 3x bruin 6 mm² 250 mm

Bedrading 1x blauw 6 mm² 250 mm

CDS440G



Opmerking:

De bekabeling dient rechtstreeks op de hoofdschakelaar te worden aangesloten







VKS16S / VKS161S


2x / 1x



pozydrive PZ 2



6LE000079B



vision

(NL)
(DE)

Gebruiksaanwijzing
Montageanleitung

(FR)
(GB)

Notice d'instructions
Mounting instructions

Uitbreidingset vision:

VKS01SSG

bestaande uit:
Installatieautomaat 1p+N, B-kar, 6 kA,
16 A QuickConnect
Bedrading bruin 2,5 mm², lengte 170 mm
Bedrading blauw 2,5 mm², lengte 170 mm

MKS516



VKS12SJ

bestaande uit:
Installatieautomaat 1p+N, C-kar, 6 kA,
16 A QuickConnect
Bedrading bruin 2,5 mm², lengte 170 mm
Bedrading blauw 2,5 mm², lengte 170 mm

MLS516


Opmerking:

uitbreidingsset past op de verschillende typen vision verdelers







MKS516 / MLS516


1x



pozydrive PZ 2



6LE000546B



(NL) Gebruiksaanwijzing
(DE) Montageanleitung

(FR) Notice d'instructions
(GB) Mounting instructions

Uitbreidingset vision:

VKS02SA



Bestaande uit:
Krachtgroep 3p+N, 6 kA, B-kar,
16 A directe aansluiting
Bedrading bruin 2,5 mm² 170 mm
Bedrading blauw 2,5 mm² 170 mm

ADA916G

Opmerking:




De aardlekautomaat HACO kan ook worden aangesloten op een aanwezige doorverbinder-rail.

vision





ADA916G


1x



pozydrive PZ 2



Hager 05.2017



vision

(NL)
(DE)

Gebruiksaanwijzing
Montageanleitung

(FR)
(GB)

Notice d'instructions
Mounting instructions

Uitbreidingset vision:

VKS03SF / VKS06SV



Bestaande uit:
Installatie-automaat 2x(1p+N), B-kar,
6kA, 16A QC:
of Installatie-automaat 2x(1p+N),
B-kar, 6kA, 20A:
en Bedrading 2x bruin 2,5 mm² 170 mm
en Bedrading 2x blauw 2,5 mm² 170mm

MKS599


MKN598

Opmerking:




uitbreidingset past op de verschillende typen
VISION verdelers




MKS599




MKN598




pozydrive PZ 2



01




02



03

6LE000080C



vision

(NL) Gebruiksaanwijzing
(DE) Montageanleitung

(FR) Notice d'instructions
(GB) Mounting instructions

Uitbreidingset vision:

VKS04SD

Bestaande uit:
Krachtgroep 3p+N, 6 kA, B-kar,
16 A directe aansluiting
Bedrading 3x bruin 6 mm² 250 mm
Bedrading 1x blauw 6 mm² 250 mm

MBS616E
3KS
4KS



VKS14SB

Bestaande uit:
Aardlekautomaat 3p+N, 6 kA, B-kar,
Bedrading 3x bruin 6 mm² 250 mm
Bedrading 1x blauw 6 mm² 250 mm



ADM416G
3KS
4KS

Opmerking:


De bekabeling dient rechtstreeks op de hoofdschakelaar te worden aangesloten




VKS04SD / VKS14SB



pozydrive PZ 2




01



02

Hager 05.2017



(NL)
(DE)

Gebruiksaanwijzing
Montageanleitung

(FR)
(GB)

Notice d'instructions
Mounting instructions

Uitbreidingset vision:

VKS05SK & VKS08SC

Bestaande uit:
Krachtgroep 3p+N, B-kar, 6kA, 16A
QuickConnect
of krachtgroep 3p+N, C-kar, 6kA, 16A
QuickConnect
en Doorverbindingrail 4p 63A 8mod.
en Bedrading 1x blauw 6 mm² 125 mm
en Bedrading 3x bruin 2,5 mm² 170 mm

MBS616E


MCS616E

KDN463E



Opmerking:

De set aansluiten achter een 4-polige
aardlekschakelaar.

vision





pozydrive PZ 2




VKS05SK / VKS08SC

1x



blauw 6mm²

bruin 2,5mm²


01



02




03


blauw 6mm²

bruin 2,5mm²

KDN463E


04



M = 2,6Nm

05

6LE000910B



vision

(NL) Gebruiksaanwijzing
(DE) Montageanleitung

(FR) Notice d'instructions
(GB) Mounting instructions

Uitbreidingset vision:

VKS07ST / VKG07ST

Bestaande uit:

Beltransformator 8V/1A met primaire schakelaar

Aansluitklem+drager+sec. bedrading

Aansluitklem+drager+sec. bedrading

Bedrading: bruin 1,5mm², blauw 1,5mm²; 400mm

2x Bedrading: wit 1mm²; 400mm

ST303N



VK85T

VKG71T

Opmerking:




De beltransformator wordt primair aangesloten op een installatieautomaat achter de aardlekschakelaar.

Het secundaire aansluitblokje wordt aan de zijkant links of rechts boven of onder in de uitvoeropening geschoven.






VKS07ST / VKG07ST

1x





pozydrive PZ 2
















Opmerking:
De set wordt compleet geleverd. Om te voldoen aan de geldende normering en keuringen moet de set conform deze gebruiksaanwijzing worden gemonteerd.
Er mogen geen andere materialen worden toegepast dan zijn meegeleverd.









- ① Installatieautomaat 4-polig 40 A
B-karakteristiek 10 (15) kA
- ② Aardlekautomaat 1-polig+N 16 A,
B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A
- ③ Draad 2,5qmm massief - bruin
- ④ Draad 2,5qmm massief - blauw
- ⑤ Kamrail
- ⑥ 2 x Eindkapje
- ⑦ Type sticker

ADA916G











vision
VKS01PVG, 40A / 230V



**Schroefverbindingen
voor inbedrijfstelling
controleren a.u.b.**



(NL) Gebruiksaanwijzing




Opmerking:

De set wordt compleet geleverd. Om te voldoen aan de geldende normering en keuringen moet de set conform deze gebruiksaanwijzing worden gemonteerd. Er mogen geen andere materialen worden toegepast dan zijn meegeleverd.




Let op!

De PV-kit mag alleen in specifieke vision verdelers worden geïnstalleerd. Voor een gedetailleerde lijst van geschikte verdelers kijk op: hager.nl/vision









pozydrive PZ 2









5,5-7


Uitbreidingsset vision:

- ① Installatieautomaat 4-polig 40 A
B-karakteristiek 10 (15) kA **NBN440**
- ② Installatieautomaat 1p+N 16 A
B-karakteristiek 6 kA, quickconnect **MKS516**
- ③ Draad 2,5qmm massief - bruin
- ④ Draad 2,5qmm massief - blauw
- ⑤ Kamrail
- ⑥ 2 x Eindkapje
- ⑦ 2 x Afstandsstuk in verband met warmte, 0,5 module **LZ060**
- ⑧ Type sticker







13




14




15




16




17




18



19



6LE000081B



vision

(NL)
(DE)

Gebruiksaanwijzing
Montageanleitung

(FR)
(GB)

Notice d'instructions
Mounting instructions

Uitbreidingset vision:

VKS09SW

Bestaande uit:
Contactdoos met randaarde
10-16 A / 250 V QC
Bedrading: bruin 1,5 mm²,
blauw 1,5 mm² 400 mm
Bedrading geel/groen 2,5 mm² 420 mm

SNS016



VKS17SN

Bestaande uit:
Noodverlichting 230 V, tevens zaklamp
en Bedrading bruin 1,5 mm² 400 mm
en Bedrading blauw 1,5 mm² 400 mm

EE960

Opmerking:

De bruine en blauwe draad worden aangesloten op een installatieautomaat achter de aardlekschakelaar





VKS09SW

VKS17SN


1x

1x



Hager 06.2017

6LE000703B



vision

(NL) Gebruiksaanwijzing
(DE) Montageanleitung

(FR) Notice d'instructions
(GB) Mounting instructions

Uitbreidingset vision:

VKS13SH of VKS18SR

Bestaande uit:
Ventilatieschakelaar 1p 25A 1m
of Magneetschakelaar 25A 1m 230V
en Bedrading: bruin 1,5 mm², 400 mm



SBN125
ESC125

VKS19SU of VKS20SM


Bestaande uit:
Weekprogrammaklok 1W/16A, 20stappen EG071
of kWh meter 1 fase 32A EC050
en Bedrading bruin 1,5 mm² 400 mm
en Bedrading blauw 1,5 mm² 400 mm

Opmerking:


De bruine (en blauwe) draad wordt/worden
aangesloten op een installatieautomaat
achter de aardleeschakelaar




VKS13SH



VKS18SR



VKS19SU



VKS20SM

