





- 2 och 3-vägs uttagsmoduler, ansluts med in och utgångsenheter som appliceras på matande ledningar. För matning mellan uttag/arbetsplatser används med fördel färdigmonterade kabellängder.
- In och utgångsenheterna klarar kabeldimensioner från 0,5 - 4 mm<sup>2</sup>
- G4040 och G4041 är försedda med vridbara brunnar för att kunna användas vid vertikalt monterade kanaler
- Uttagsmodul med integrerat överspänningsskydd
- Optisk signal vid utlöst skydd
- Utbytbar skyddsmodul (G4058)
- Max 5 m ledningslängd för skyddade uttag.
- Master/slav uttag: Med inställbar strömtröskel från 20 mA till 100 mA. On/Off knapp för aktivering av slavuttaget med masteruttaget obelastat.
- Testat enligt DIN/VDE 0675 del 6

	Benämning	Beskrivning	Förp.	Ref.nr	E.nr	
 G4000	<b>2-vägs uttag</b>	Märkström 16A	1	<b>G4000 9010</b>	1158206	
			1	<b>G4000 ANTH</b>	1158180	
			1	<b>G4000 GRÖN</b>	1158183	
			1	<b>G4000 RÖD</b>	1158182	
	<b>BR netway® Plåt</b>		1	<b>G4001 9010</b>	1158209	
			1	<b>G4001 ANTH</b>	1157970	
			1	<b>G4001 GRÖN</b>	1157972	
			1	<b>G4001 RÖD</b>	1157971	
	 G4040	<b>2-vägs vridbart uttag</b>	Märkström 16A Vridbart 90°	1	<b>G4040 9010</b>	1158171
				1	<b>G4040 ANTH</b>	1158170
1				<b>G4040 GRÖN</b>	1158173	
1				<b>G4040 RÖD</b>	1158172	
<b>BR netway® Plåt</b>			1	<b>G4041 9010</b>	1158176	
			1	<b>G4041 ANTH</b>	1158175	
			1	<b>G4041 GRÖN</b>	1158173	
			1	<b>G4041 RÖD</b>	1158172	
 G4300		<b>3-vägs uttag</b>	Märkström 16A	1	<b>G4300 9010</b>	1157450
				1	<b>G4300 ANTH</b>	1157451
	1			<b>G4300 GRÖN</b>	1157452	
	1			<b>G4300 RÖD</b>	1157453	
	<b>BR netway® Plåt</b>		1	<b>G4301 9010</b>	1157455	
			1	<b>G4301 GRÖN</b>	1157456	
			1	<b>G4301 RÖD</b>	1157457	
 G4302	<b>Master/slav uttag</b>	Märkström 16A	1	<b>G4302 9010</b>	1157428	
			1	<b>G4302 ANTH</b>	1157429	
			1	<b>G4302 RÖD</b>	1157430	
	<b>BR netway® Plåt</b>		1	<b>G4303 9010</b>	1157431	
			1	<b>G4303 ANTH</b>	1157432	
			1	<b>G4303 RÖD</b>	1157433	
			1	<b>G4303 RÖD</b>	1157433	