

Gestion de l'éclairage

Projecteur LED, lampe et détecteur, illuminez les espaces.



:hager

Révélez les espaces grâce à la lumière!



Projecteur LED

Une soirée d'été sur sa terrasse entre amis, sortir de sa voiture les bras chargés... Des exemples de situations où nos projecteurs LED apportent confort et tranquillité.



Lampe LED

Chercher ses clés en toute sérénité, même la nuit tombée... Notre lampe LED éclaire votre client tout au long de son chemin, pour un accès en toute sécurité à son logement.



Détecteur

Ne plus se soucier de l'éclairage, rester concentré sur son travail... Nos détecteurs permettent de gérer l'apport de lumière de façon automatique, pour un gain d'énergie et plus de confort au bureau.



NOUVEAU



Projecteur LED

Simple et efficace, notre gamme de projecteurs LED vous offre 17 possibilités. Taille, couleur, puissance et intégration de détecteur sont modulables selon vos besoins.

01

Un design épuré et moderne

Nos projecteurs LED sont simples, compacts, et s'adaptent à tous types d'extérieurs.

02

Une simplicité d'installation

Le système de montage permet de fixer le socle facilement, puis de clipser le projecteur.

03

Pour toutes les configurations

L'orientation multidirectionnelle du projecteur et du détecteur* permet de s'adapter à chaque espace.

* si présent

Caractéristiques des projecteurs

- IP 55
- blanc neutre 4000 K (sauf EE600 - 5700 K)
- orientation multidirectionnelle du projecteur et du détecteur
- diffuseur anti-éblouissement
- possibilité de forçage

Projecteurs LED


Puissance LED et équivalent halogène		Lumens	Angle de détection	Réf. Couleur	
				blanc	noir
LED	halogène				
8 W	125 W	700 lm	140°	EE631	EE641
			non *	EE635	EE645
12 W	175 W	1200 lm	140°	EE632	EE642
			non *	EE636	EE646
20 W	235 W	2000 lm	140°	EE633	EE643
			non *	EE637	EE647
30 W	300 W	3000 lm	140°	EE634	EE644
			non *	EE638	EE648
60 W	410 W	3400 lm	220° à 360°	EE600	-

* pas de détecteur

Exemples d'usages pour projecteur

- 8 W, voies d'accès, balisage, entrée
- 12 W, terrasse
- 20 W, jardin, garage, cour intérieure
- 30 W, parking extérieur
- 60 W, éclairage en hauteur (supérieur à 4 m)

Zone de détection des projecteurs



Lampe LED

Puissance LED et équivalent halogène		Lumens	Angle de détection	IP	Réf. Couleur
					blanc
LED	halogène				
15 W	175 W	1100 lm	140°	IP55	EE610

NOUVEAU



Détecteur

Entre simplicité d'installation et technologie de pointe, nos détecteurs permettent plus de confort et d'économies.

01

Une simplicité d'installation

Le détecteur en saillie possède un socle de raccordement rapide. Le détecteur encastré détient des bornes de raccordement rapide, ainsi que des ressorts de maintien progressif.

02

Une compatibilité avec l'éclairage LED

Nos détecteurs fonctionnent avec tous types d'éclairage LED. La gestion des éclairages automatisée assure fiabilité, confort et performance.

03

Une détection performante

La détection de présence et de mouvement offre une précision de haute performance. Nos détecteurs embarquent la technologie zéro-crossing prolongeant la durée de vie du produit.

Caractéristiques

- plage de réglage temporisation : 5s - 30 mn
- plage de réglage luminosité : 5 - 1000 Lux
- puissance lampe incandescence : 2300 W
- puissance lampe LED : 20x20 W (400 W)

Exemples d'usages pour détecteur

- bureau ouvert ou fermé
- zone de passage
- entrée

Détecteurs

Installation	Angle de détection	Puissance		Réf.
		LED	halogène	
encastrée	360°	400 W	2300 W	52371
en saillie	360°	400 W	2300 W	52370

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V 50 / 60 HZ
Hauteur de montage conseillée	2,5 m à 3,5 m
Puissance tube fluorescents	1000 W
Indice de protection	IP21 / IK04
Indice de protection électrique	classe II
Capacité de raccordement	1 à 2,5 mm ²
Dimensions produit (L x l x h)	saillie : Ø 105 x ép. 54 encastré : Ø 85 x ép. 80

Zone de détection





Hager SAS

132 boulevard d'Europe
BP78 – 67212 OBERNAI CEDEX

hager.fr

QZD739aF18

