







medidas altura (en mm)		150	200	300	400	600	Kits vega D
<b>Int. automáticos</b> Int. de maniobra - seccionadores 125 y 160 A Cajas modulares 	350			 UC010H - UC310H*			250 UK21A3
	600	 UC013H UC313H		 UC011H - UC311H*			500 UK22A2
	800	 UC014H UC314H		 UC012H - UC312H*			
<b>Int. automáticos</b> Int. de maniobra - seccionadores 250 A 	350			 UC020H - UC320H*	 UC030H - UC330H*		250 UK21B2
	600	 UC127H UC427H*	 UC021H UC321H* - UC321HM	 UC023H - UC323H*			500 UK22B3
	800	 UC128H UC428H*	 UC022H UC322H* - UC322HM	 UC024H - UC324H*			
<b>Int. automáticos</b> Int. de maniobra - seccionadores 250 A (electrónico) 	350			 UC020H - UC320H*	 UC030H - UC330H*		250 UK21BL2
	600	 UC127H UC427HL*	 UC021H UC321H* - UC321HM	 UC023H - UC323H*			
	800	 UC128H UC428HL*	 UC022H UC322H* - UC322HM	 UC024H - UC324H*			
<b>Int. automáticos</b> Int. de maniobra - seccionadores 400 y 630 A 	350				 UC140H - UC440H*	 UC144H - UC444H*	
	600	 UC147H UC447H*			 UC141H UC441H* - UC441HM	 UC145H - UC445H*	
	800	 UC148H UC448H*			 UC142H UC442H* - UC442HM	 UC146H - UC446H*	
<b>Int. automáticos</b> 800 y 1000 A 	350						
	600				 UC054H - UC354H*	 UC050H UC350H* - UC350HM	
	800				 UC055H - UC355H*	 UC051H UC351H* - UC351HM	
<b>Int. automáticos</b> 1250 y 1600 A 	350						
	600					 UC060H UC360H* - UC360HM	
	800					 UC061H UC361H* - UC361HM	

medidas anchura (en mm)

Armarios

(\*) Estos kits aceptan mando directo y rotativo.  
 Referencias UCxxxHM para mando motor. En las referencias UKxxx utilizar sólo aparatos regulados hasta 160A